

Bande auto-agrippante pour câble

VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

- Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases VEL-PRF
- Vendue en rouleau
- Matières : Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

NOUVEAU!



Avantages

- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles
- Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

Accessoires

- Embase VEL-M (tome 5 p.389) ou VEL-PRF (tome 5 p.391)



Utilisation sur embase



Utilisation seule

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix -10%	Sur demande	

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium Minitec PRF
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU!





Avantages

- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Embase à visser pour bande auto-agrippante **New**

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro

- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum

- Matières :

Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU!





Pour bande
7,5 à 20mm

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327)
et vis FHC (tome 1 p.556)



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	-5%	-10%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	A	B	H	Prix Uni.
VEL7,5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à visser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELM

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre
auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires


- Bande VEL (tome 5 p.388)
- Ecrou PRF-ECL (tome 5 p.327)
et vis CHC6 (tome 1 p.550)



NOUVEAU!



Pour bande
30mm



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix -5%	-10%		Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni.
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



YG3
Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6



PTGR
Poulie tendeur, Pour
courroie ronde



ERC
Embout rapide inox
pour câble, Chape



PAMF100EB
Pied articulé à
embase tôle à fixer
Ø100, Pied articulé



RESC
Roulette escamotable
pour profilé
aluminium, Roulette
escamotable



ASL
Anneau de levage à
45° à souder, A 45° à
souder



SH3
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles, Acier
20NCD2



M0
Couple roue et vis
sans fin, Bronze



PRF_BR
Bride pour profilé
aluminium, Bride pour
profilé



T5-16ECO
Poulie dentée de
positionnement type
T, Série économique -
T5 alu...



SC2
Accouplement rigide 2
parties, Mâchoire de
serrage



SH0
Engrenage hélicoïdal
axes parallèles,
Plastique usiné
(delrin)

Produits complémentaires



VEL
Bande auto-
agrippante pour
câble, câbles
électriques et

pneumatiq...



VELprf

Embase à clipser pour
bande auto-grippante,
Polyamide



VELM4

Embase à visser pour
bande auto-grippante,
Polyamide