Bande auto-aggripante pour câble

New

VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

NOUVEAU !

- ***Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles***
- *1 face "velour", 1 face "crochets"*
- *Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases* **VEL-PRF**
- *Vendue en rouleau*
- *Matières :*
  Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

Avantages

- *Montage facile*
- *Réutilisable des centaines de fois*
- *Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles*
- *Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan*
- *Découpe pour mise à longueur aisée.*

Accessoires

- *Embase* **VEL-M** ***(tome 5 p.389)*** *ou* **VEL-PRF** ***(tome 5 p.391)***



Utilisation sur embase

Utilisation seule

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

New Embase à clipser pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

NOUVEAU !

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium **Minitec PRF**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles

Accessoires

- Bande **VEL** *(tome 5 p.388)*









REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Embase à visser pour bande auto-aggripante New

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU !

Pour bande 7,5 à 20mm

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles

Accessoires

- Bande **VEL** (tome 5 p.388)
- Ecrou **PRF-ECL** (tome 5 p.327) et vis **FHC** (tome 1 p.556)





REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	A	B	H	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

New Embase à visser pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELM

NOUVEAU !

Pour bande 30mm

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires

- Bande **VEL** (*tome* 5 *p.388*)
- Ecrou **PRF-ECL** (*tome* 5 *p.327*) et vis **CHC6** (*tome* 1 *p.550*)





REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni. 1 à 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Nos autres produits

Clavette, Inox

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1

Ecrou cylindrique pour vis à billes, Ecrou cylindrique

Chaîne simple au mètre, Acier

Goupille pleine, standard DIN 6325

Bloc palier fermé Drylin R®, Fermé court

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Fonte ou Acier

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2

Chariot Drylin® W, Chariot

Engrenage droit acier série éco., Acier C45

Vis sans fin, Acier non trempé

Amortisseur élastique cylindrique inox, Inox

Produits complémentaires



Bande auto-agrippante pour câble, câbles électriques et

VELprf

Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide

VELM4

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide