

Verrou rotatif 1 côté



VRC1

Indexable en 4 x 90°

- Verrou d'indexage

- Pour verrouillage de portes, de tiroirs.

Utilisables également comme aide au transport

- Matières :



Levier :

Zamak, noir similaire à RAL 9005

Zamak, argent similaire à RAL 9006

Pièces intérieures : métal fritté

Vis : inox A2 (ISO 10642)



Exemple d'application

✓ EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC1-M6/A	Argent	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	23,69 €
VRC1-M8/A	Argent	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	29,64 €
VRC1-M6/N	Noir	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	23,69 €
VRC1-M8/N	Noir	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	29,64 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

HPC

WEB
04/2021

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15€/min + prix appel

Indexable en 4 x 90°

VRC2

- **Verrou d'indexage**
- Pour verrouillage de portes, de tiroirs. Utilisables également comme aide au transport

- Matières :


Levier :

Zamak, noir similaire à RAL 9005


Zamak, argent similaire à RAL 9006

Pièces intérieures : métal fritté

Vis : inox A2 (ISO 10642)



VRC2



Exemple d'application

EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC2-M6/A	Argent	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	26,51 €
VRC2-M8/A	Argent	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	34,30 €
VRC2-M6/N	Noir	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	26,51 €
VRC2-M8/N	Noir	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	34,30 €


*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



CHN_CHNSS

Chaîne droite inox à maillons longs, Inox



BETA

Goupille beta, Beta



BAG0

Bague de blocage, Acier




DIA

Doigt d'indexage, avec anneau



PM2

Couple roue et vis sans fin fin, Plastique usiné (delrin)



PRF_JL5

Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, joint à lèvres...



PGM52-M4

Poignée de manutention, Laiton



PRF_PL_4590

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Plaque de liaison - 45x90...



ACL-PLAngle

Plaque de liaison pour profilé aluminium, Connexion d'angle



PAP

Poignée pour profilé aluminium, Poignée ergonomique



VT

Limiteur de couple à friction Vari-Tork®, 0,53 à 1,32 Nm



F7-SF-SM

Support façade, Support - montage en façade

Produits complémentaires



VRC2

Verrou rotatif 2 côtés, 2 côtés