

Verrou rotatif 1 côté

Stock

VRC1

Indexable en 4 x 90°

- **Verrou d'indexage**
- Pour verrouillage de portes, de tiroirs.
- Utilisables également comme aide au transport
- Matières :



Levier :

Zamak, noir similaire à RAL 9005

Zamak, argent similaire à RAL 9006

Pièces intérieures : métal fritté

Vis : inox A2 (ISO 10642)



Exemple d'application

✓ EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem. Prix	-10% Sur demande		

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC1-M6/A	Argent	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	23,69 €
VRC1-M8/A	Argent	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	29,64 €
VRC1-M6/N	Noir	M6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	59	23,69 €
VRC1-M8/N	Noir	M8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	136	29,64 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Indexable en 4 x 90°

VRC2

- **Verrou d'indexage**
- Pour verrouillage de portes, de tiroirs. Utilisables également comme aide au transport
- Matières :


Levier :

Zamak, noir similaire à RAL 9005


Zamak, argent similaire à RAL 9006

Pièces intérieures : métal fritté

Vis : inox A2 (ISO 10642)



VRC2



Exemple d'application

EN STOCK*
Sinon contactez-nous

REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -10% Sur demande		

Références	Couleur	Ød1	Ød2	L1	L2	B	H1	H2	H3	H4	SW	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
VRC2-M6/A	Argent	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	26,51 €
VRC2-M8/A	Argent	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	34,30 €
VRC2-M6/N	Noir	M6	9	45	90	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	93	26,51 €
VRC2-M8/N	Noir	M8	14	65	130	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	220	34,30 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



PT880
Pignon de traction,
Série 880



SLH
Sauterelle à levier
horizontal, A levier
horizontal - acier



KBS_UU
Douille à billes
massive fermée inox,
De précision - inox /
-20°...



CHA135
Charnière à visser,
135 degrés



PRF_CHA
Charnière pour profilé
aluminium, Charnière
en façade



NCT
Noix de connexion, A
angle fixe




HLC28
Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
182Nm



HSE-HSB
Entretoise
hexagonale, Laiton




RHT
Roue Haute
température, jusqu'à
200kg



TPR
Vis à pas rapide, Tige
seule - jusqu'à 40mm
de course



AKD
Accouplement soufflet
Gerwah®, de 22 à
600Nm



KGS
Vis à billes au mètre,
Vis à billes roulée, au
mètre

Produits complémentaires



VRC1
Verrou rotatif 1 côté,
1 côté