

Vis à tête sphérique



VTSMHDSS

Hygienic Usit®


- **Vis à tête sphérique**
- Élément de liaison optimal pour la fixation de panneaux de revêtement, d'écrans en plexiglas, etc.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition polie Ra<0,8

Avantages

- La surface d'appui de l'embase, supérieure à la moyenne, et la gorge de dégagement sur la tige filetée assurent une répartition uniforme et sans contrainte de la force sur le support concerné.
- Forme optimisée pour utilisation dans le domaine sanitaire
- Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile

Accessoire

- Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, utiliser la clé plate avec renfort **CM (tome 1 p.628)** en association avec le renfort **CM-CF (tome 1 p.629)**



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Prix Uni.
									1 à 4
VTSM3-4/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	4	6,05 €
VTSM3-5/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	5	6,05 €
VTSM3-6/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	6	6,15 €
VTSM3-8/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	8	6,24 €
VTSM3-10/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	10	6,34 €
VTSM4-5/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	5	6,31 €
VTSM4-6/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	6	6,31 €
VTSM4-8/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	8	6,42 €
VTSM4-10/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	10	6,50 €
VTSM4-12/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	12	6,52 €

Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Prix Uni.
									1 à 4
VTSM5-6/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	6	6,70 €
VTSM5-8/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	8	6,88 €
VTSM5-10/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	10	6,98 €
VTSM5-12/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	12	7,14 €
VTSM5-16/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	16	7,32 €
VTSM6-8/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	8	7,21 €
VTSM6-10/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	10	7,40 €
VTSM6-12/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	12	7,58 €
VTSM6-16/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	16	7,89 €
VTSM6-20/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	20	8,07 €
VTSM8-10/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	10	7,48 €
VTSM8-12/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	12	7,69 €
VTSM8-16/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	16	8,04 €
VTSM8-20/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	20	8,32 €
VTSM8-25/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	25	8,43 €
VTSM10-12/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	12	9,82 €
VTSM10-16/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	16	10,09 €
VTSM10-20/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	20	10,39 €
VTSM10-25/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	25	10,67 €
VTSM10-30/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	30	10,89 €
VTSM10-37/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	37	11,15 €
VTSM12-16/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	16	11,72 €
VTSM12-20/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	20	12,08 €
VTSM12-25/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	25	12,70 €
VTSM12-30/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	30	13,25 €
VTSM12-35/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	35	13,76 €
VTSM16-20/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	20	15,44 €
VTSM16-25/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	25	16,28 €
VTSM16-30/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	30	17,12 €
VTSM16-35/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	35	18,45 €
VTSM16-40/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	40	18,94 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



BAG-MI

Bague d'arrêt fendue avec manette indexable, Acier




ACLLPP

Loquet pour profilé aluminium, Loquet à ressort



HTD8M_20

Poulie dentée de transmission type HTD, HTD8 Fonte



B

Engrenage conique acier, 1:1



PF40

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 18 Nm



RTT

Frette de serrage non autocentrante, Couple moyen/élevé



LRX

C



BABPass

Broche à billes inox trempé à anneau, Avec poignée anneau



INStool

Insert auto-taraudeur - outil, Outil de pose



BLH20

Renvoi d'angle, de 0,53 à 1,77 Nm



PCS8ECO

Pignon à chaîne acier, 8mm (DIN 05B-1)



DTR

Disque tendeur pour chaîne, Disque tendeur plastique

Produits complémentaires



CM

Clé mixte Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Clé mixte



CM_CO

Insert de protection Hygienic Usit® et Hygienic Design®, Insert de...