


- **Vis à tête sphérique**
- Élément de liaison optimal pour la fixation de panneaux de revêtement, d'écrans en plexiglas, etc.
- Matière :
Inox 1.4404 (316L)
Finition polie Ra<0,8

Avantages

- La surface d'appui de l'embase, supérieure à la moyenne, et la gorge de dégagement sur la tige filetée assurent une répartition uniforme et sans contrainte de la force sur le support concerné
- Forme optimisée pour utilisation dans le domaine sanitaire
- Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n'adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile

Accessoire

- Pour un serrage et un desserrage sans dommage des vis, utiliser la clé plate avec renfort **CM (tome 1 p.628)** en association avec le renfort **CM-CF (tome 1 p.629)**



REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Prix Uni.	
									1 à 4	
VTSM3-4/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	4	6,83	€
VTSM3-5/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	5	6,83	€
VTSM3-6/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	6	6,93	€
VTSM3-8/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	8	7,03	€
VTSM3-10/HDSS	M3	8	1,8	0,6	5	0,3	5,2	10	7,17	€
VTSM4-5/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	5	7,11	€
VTSM4-6/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	6	7,11	€
VTSM4-8/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	8	7,25	€
VTSM4-10/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	10	7,31	€
VTSM4-12/HDSS	M4	11	2,9	1	6	0,3	6,7	12	7,33	€

Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	5+	10+	25+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	ØD	ØD1	K	T	SW	R	R1	L	Prix Uni. 1 à 4
VTSM5-6/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	6	7,56 €
VTSM5-8/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	8	7,76 €
VTSM5-10/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	10	7,87 €
VTSM5-12/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	12	8,06 €
VTSM5-16/HDSS	M5	14	4,0	1	8	0,4	8,6	16	8,26 €
VTSM6-8/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	8	8,14 €
VTSM6-10/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	10	8,35 €
VTSM6-12/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	12	8,54 €
VTSM6-16/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	16	8,88 €
VTSM6-20/HDSS	M6	17	5,0	1,5	10	0,6	10	20	9,10 €
VTSM8-10/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	10	8,43 €
VTSM8-12/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	12	8,69 €
VTSM8-16/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	16	9,07 €
VTSM8-20/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	20	9,37 €
VTSM8-25/HDSS	M8	20	5,0	1,5	13	0,8	13	25	9,49 €
VTSM10-12/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	12	11,06 €
VTSM10-16/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	16	11,38 €
VTSM10-20/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	20	11,74 €
VTSM10-25/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	25	12,02 €
VTSM10-30/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	30	12,30 €
VTSM10-37/HDSS	M10	22	6,4	1,5	15	0,9	13,5	37	13,96 €
VTSM12-16/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	16	13,24 €
VTSM12-20/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	20	13,62 €
VTSM12-25/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	25	14,33 €
VTSM12-30/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	30	14,96 €
VTSM12-35/HDSS	M12	27	7,5	1,5	19	1,0	16,3	35	15,53 €
VTSM16-20/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	20	17,42 €
VTSM16-25/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	25	18,36 €
VTSM16-30/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	30	19,30 €
VTSM16-35/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	35	20,81 €
VTSM16-40/HDSS	M16	36	9,0	1,5	24	1,1	23	40	21,36 €

Dimensions en mm