

Module 1,25


Acier 35NCD6



- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Matière :
20NCD2 cémenté trempé



Indication de couple et de puissance
Pour 50 dents à 1000 t/min.

	35NCD6	35NCD6 trempé	20NCD2	20NCD2 trempé
Nm	17	24	17	47
kW	1,79	2,604	1,79	5,013

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12% -25% Sur demande			

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						YG	XG	YG	XG
YG1.25-9	9	12,50	15,00	15,00	6	0,027	0,012	32,60 €	
YG1.25-10	10	13,75	16,25	16,25	6	0,033	0,016	32,60 €	
YG1.25-11	11	15,00	17,50	17,50	6	0,040	0,019	32,60 €	
YG1.25-12	12	15,00	17,50	17,50	6	0,040	0,019	32,60 €	
YG1.25-13	13	16,25	18,75	18,75	6	0,048	0,023	34,22 €	
YG1.25-14	14	17,50	20,00	20,00	6	0,056	0,028	34,77 €	
YG1.25-15	15	18,75	21,25	20,00	6	0,061	0,032	35,50 €	
YG1.25-16	16	20,00	22,50	20,00	8	0,061	0,034	36,55 €	
YG1.25-17	17	21,25	23,75	20,00	8	0,066	0,040	37,48 €	
YG1.25-18	18	22,50	25,00	25,00	8	0,089	0,045	38,56 €	
YG1.25-19	19	23,75	26,25	25,00	8	0,095	0,051	39,99 €	
YG1.25-20	20	25,00	27,50	25,00	8	0,101	0,057	40,56 €	
YG1.25-21	21	26,25	28,75	25,00	8	0,108	0,064	41,16 €	
YG1.25-22	22	27,50	30,00	25,00	8	0,115	0,071	41,56 €	
YG1.25-23	23	28,75	31,25	25,00	8	0,122	0,078	42,07 €	
YG1.25-24	24	30,00	32,50	25,00	8	0,129	0,085	42,73 €	
YG1.25-25	25	31,25	33,75	25,00	8	0,137	0,093	43,63 €	
YG1.25-26	26	32,50	35,00	25,00	8	0,145	0,101	44,13 €	
YG1.25-27	27	33,75	36,25	25,00	8	0,154	0,110	45,20 €	
YG1.25-28	28	35,00	37,50	25,00	8	0,162	0,119	47,25 €	
YG1.25-29	29	36,25	38,75	25,00	8	0,172	0,128	48,45 €	
YG1.25-30	30	37,50	40,00	35,00	8	0,228	0,137	50,00 €	
YG1.25-31	31	38,75	41,25	35,00	8	0,238	0,147	51,08 €	
YG1.25-32	32	40,00	42,50	35,00	8	0,248	0,157	52,10 €	
YG1.25-33	33	41,25	43,75	35,00	8	0,258	0,167	53,09 €	

Sur demande

Dimensions en mm

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	YG	XG	YG	XG
YG1.25-34	34	42,50	45,00	35,00	8	0,269	0,178	53,77 €	
YG1.25-35	35	43,75	46,25	35,00	8	0,280	0,189	54,95 €	
YG1.25-36	36	45,00	47,50	35,00	8	0,291	0,200	55,71 €	
YG1.25-37	37	46,25	48,75	35,00	8	0,303	0,212	56,12 €	
YG1.25-38	38	47,50	50,00	35,00	8	0,315	0,224	56,77 €	
YG1.25-39	39	48,75	51,25	35,00	8	0,327	0,236	57,47 €	
YG1.25-40	40	50,00	52,50	45,00	10	0,396	0,245	57,96 €	
YG1.25-41	41	51,25	53,75	45,00	10	0,409	0,258	58,31 €	
YG1.25-42	42	52,50	55,00	45,00	10	0,422	0,271	58,53 €	
YG1.25-43	43	53,75	56,25	45,00	10	0,435	0,285	58,76 €	
YG1.25-44	44	55,00	57,50	45,00	10	0,449	0,299	59,06 €	
YG1.25-45	45	56,25	58,75	45,00	10	0,463	0,313	59,36 €	
YG1.25-46	46	57,50	60,00	45,00	10	0,478	0,328	59,52 €	
YG1.25-47	47	58,75	61,25	45,00	10	0,493	0,342	59,83 €	
YG1.25-48	48	60,00	62,50	45,00	10	0,508	0,358	60,07 €	
YG1.25-49	49	61,25	63,75	45,00	10	0,523	0,373	61,38 €	
YG1.25-50	50	62,50	65,00	45,00	10	0,539	0,389	61,94 €	
YG1.25-51	51	63,75	66,25	45,00	10	0,555	0,405	62,43 €	
YG1.25-52	52	65,00	67,50	45,00	10	0,572	0,421	63,22 €	
YG1.25-53	53	66,25	68,75	45,00	10	0,589	0,438	63,51 €	
YG1.25-54	54	67,50	70,00	45,00	10	0,606	0,455	64,08 €	
YG1.25-55	55	68,75	71,25	45,00	10	0,623	0,473	64,59 €	
YG1.25-56	56	70,00	72,50	45,00	10	0,641	0,490	67,41 €	
YG1.25-57	57	71,25	73,75	45,00	10	0,659	0,508	70,54 €	
YG1.25-58	58	72,50	75,00	45,00	10	0,677	0,527	71,45 €	
YG1.25-59	59	73,75	76,25	45,00	10	0,696	0,545	73,13 €	
YG1.25-60	60	75,00	77,50	45,00	10	0,715	0,564	74,60 €	
YG1.25-61	61	76,25	78,75	45,00	10	0,734	0,584	77,07 €	
YG1.25-62	62	77,50	80,00	60,00	10	0,877	0,603	76,44 €	
YG1.25-63	63	78,75	81,25	60,00	10	0,897	0,623	77,12 €	
YG1.25-64	64	80,00	82,50	60,00	10	0,917	0,644	78,03 €	
YG1.25-65	65	81,25	83,75	60,00	10	0,938	0,664	79,07 €	
YG1.25-66	66	82,50	85,00	60,00	10	0,959	0,685	80,12 €	
YG1.25-68	68	85,00	87,50	60,00	10	1,001	0,728	82,08 €	
YG1.25-70	70	87,50	90,00	60,00	10	1,045	0,772	83,50 €	
YG1.25-72	72	90,00	92,50	60,00	10	1,091	0,817	84,07 €	
YG1.25-73	73	91,25	93,75	60,00	10	1,114	0,841	84,38 €	
YG1.25-74	74	92,50	95,00	60,00	10	1,137	0,864	84,92 €	
YG1.25-76	76	95,00	97,50	60,00	10	1,185	0,912	86,33 €	
YG1.25-78	78	97,50	100,00	60,00	10	1,234	0,961	89,38 €	
YG1.25-80	80	100,00	102,50	60,00	10	1,285	1,011	95,38 €	
YG1.25-84	84	105,00	107,50	60,00	10	1,390	1,116	96,28 €	
YG1.25-88	88	110,00	112,50	60,00	10	1,499	1,226	105,70 €	
YG1.25-90	90	112,50	115,00	60,00	10	1,556	1,283	122,61 €	
YG1.25-96	96	120,00	122,50	60,00	12	1,734	1,461	123,47 €	
YG1.25-100	100	125,00	127,50	60,00	12	1,860	1,586	124,55 €	
YG1.25-112	112	140,00	142,50	60,00	12	2,266	1,992	158,41 €	
YG1.25-120	120	150,00	152,50	60,00	15	2,562	2,289	158,41 €	
YG1.25-130	130	162,50	165,00	60,00	15	2,961	2,688	172,22 €	
YG1.25-140	140	175,00	177,50	60,00	15	3,392	3,119	200,40 €	

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille** ↓

YG1.25-142	142	177,50	180,00	Dimensions : contactez-nous	sur demande
-------------------	------------	---------------	---------------	------------------------------------	--------------------

Dimensions en mm

Nos autres produits



PT820

Pignon de traction,
Séries 820 et 815



AC156-157

Crochet pour
grenouillère rigide,
25,5mm



PTKFss

Pied articulé oscillant
fixable
agroalimentaire, Inox
- norme 3A



CHAsb89

Charnière sans
broche, Charnière
polymère



HLA24

Renvoi d'angle à
denture spiro-
conique, jusqu'à
78Nm



CHT

Moteur AC
asynchrone triphasé,
0,09kW




NDS20

Noix de serrage pour
ventouse, Parallèle



AT5P_AT10P

Plaque de jonction
type AT, AT10



BPFss

Palier applique tôle à
charge légère inox,
Inox



UCF

Palier applique fonte,
Fonte



MRA_SS

Maillon rapide inox,
Inox



AT5courroie


Courroie de
positionnement type
AT, AT5 Polyuréthane
armature acier

Produits complémentaires




ZG125

Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



G1

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



MR_MMR

Crémaillère section
carrée, Acier