

# Engrenage droit acier





## Module 2,5

## Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

| Indication de couple et de puissance |             |        |        |
|--------------------------------------|-------------|--------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min.          |             |        |        |
|                                      | 20NCD2      | 20NCD2 |        |
|                                      | Z10CNF18.09 | trempé | laiton |
| Nm                                   | 48          | 228    | 24     |
| kW                                   | 5           | 23,87  | 2,54   |



### REMISES

| Qté  | 1+        | 6+   | 20+         | 50+ |
|------|-----------|------|-------------|-----|
| Rem. | Prix -12% | -25% | Sur demande |     |

| Références | Z  | ØP<br>Primitif | ØD<br>Extérieur | ØM<br>Moyeu | ØA<br>Alésage | Poids (kg) |       | Prix Uni. 1 à 5 |    |
|------------|----|----------------|-----------------|-------------|---------------|------------|-------|-----------------|----|
|            |    |                |                 |             |               | G          | PG    | G               | PG |
| G2.5-9     | 9  | 25,00          | 30,00           | 20          | 12            | 0,095      | 0,072 | 60,17 €         |    |
| G2.5-10    | 10 | 27,50          | 32,50           | 20          | 12            | 0,115      | 0,092 | 60,17 €         |    |
| G2.5-11    | 11 | 30,00          | 35,00           | 20          | 12            | 0,137      | 0,114 | 60,17 €         |    |
| G2.5-12    | 12 | 30,00          | 35,00           | 22          | 15            | 0,125      | 0,101 | 60,17 €         |    |
| G2.5-13    | 13 | 32,50          | 37,50           | 22          | 15            | 0,148      | 0,125 | 61,63 €         |    |
| G2.5-14    | 14 | 35,00          | 40,00           | 25          | 15            | 0,186      | 0,150 | 64,48 €         |    |
| G2.5-15    | 15 | 37,50          | 42,50           | 30          | 15            | 0,238      | 0,177 | 68,52 €         |    |
| G2.5-16    | 16 | 40,00          | 45,00           | 30          | 15            | 0,267      | 0,207 | 72,54 €         |    |
| G2.5-17    | 17 | 42,50          | 47,50           | 30          | 15            | 0,298      | 0,238 | 73,99 €         |    |
| G2.5-18    | 18 | 45,00          | 50,00           | 30          | 15            | 0,331      | 0,270 | 76,69 €         |    |
| G2.5-19    | 19 | 47,50          | 52,50           | 30          | 15            | 0,366      | 0,305 | 78,73 €         |    |
| G2.5-20    | 20 | 50,00          | 55,00           | 40          | 20            | 0,424      | 0,316 | 81,58 €         |    |
| G2.5-21    | 21 | 52,50          | 57,50           | 40          | 20            | 0,462      | 0,354 | 83,60 €         |    |
| G2.5-22    | 22 | 55,00          | 60,00           | 40          | 20            | 0,503      | 0,394 | 86,56 €         |    |
| G2.5-23    | 23 | 57,50          | 62,50           | 40          | 20            | 0,545      | 0,437 | 88,71 €         |    |
| G2.5-24    | 24 | 60,00          | 65,00           | 40          | 20            | 0,589      | 0,481 | 91,45 €         |    |
| G2.5-25    | 25 | 62,50          | 67,50           | 40          | 20            | 0,635      | 0,527 | 96,30 €         |    |
| G2.5-26    | 26 | 65,00          | 70,00           | 45          | 20            | 0,721      | 0,575 | 101,21 €        |    |
| G2.5-27    | 27 | 67,50          | 72,50           | 45          | 20            | 0,771      | 0,624 | 103,31 €        |    |
| G2.5-28    | 28 | 70,00          | 75,00           | 45          | 20            | 0,823      | 0,676 | 106,06 €        |    |
| G2.5-29    | 29 | 72,50          | 77,50           | 45          | 20            | 0,876      | 0,730 | 109,51 €        |    |
| G2.5-30    | 30 | 75,00          | 80,00           | 45          | 20            | 0,932      | 0,785 | 113,22 €        |    |
| G2.5-31    | 31 | 77,50          | 82,50           | 45          | 20            | 0,989      | 0,842 | 116,13 €        |    |
| G2.5-32    | 32 | 80,00          | 85,00           | 45          | 20            | 1,048      | 0,902 | 120,16 €        |    |
| G2.5-33    | 33 | 82,50          | 87,50           | 45          | 20            | 1,109      | 0,963 | 121,54 €        |    |

Sur demande

Dimensions en mm

| Références  | Z          | ØP            | ØD            | ØM                                 | ØA      | Poids (kg) |        | Prix Uni. 1 à 5 |    |
|---|------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------|----|
|   | Dents      | Primitif      | Extérieur     | Moyeu                              | Alésage | G          | PG     | G               | PG |
| G2.5-34   | 34         | 85,00         | 90,00         | 45                                 | 20      | 1,172      | 1,025  | 124,47          | €  |
| G2.5-35   | 35         | 87,50         | 92,50         | 45                                 | 20      | 1,237      | 1,090  | 127,21          | €  |
| G2.5-36   | 36         | 90,00         | 95,00         | 45                                 | 20      | 1,303      | 1,157  | 134,14          | €  |
| G2.5-37   | 37         | 92,50         | 97,50         | 45                                 | 20      | 1,372      | 1,225  | 136,02          | €  |
| G2.5-38   | 38         | 95,00         | 100,00        | 45                                 | 20      | 1,442      | 1,296  | 139,91          | €  |
| G2.5-39   | 39         | 97,50         | 102,50        | 45                                 | 20      | 1,515      | 1,368  | 141,86          | €  |
| G2.5-40   | 40         | 100,00        | 105,00        | 50                                 | 20      | 1,632      | 1,442  | 145,33          | €  |
| G2.5-41   | 41         | 102,50        | 107,50        | 50                                 | 20      | 1,708      | 1,518  | 148,87          | €  |
| G2.5-42   | 42         | 105,00        | 110,00        | 50                                 | 20      | 1,786      | 1,596  | 151,16          | €  |
| G2.5-43   | 43         | 107,50        | 112,50        | 50                                 | 20      | 1,866      | 1,676  | 152,75          | €  |
| G2.5-44   | 44         | 110,00        | 115,00        | 50                                 | 20      | 1,964      | 1,774  | 154,57          | €  |
| G2.5-45   | 45         | 112,50        | 117,50        | 50                                 | 20      | 2,031      | 1,842  | 156,62          | €  |
| G2.5-46   | 46         | 115,00        | 120,00        | 50                                 | 20      | 2,116      | 1,927  | 160,23          | €  |
| G2.5-47   | 47         | 117,50        | 122,50        | 50                                 | 20      | 2,204      | 2,014  | 163,27          | €  |
| G2.5-48   | 48         | 120,00        | 125,00        | 50                                 | 20      | 2,293      | 2,104  | 167,75          | €  |
| G2.5-49   | 49         | 122,50        | 127,50        | 50                                 | 20      | 2,384      | 2,195  | 172,28          | €  |
| G2.5-50   | 50         | 125,00        | 130,00        | 50                                 | 20      | 2,477      | 2,288  | 177,00          | €  |
| G2.5-51   | 51         | 127,50        | 132,50        | 50                                 | 20      | 2,572      | 2,382  | 178,36          | €  |
| G2.5-52   | 52         | 130,00        | 135,00        | 50                                 | 20      | 2,668      | 2,479  | 181,30          | €  |
| G2.5-53   | 53         | 132,50        | 137,50        | 50                                 | 20      | 2,767      | 2,578  | 182,81          | €  |
| G2.5-54   | 54         | 135,00        | 140,00        | 50                                 | 20      | 2,868      | 2,678  | 184,62          | €  |
| G2.5-55   | 55         | 137,50        | 142,50        | 50                                 | 20      | 2,970      | 2,781  | 202,61          | €  |
| G2.5-56   | 56         | 140,00        | 145,00        | 50                                 | 20      | 3,074      | 2,885  | 206,10          | €  |
| G2.5-57   | 57         | 142,50        | 147,50        | 50                                 | 20      | 3,180      | 2,991  | 209,89          | €  |
| G2.5-58   | 58         | 145,00        | 150,00        | 50                                 | 20      | 3,288      | 3,099  | 213,03          | €  |
| G2.5-59   | 59         | 147,50        | 152,50        | 50                                 | 20      | 3,398      | 3,209  | 216,10          | €  |
| G2.5-60   | 60         | 150,00        | 155,00        | 50                                 | 20      | 3,510      | 3,321  | 219,70          | €  |
| G2.5-62   | 62         | 155,00        | 160,00        | 50                                 | 20      | 3,739      | 3,550  | 248,61          | €  |
| G2.5-64   | 64         | 160,00        | 165,00        | 50                                 | 20      | 3,976      | 3,786  | 280,75          | €  |
| G2.5-65   | 65         | 162,50        | 167,50        | 50                                 | 20      | 4,097      | 3,907  | 300,82          | €  |
| G2.5-66   | 66         | 165,00        | 170,00        | 50                                 | 20      | 4,220      | 4,030  | 330,82          | €  |
| G2.5-68   | 68         | 170,00        | 175,00        | 50                                 | 20      | 4,471      | 4,282  | 345,38          | €  |
| G2.5-70   | 70         | 175,00        | 180,00        | 50                                 | 20      | 4,731      | 4,541  | 366,27          | €  |
| G2.5-71   | 71         | 177,50        | 182,50        | 100                                | 25      | 5,485      | 4,640  | 388,71          | €  |
| G2.5-72   | 72         | 180,00        | 185,00        | 100                                | 25      | 5,619      | 4,774  | 412,35          | €  |
| G2.5-73   | 73         | 182,50        | 187,50        | 100                                | 25      | 5,756      | 4,910  | 427,52          | €  |
| G2.5-74   | 74         | 185,00        | 190,00        | 100                                | 25      | 5,894      | 5,048  | 444,36          | €  |
| G2.5-75   | 75         | 187,50        | 192,50        | 100                                | 25      | 6,033      | 5,188  | 461,42          | €  |
| G2.5-76   | 76         | 190,00        | 195,00        | 100                                | 25      | 6,175      | 5,330  | 475,65          | €  |
| G2.5-78   | 78         | 195,00        | 200,00        | 100                                | 25      | 6,465      | 5,619  | 487,04          | €  |
| G2.5-80   | 80         | 200,00        | 205,00        | 100                                | 25      | 6,761      | 5,916  | 495,68          | €  |
| G2.5-86   | 86         | 215,00        | 220,00        | 100                                | 25      | 7,697      | 6,851  | 505,23          | €  |
| G2.5-90   | 90         | 225,00        | 230,00        | 100                                | 25      | 8,358      | 7,513  | 552,54          | €  |
| G2.5-96   | 96         | 240,00        | 245,00        | 100                                | 25      | 9,406      | 8,560  | 594,88          | €  |
| G2.5-98   | 98         | 245,00        | 250,00        | 100                                | 25      | 9,770      | 8,925  | 629,05          | €  |
| G2.5-100  | 100        | 250,00        | 255,00        | 100                                | 25      | 10,142     | 9,297  | 705,86          | €  |
| G2.5-105  | 105        | 262,50        | 267,50        | 100                                | 25      | 11,104     | 10,259 | 765,69          | €  |
| G2.5-110  | 110        | 275,00        | 280,00        | 100                                | 25      | 12,114     | 11,269 | 812,72          | €  |
| G2.5-115  | 115        | 287,50        | 292,50        | 100                                | 25      | 13,170     | 12,325 | 885,39          | €  |
| ↓ <b>Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille</b> |            |               |               |                                    |         |            |        |                 |    |
| <b>G2.5-235</b>   | <b>235</b> | <b>587,50</b> | <b>592,50</b> | <b>Dimensions : contactez-nous</b> |         |            |        |                 |    |

Dimensions en mm

Sur demande

## Module 2,5


## Acier 35NCD6



- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

### Option

- Matière :  
20NCD2 cémenté trempé



Indication de couple et de puissance  
Pour 50 dents à 1000 t/min.

|    | 35NCD6 | 35NCD6 trempé | 20NCD2 | 20NCD2 trempé |
|----|--------|---------------|--------|---------------|
| Nm | 122    | 178           | 122    | 337           |
| kW | 12,65  | 18,65         | 12,68  | 35,06         |

### REMISES

| Qté       | 1+   | 6+   | 20+         | 50+ |
|-----------|------|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -12% | -25% | Sur demande |     |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Poids (kg) |       | Prix Uni. 1 à 5 |    |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------|-----------------|----|
|            |         |             |              |          |            | YG         | XG    | YG              | XG |
| YG2.5-9    | 9       | 25,00       | 30,00        | 30,00    | 12         | 0,155      | 0,087 | 80,43 €         |    |
| YG2.5-10   | 10      | 27,50       | 32,50        | 32,50    | 12         | 0,193      | 0,110 | 80,43 €         |    |
| YG2.5-11   | 11      | 30,00       | 35,00        | 35,00    | 12         | 0,234      | 0,136 | 80,43 €         |    |
| YG2.5-12   | 12      | 30,00       | 35,00        | 35,00    | 15         | 0,212      | 0,122 | 80,43 €         |    |
| YG2.5-13   | 13      | 32,50       | 37,50        | 35,00    | 15         | 0,240      | 0,150 | 82,15 €         |    |
| YG2.5-14   | 14      | 35,00       | 40,00        | 35,00    | 15         | 0,270      | 0,180 | 85,89 €         |    |
| YG2.5-15   | 15      | 37,50       | 42,50        | 35,00    | 15         | 0,303      | 0,213 | 91,47 €         |    |
| YG2.5-16   | 16      | 40,00       | 45,00        | 35,00    | 15         | 0,338      | 0,248 | 96,78 €         |    |
| YG2.5-17   | 17      | 42,50       | 47,50        | 35,00    | 15         | 0,375      | 0,285 | 98,79 €         |    |
| YG2.5-18   | 18      | 45,00       | 50,00        | 35,00    | 15         | 0,415      | 0,325 | 102,35 €        |    |
| YG2.5-19   | 19      | 47,50       | 52,50        | 35,00    | 15         | 0,456      | 0,366 | 105,14 €        |    |
| YG2.5-20   | 20      | 50,00       | 55,00        | 45,00    | 20         | 0,525      | 0,379 | 108,81 €        |    |
| YG2.5-21   | 21      | 52,50       | 57,50        | 45,00    | 20         | 0,571      | 0,425 | 111,59 €        |    |
| YG2.5-22   | 22      | 55,00       | 60,00        | 45,00    | 20         | 0,620      | 0,473 | 115,40 €        |    |
| YG2.5-23   | 23      | 57,50       | 62,50        | 45,00    | 20         | 0,670      | 0,524 | 118,32 €        |    |
| YG2.5-24   | 24      | 60,00       | 65,00        | 45,00    | 20         | 0,723      | 0,577 | 121,96 €        |    |
| YG2.5-25   | 25      | 62,50       | 67,50        | 45,00    | 20         | 0,779      | 0,632 | 128,47 €        |    |
| YG2.5-26   | 26      | 65,00       | 70,00        | 45,00    | 20         | 0,836      | 0,690 | 134,98 €        |    |
| YG2.5-27   | 27      | 67,50       | 72,50        | 45,00    | 20         | 0,896      | 0,749 | 137,79 €        |    |
| YG2.5-28   | 28      | 70,00       | 75,00        | 45,00    | 20         | 0,958      | 0,811 | 142,47 €        |    |
| YG2.5-29   | 29      | 72,50       | 77,50        | 60,00    | 20         | 1,164      | 0,876 | 146,00 €        |    |
| YG2.5-30   | 30      | 75,00       | 80,00        | 60,00    | 20         | 1,231      | 0,942 | 151,05 €        |    |
| YG2.5-31   | 31      | 77,50       | 82,50        | 60,00    | 20         | 1,299      | 1,011 | 154,83 €        |    |
| YG2.5-32   | 32      | 80,00       | 85,00        | 60,00    | 20         | 1,370      | 1,082 | 160,24 €        |    |
| YG2.5-33   | 33      | 82,50       | 87,50        | 60,00    | 20         | 1,444      | 1,155 | 162,05 €        |    |

**Sur demande**

Dimensions en mm

| Références | Z     | ØP       | ØD        | ØM     | ØA      | Poids (kg) |        | Prix Uni. 1 à 5 |    |
|------------|-------|----------|-----------|--------|---------|------------|--------|-----------------|----|
|            | Dents | Primitif | Extérieur | Moyeu  | Alésage | YG         | XG     | YG              | XG |
| YG2.5-34   | 34    | 85,00    | 90,00     | 60,00  | 20      | 1,519      | 1,231  | 166,01 €        |    |
| YG2.5-35   | 35    | 87,50    | 92,50     | 60,00  | 20      | 1,597      | 1,308  | 169,62 €        |    |
| YG2.5-36   | 36    | 90,00    | 95,00     | 60,00  | 20      | 1,677      | 1,388  | 178,95 €        |    |
| YG2.5-37   | 37    | 92,50    | 97,50     | 60,00  | 20      | 1,759      | 1,471  | 181,55 €        |    |
| YG2.5-38   | 38    | 95,00    | 100,00    | 60,00  | 20      | 1,844      | 1,555  | 186,60 €        |    |
| YG2.5-39   | 39    | 97,50    | 102,50    | 60,00  | 20      | 1,930      | 1,642  | 189,24 €        |    |
| YG2.5-40   | 40    | 100,00   | 105,00    | 75,00  | 20      | 2,202      | 1,731  | 217,87 €        |    |
| YG2.5-41   | 41    | 102,50   | 107,50    | 75,00  | 20      | 2,293      | 1,822  | 198,55 €        |    |
| YG2.5-42   | 42    | 105,00   | 110,00    | 75,00  | 20      | 2,387      | 1,916  | 201,65 €        |    |
| YG2.5-43   | 43    | 107,50   | 112,50    | 75,00  | 20      | 2,483      | 2,011  | 203,71 €        |    |
| YG2.5-44   | 44    | 110,50   | 115,00    | 75,00  | 20      | 2,600      | 2,129  | 206,21 €        |    |
| YG2.5-45   | 45    | 112,50   | 117,50    | 75,00  | 20      | 2,681      | 2,210  | 208,86 €        |    |
| YG2.5-46   | 46    | 115,00   | 120,00    | 75,00  | 20      | 2,783      | 2,312  | 213,64 €        |    |
| YG2.5-47   | 47    | 117,50   | 122,50    | 75,00  | 20      | 2,888      | 2,417  | 217,78 €        |    |
| YG2.5-48   | 48    | 120,00   | 125,00    | 75,00  | 20      | 2,995      | 2,524  | 223,69 €        |    |
| YG2.5-49   | 49    | 122,50   | 127,50    | 75,00  | 20      | 3,105      | 2,634  | 229,72 €        |    |
| YG2.5-50   | 50    | 125,00   | 130,00    | 75,00  | 20      | 3,216      | 2,745  | 236,13 €        |    |
| YG2.5-51   | 51    | 127,50   | 132,50    | 75,00  | 20      | 3,330      | 2,859  | 237,99 €        |    |
| YG2.5-52   | 52    | 130,00   | 135,00    | 75,00  | 20      | 3,446      | 2,975  | 241,19 €        |    |
| YG2.5-53   | 53    | 132,50   | 137,50    | 75,00  | 20      | 3,564      | 3,093  | 243,77 €        |    |
| YG2.5-54   | 54    | 135,00   | 140,00    | 75,00  | 20      | 3,685      | 3,214  | 246,33 €        |    |
| YG2.5-55   | 55    | 137,50   | 142,50    | 75,00  | 20      | 3,808      | 3,337  | 285,49 €        |    |
| YG2.5-56   | 56    | 140,00   | 145,00    | 75,00  | 20      | 3,933      | 3,462  | 285,49 €        |    |
| YG2.5-57   | 57    | 142,50   | 147,50    | 75,00  | 20      | 4,060      | 3,589  | 285,49 €        |    |
| YG2.5-58   | 58    | 145,00   | 150,00    | 75,00  | 20      | 4,190      | 3,719  | 285,49 €        |    |
| YG2.5-59   | 59    | 147,50   | 152,50    | 75,00  | 20      | 4,322      | 3,851  | 288,14 €        |    |
| YG2.5-60   | 60    | 150,00   | 155,00    | 100,00 | 20      | 4,850      | 3,985  | 292,89 €        |    |
| YG2.5-62   | 62    | 155,00   | 160,00    | 100,00 | 20      | 5,125      | 4,260  | 331,66 €        |    |
| YG2.5-64   | 64    | 160,00   | 165,00    | 100,00 | 20      | 5,409      | 4,544  | 374,42 €        |    |
| YG2.5-65   | 65    | 162,50   | 167,50    | 100,00 | 20      | 5,554      | 4,689  | 401,29 €        |    |
| YG2.5-66   | 66    | 165,00   | 170,00    | 100,00 | 20      | 5,702      | 4,837  | 441,20 €        |    |
| YG2.5-68   | 68    | 170,00   | 175,00    | 100,00 | 20      | 6,004      | 5,139  | 460,58 €        |    |
| YG2.5-70   | 70    | 175,00   | 180,00    | 100,00 | 20      | 6,315      | 5,450  | 488,45 €        |    |
| YG2.5-71   | 71    | 177,50   | 182,50    | 100,00 | 20      | 6,474      | 5,608  | 518,35 €        |    |
| YG2.5-72   | 72    | 180,00   | 185,00    | 100,00 | 20      | 6,635      | 5,770  | 549,89 €        |    |
| YG2.5-73   | 73    | 182,50   | 187,50    | 100,00 | 20      | 6,798      | 5,933  | 570,03 €        |    |
| YG2.5-74   | 74    | 185,00   | 190,00    | 100,00 | 20      | 6,964      | 6,099  | 592,62 €        |    |
| YG2.5-75   | 75    | 187,50   | 192,50    | 100,00 | 20      | 7,132      | 6,267  | 615,22 €        |    |
| YG2.5-76   | 76    | 190,00   | 195,00    | 100,00 | 20      | 7,302      | 6,437  | 637,89 €        |    |
| YG2.5-78   | 78    | 195,00   | 200,00    | 127,00 | 25      | 8,141      | 6,743  | 649,44 €        |    |
| YG2.5-80   | 80    | 200,00   | 205,00    | 127,00 | 25      | 8,497      | 7,099  | 660,96 €        |    |
| YG2.5-86   | 86    | 215,00   | 220,00    | 127,00 | 25      | 9,619      | 8,222  | 673,70 €        |    |
| YG2.5-90   | 90    | 225,00   | 230,00    | 127,00 | 25      | 10,413     | 9,015  | 736,75 €        |    |
| YG2.5-96   | 96    | 240,00   | 245,00    | 127,00 | 25      | 11,670     | 10,273 | 793,28 €        |    |
| YG2.5-98   | 98    | 245,00   | 250,00    | 127,00 | 25      | 12,108     | 10,710 | 838,82 €        |    |
| YG2.5-100  | 100   | 250,00   | 255,00    | 127,00 | 25      | 12,554     | 11,156 | 941,35 €        |    |
| YG2.5-105  | 105   | 262,50   | 267,50    | 127,00 | 25      | 13,709     | 12,311 | 1 021,06 €      |    |
| YG2.5-110  | 110   | 275,00   | 280,00    | 127,00 | 25      | 14,920     | 13,523 | 1 083,80 €      |    |
| YG2.5-115  | 115   | 287,50   | 292,50    | 127,00 | 25      | 16,188     | 14,790 | 1 180,66 €      |    |

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**  
**YG2.5-235 235 587,50 592,50 Dimensions : contactez-nous**

Dimensions en mm


## Module 2,5

## Delrin usiné



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

| Indication de couple       |        |
|----------------------------|--------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min |        |
|                            | Delrin |
| Nm                         | 11     |



### REMISES

| Qté       | 1+   | 6+          | 30+ |
|-----------|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -22% | Sur demande |     |

| Références | Z     | ØP       | ØD        | ØM    | ØA      | Poids (kg) |       | Prix Uni. 1 à 5 |     |
|------------|-------|----------|-----------|-------|---------|------------|-------|-----------------|-----|
|            | Dents | Primitif | Extérieur | Moyeu | Alésage | ZG         | ZPG   | ZG              | ZPG |
| ZG2.5-9    | 9     | 25,00    | 30,00     | 30    | 10      | 0,019      | 0,010 | 26,17 €         |     |
| ZG2.5-10   | 10    | 27,50    | 32,50     | 30    | 10      | 0,022      | 0,012 | 26,67 €         |     |
| ZG2.5-11   | 11    | 30,00    | 35,00     | 30    | 10      | 0,024      | 0,015 | 27,25 €         |     |
| ZG2.5-12   | 12    | 30,00    | 35,00     | 30    | 12      | 0,023      | 0,014 | 27,80 €         |     |
| ZG2.5-13   | 13    | 32,50    | 37,50     | 30    | 12      | 0,026      | 0,017 | 28,29 €         |     |
| ZG2.5-14   | 14    | 35,00    | 40,00     | 30    | 12      | 0,029      | 0,020 | 28,52 €         |     |
| ZG2.5-15   | 15    | 37,50    | 42,50     | 30    | 12      | 0,032      | 0,023 | 28,79 €         |     |
| ZG2.5-16   | 16    | 40,00    | 45,00     | 30    | 12      | 0,036      | 0,026 | 29,69 €         |     |
| ZG2.5-17   | 17    | 42,50    | 47,50     | 30    | 12      | 0,039      | 0,030 | 34,80 €         |     |
| ZG2.5-18   | 18    | 45,00    | 50,00     | 36    | 12      | 0,048      | 0,034 | 35,54 €         |     |
| ZG2.5-19   | 19    | 47,50    | 52,50     | 36    | 12      | 0,052      | 0,038 | 36,72 €         |     |
| ZG2.5-20   | 20    | 50,00    | 55,00     | 36    | 12      | 0,057      | 0,043 | 37,68 €         |     |
| ZG2.5-21   | 21    | 52,50    | 57,50     | 36    | 12      | 0,061      | 0,047 | 44,45 €         |     |
| ZG2.5-22   | 22    | 55,00    | 60,00     | 36    | 12      | 0,066      | 0,052 | 45,50 €         |     |
| ZG2.5-23   | 23    | 57,50    | 62,50     | 36    | 12      | 0,071      | 0,057 | 49,43 €         |     |
| ZG2.5-24   | 24    | 60,00    | 65,00     | 36    | 12      | 0,077      | 0,063 | 54,00 €         |     |
| ZG2.5-25   | 25    | 62,50    | 67,50     | 36    | 12      | 0,082      | 0,068 | 59,95 €         |     |
| ZG2.5-26   | 26    | 65,00    | 70,00     | 36    | 12      | 0,088      | 0,074 | 63,11 €         |     |
| ZG2.5-27   | 27    | 67,50    | 72,50     | 36    | 12      | 0,094      | 0,080 | 66,27 €         |     |
| ZG2.5-28   | 28    | 70,00    | 75,00     | 45    | 15      | 0,107      | 0,085 | 67,67 €         |     |
| ZG2.5-29   | 29    | 72,50    | 77,50     | 45    | 15      | 0,113      | 0,091 | 69,47 €         |     |
| ZG2.5-30   | 30    | 75,00    | 80,00     | 45    | 15      | 0,120      | 0,098 | 71,71 €         |     |

**Sur demande**

Dimensions en mm

## REMISES

|      |      |      |             |
|------|------|------|-------------|
| Qté  | 1+   | 6+   | 30+         |
| Rem. | Prix | -22% | Sur demande |

| Références | Z     | ØP       | ØD        | ØM    | ØA      | Poids (kg) |       | Prix Uni. 1 à 5 |
|------------|-------|----------|-----------|-------|---------|------------|-------|-----------------|
|            | Dents | Primitif | Extérieur | Moyeu | Alésage | ZG         | ZPG   | ZG              |
| ZG2.5-31   | 31    | 77,50    | 82,50     | 45    | 15      | 0,127      | 0,105 | 84,01 €         |
| ZG2.5-32   | 32    | 80,00    | 85,00     | 45    | 15      | 0,134      | 0,112 | 86,22 €         |
| ZG2.5-33   | 33    | 82,50    | 87,50     | 45    | 15      | 0,141      | 0,120 | 89,19 €         |
| ZG2.5-34   | 34    | 85,00    | 90,00     | 45    | 15      | 0,149      | 0,127 | 90,35 €         |
| ZG2.5-35   | 35    | 87,50    | 92,50     | 45    | 15      | 0,157      | 0,135 | 92,32 €         |
| ZG2.5-36   | 36    | 90,00    | 95,00     | 50    | 17      | 0,169      | 0,142 | 105,53 €        |
| ZG2.5-37   | 37    | 92,50    | 97,50     | 50    | 17      | 0,177      | 0,150 | 106,98 €        |
| ZG2.5-38   | 38    | 95,00    | 100,00    | 50    | 17      | 0,186      | 0,159 | 121,94 €        |
| ZG2.5-39   | 39    | 97,50    | 102,50    | 50    | 17      | 0,194      | 0,168 | 124,03 €        |
| ZG2.5-40   | 40    | 100,00   | 105,00    | 50    | 17      | 0,203      | 0,177 | 127,04 €        |
| ZG2.5-41   | 41    | 102,50   | 107,50    | 50    | 17      | 0,213      | 0,186 | 130,19 €        |
| ZG2.5-42   | 42    | 105,00   | 110,00    | 50    | 17      | 0,222      | 0,195 | 132,17 €        |
| ZG2.5-43   | 43    | 107,50   | 112,50    | 50    | 17      | 0,232      | 0,205 | 133,56 €        |
| ZG2.5-44   | 44    | 110,50   | 115,00    | 50    | 17      | 0,244      | 0,217 | 135,04 €        |
| ZG2.5-45   | 45    | 112,50   | 117,50    | 50    | 17      | 0,252      | 0,225 | 137,21 €        |
| ZG2.5-46   | 46    | 115,00   | 120,00    | 50    | 17      | 0,262      | 0,235 | 154,05 €        |
| ZG2.5-47   | 47    | 117,50   | 122,50    | 50    | 17      | 0,273      | 0,246 | 157,09 €        |
| ZG2.5-48   | 48    | 120,00   | 125,00    | 50    | 17      | 0,283      | 0,257 | 161,31 €        |
| ZG2.5-49   | 49    | 122,50   | 127,50    | 50    | 17      | 0,294      | 0,268 | 165,64 €        |
| ZG2.5-50   | 50    | 125,00   | 130,00    | 50    | 17      | 0,306      | 0,279 | 170,11 €        |
| ZG2.5-51   | 51    | 127,50   | 132,50    | 50    | 17      | 0,317      | 0,290 | 171,70 €        |
| ZG2.5-52   | 52    | 130,00   | 135,00    | 50    | 17      | 0,329      | 0,302 | 174,00 €        |
| ZG2.5-53   | 53    | 132,50   | 137,50    | 50    | 17      | 0,341      | 0,314 | 175,74 €        |
| ZG2.5-54   | 54    | 135,00   | 140,00    | 50    | 17      | 0,353      | 0,326 | 193,85 €        |
| ZG2.5-55   | 55    | 137,50   | 142,50    | 50    | 17      | 0,365      | 0,338 | 201,45 €        |
| ZG2.5-56   | 56    | 140,00   | 145,00    | 50    | 17      | 0,378      | 0,351 | 216,23 €        |
| ZG2.5-57   | 57    | 142,50   | 147,50    | 65    | 20      | 0,408      | 0,362 | 220,40 €        |
| ZG2.5-58   | 58    | 145,00   | 150,00    | 65    | 20      | 0,421      | 0,375 | 223,86 €        |
| ZG2.5-59   | 59    | 147,50   | 152,50    | 65    | 20      | 0,435      | 0,388 | 226,73 €        |
| ZG2.5-60   | 60    | 150,00   | 155,00    | 65    | 20      | 0,448      | 0,402 | 230,58 €        |
| ZG2.5-62   | 62    | 155,00   | 160,00    | 65    | 20      | 0,476      | 0,430 | 260,96 €        |
| ZG2.5-64   | 64    | 160,00   | 165,00    | 65    | 20      | 0,504      | 0,458 | 319,22 €        |
| ZG2.5-65   | 65    | 162,50   | 167,50    | 65    | 20      | 0,519      | 0,473 | 342,07 €        |
| ZG2.5-66   | 66    | 165,00   | 170,00    | 65    | 20      | 0,534      | 0,488 | 376,22 €        |
| ZG2.5-68   | 68    | 170,00   | 175,00    | 65    | 20      | 0,564      | 0,518 | 392,78 €        |
| ZG2.5-70   | 70    | 175,00   | 180,00    | 65    | 20      | 0,596      | 0,549 | 369,36 €        |
| ZG2.5-71   | 71    | 177,50   | 182,50    | 65    | 20      | 0,612      | 0,566 | 441,96 €        |
| ZG2.5-72   | 72    | 180,00   | 185,00    | 65    | 20      | 0,628      | 0,582 | 468,70 €        |
| ZG2.5-73   | 73    | 182,50   | 187,50    | 65    | 20      | 0,645      | 0,598 | 486,08 €        |
| ZG2.5-74   | 74    | 185,00   | 190,00    | 65    | 20      | 0,661      | 0,615 | 497,59 €        |
| ZG2.5-75   | 75    | 187,50   | 192,50    | 65    | 20      | 0,678      | 0,632 | 465,50 €        |
| ZG2.5-76   | 76    | 190,00   | 195,00    | 65    | 20      | 0,695      | 0,649 | 482,64 €        |
| ZG2.5-78   | 78    | 195,00   | 200,00    | 65    | 20      | 0,730      | 0,684 | 525,84 €        |
| ZG2.5-80   | 80    | 200,00   | 205,00    | 65    | 20      | 0,766      | 0,720 | 833,73 €        |

Sur demande



**Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

**ZG2.5-160 160 400 405,00 Dimensions : contactez-nous**

Dimensions en mm

# Engrenage droit plastique



## Module

Nylon PA6 **moulé**

# 2,5



**Série économique**



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :  
Nylon 6 renforcé 30%  
fibre de verre

### Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 62
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

### Info.

- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- \*\*Préalésage donné à titre indicatif



### REMISES

| Qté  | 1+   | 10+  | 20+  | 50+  | 100+        |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Rem. | Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande |

| Références  | Nb. de Dents | Extérieur ØD | Primitif ØP | Moyeu ØM | Préalésage non garanti ØA** | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|---|--------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|--------|-----------------|
| CLG2.5-12   | 12           | 35,00        | 30,00       | 22       | 8                           | ✓      | 5,25 €          |
| CLG2.5-14   | 14           | 40,00        | 35,00       | 22       | 8                           | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-15   | 15           | 42,50        | 37,50       | 30       | 10                          | ✓      | 5,71 €          |
| CLG2.5-16   | 16           | 45,00        | 40,00       | 30       | 10                          | ✓      | 7,02 €          |
| CLG2.5-18   | 18           | 50,00        | 45,00       | 35       | 10                          | ✓      | 7,81 €          |
| CLG2.5-20   | 20           | 55,00        | 50,00       | 35       | 10                          | ✓      | 8,18 €          |
| CLG2.5-22   | 22           | 60,00        | 55,00       | 40       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-23   | 23           | 62,50        | 57,50       | 40       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-24   | 24           | 65,00        | 60,00       | 40       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-25   | 25           | 67,50        | 62,50       | 40       | 16                          | ✓      | 12,42 €         |
| CLG2.5-26   | 26           | 70,00        | 65,00       | 40       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-27   | 27           | 72,50        | 67,50       | 40       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-28   | 28           | 75,00        | 70,00       | 40       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-29   | 29           | 77,50        | 72,50       | 40       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-30   | 30           | 80,00        | 75,00       | 45       | 16                          | ✓      | 16,38 €         |
| CLG2.5-32   | 32           | 85,00        | 80,00       | 50       | 16                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-35   | 35           | 92,50        | 87,50       | 50       | 16                          | -      | 18,75 €         |
| CLG2.5-40   | 40           | 105,00       | 100,00      | 60       | 20                          | -      | Sur demande     |
| CLG2.5-45   | 45           | 117,50       | 112,50      | 60       | 20                          | -      | 26,16 €         |
| CLG2.5-50   | 50           | 130,00       | 125,00      | 60       | 20                          | ✓      | 31,82 €         |
| CLG2.5-57   | 57           | 147,50       | 142,50      | 60       | 20                          | -      | Sur demande     |
| <b>↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓</b> |              |              |             |          |                             |        |                 |
| CLG2.5-62   | 62           | 160,00       | 155,00      | 60       | 25                          | -      | Sur demande     |

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm