

Engrenage droit acier



Module 3,0



Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance

| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|
| | 20NCD2 | 20NCD2 | |
| | Z10CNF18.09 | trempe | laiton |
| Nm | 88 | 421 | 44 |
| kW | 8,95 | 44,01 | 4,66 |



REMISES

| | | | |
|------|----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 4+ | 20+ |
| Rem. | Prix -5% Sur demande | | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Poids (kg) | | Prix Uni. 1 à 3 | |
|------------|---------|-------------|--------------|----------|------------|------------|-------|-----------------|-------------|
| | | | | | | G | PG | G | PG |
| G3-9 | 9 | 30,00 | 36,00 | 28 | 15 | 0,189 | 0,122 | Sur demande | Sur demande |
| G3-10 | 10 | 33,00 | 39,00 | 28 | 15 | 0,223 | 0,156 | | |
| G3-11 | 11 | 36,00 | 42,00 | 28 | 15 | 0,260 | 0,193 | | |
| G3-12 | 12 | 36,00 | 42,00 | 28 | 20 | 0,208 | 0,162 | | |
| G3-13 | 13 | 39,00 | 45,00 | 28 | 20 | 0,248 | 0,202 | | |
| G3-14 | 14 | 42,00 | 48,00 | 30 | 20 | 0,306 | 0,246 | | |
| G3-15 | 15 | 45,00 | 51,00 | 30 | 20 | 0,353 | 0,293 | | |
| G3-16 | 16 | 48,00 | 54,00 | 40 | 20 | 0,488 | 0,343 | | |
| G3-17 | 17 | 51,00 | 57,00 | 40 | 20 | 0,541 | 0,397 | | |
| G3-18 | 18 | 54,00 | 60,00 | 40 | 20 | 0,598 | 0,454 | | |
| G3-19 | 19 | 57,00 | 63,00 | 40 | 20 | 0,658 | 0,514 | | |
| G3-20 | 20 | 60,00 | 66,00 | 50 | 25 | 0,762 | 0,536 | | |
| G3-21 | 21 | 63,00 | 69,00 | 50 | 25 | 0,828 | 0,603 | | |
| G3-22 | 22 | 66,00 | 72,00 | 50 | 25 | 0,898 | 0,673 | | |
| G3-23 | 23 | 69,00 | 75,00 | 50 | 25 | 0,971 | 0,746 | | |
| G3-24 | 24 | 72,00 | 78,00 | 50 | 25 | 1,047 | 0,822 | | |
| G3-25 | 25 | 75,00 | 81,00 | 50 | 25 | 1,127 | 0,902 | | |
| G3-26 | 26 | 78,00 | 84,00 | 50 | 25 | 1,210 | 0,984 | | |
| G3-27 | 27 | 81,00 | 87,00 | 50 | 25 | 1,296 | 1,070 | | |
| G3-28 | 28 | 84,00 | 90,00 | 50 | 25 | 1,385 | 1,160 | | |
| G3-29 | 29 | 87,00 | 93,00 | 50 | 25 | 1,477 | 1,252 | | |
| G3-30 | 30 | 90,00 | 96,00 | 50 | 25 | 1,573 | 1,348 | | |
| G3-31 | 31 | 93,00 | 99,00 | 50 | 25 | 1,672 | 1,447 | | |
| G3-32 | 32 | 96,00 | 102,00 | 50 | 25 | 1,774 | 1,549 | | |

Dimensions en mm

| Références | Z | ØP | ØD | ØM | ØA | Poids (kg) | | Prix Uni. 1 à 3 | |
|------------|-------|----------|-----------|-------|---------|------------|--------|-----------------|----|
| | Dents | Primitif | Extérieur | Moyeu | Alésage | G | PG | G | PG |
| G3-33 | 33 | 99,00 | 105,00 | 50 | 25 | 1,880 | 1,654 | | |
| G3-34 | 34 | 102,00 | 108,00 | 50 | 25 | 1,989 | 1,763 | | |
| G3-35 | 35 | 105,00 | 111,00 | 60 | 25 | 2,233 | 1,875 | | |
| G3-36 | 36 | 108,00 | 114,00 | 60 | 25 | 2,348 | 1,990 | | |
| G3-37 | 37 | 111,00 | 117,00 | 60 | 25 | 2,466 | 2,109 | | |
| G3-38 | 38 | 114,00 | 120,00 | 60 | 25 | 2,588 | 2,230 | | |
| G3-39 | 39 | 117,00 | 123,00 | 60 | 25 | 2,713 | 2,355 | | |
| G3-40 | 40 | 120,00 | 126,00 | 60 | 25 | 2,841 | 2,484 | | |
| G3-41 | 41 | 123,00 | 129,00 | 60 | 25 | 2,973 | 2,615 | | |
| G3-42 | 42 | 126,00 | 132,00 | 60 | 25 | 3,107 | 2,750 | | |
| G3-43 | 43 | 129,00 | 135,00 | 60 | 25 | 3,245 | 2,888 | | |
| G3-44 | 44 | 132,00 | 138,00 | 60 | 25 | 3,386 | 3,029 | | |
| G3-45 | 45 | 135,00 | 141,00 | 60 | 25 | 3,531 | 3,173 | | |
| G3-46 | 46 | 138,00 | 144,00 | 60 | 25 | 3,679 | 3,321 | | |
| G3-47 | 47 | 141,00 | 147,00 | 60 | 25 | 3,829 | 3,472 | | |
| G3-48 | 48 | 144,00 | 150,00 | 60 | 25 | 3,984 | 3,626 | | |
| G3-49 | 49 | 147,00 | 153,00 | 60 | 25 | 4,141 | 3,783 | | |
| G3-50 | 50 | 150,00 | 156,00 | 60 | 25 | 4,302 | 3,944 | | |
| G3-51 | 51 | 153,00 | 159,00 | 60 | 25 | 4,466 | 4,108 | | |
| G3-52 | 52 | 156,00 | 162,00 | 60 | 25 | 4,633 | 4,275 | | |
| G3-53 | 53 | 159,00 | 165,00 | 60 | 25 | 4,803 | 4,445 | | |
| G3-54 | 54 | 162,00 | 168,00 | 60 | 25 | 4,977 | 4,619 | | |
| G3-55 | 55 | 165,00 | 171,00 | 60 | 25 | 5,154 | 4,796 | | |
| G3-56 | 56 | 168,00 | 174,00 | 60 | 25 | 5,334 | 4,976 | | |
| G3-57 | 57 | 171,00 | 177,00 | 60 | 25 | 5,517 | 5,159 | | |
| G3-58 | 58 | 174,00 | 180,00 | 60 | 25 | 5,704 | 5,346 | | |
| G3-59 | 59 | 177,00 | 183,00 | 60 | 25 | 5,894 | 5,536 | | |
| G3-60 | 60 | 180,00 | 186,00 | 60 | 25 | 6,087 | 5,729 | | |
| G3-61 | 61 | 183,00 | 189,00 | 60 | 25 | 6,283 | 5,925 | | |
| G3-62 | 62 | 186,00 | 192,00 | 60 | 25 | 6,483 | 6,125 | | |
| G3-63 | 63 | 189,00 | 195,00 | 60 | 25 | 6,685 | 6,328 | | |
| G3-64 | 64 | 192,00 | 198,00 | 120 | 30 | 8,107 | 6,484 | | |
| G3-65 | 65 | 195,00 | 201,00 | 120 | 30 | 8,316 | 6,694 | | |
| G3-68 | 68 | 204,00 | 210,00 | 120 | 30 | 8,964 | 7,341 | | |
| G3-70 | 70 | 210,00 | 216,00 | 120 | 30 | 9,412 | 7,789 | | |
| G3-72 | 72 | 216,00 | 222,00 | 120 | 30 | 9,873 | 8,250 | | |
| G3-75 | 75 | 225,00 | 231,00 | 120 | 30 | 10,588 | 8,965 | | |
| G3-76 | 76 | 228,00 | 234,00 | 120 | 30 | 10,833 | 9,210 | | |
| G3-78 | 78 | 234,00 | 240,00 | 120 | 30 | 11,333 | 9,710 | | |
| G3-80 | 80 | 240,00 | 246,00 | 120 | 30 | 11,846 | 10,223 | | |
| G3-82 | 82 | 246,00 | 252,00 | 120 | 30 | 12,371 | 10,749 | | |
| G3-84 | 84 | 252,00 | 258,00 | 120 | 30 | 12,910 | 11,288 | | |
| G3-86 | 86 | 258,00 | 264,00 | 120 | 30 | 13,462 | 11,839 | | |
| G3-88 | 88 | 264,00 | 270,00 | 120 | 30 | 14,027 | 12,404 | | |
| G3-90 | 90 | 270,00 | 276,00 | 120 | 30 | 14,604 | 12,982 | | |
| G3-92 | 92 | 276,00 | 282,00 | 120 | 30 | 15,195 | 13,572 | | |
| G3-94 | 94 | 282,00 | 288,00 | 120 | 30 | 15,799 | 14,176 | | |
| G3-95 | 95 | 285,00 | 291,00 | 120 | 30 | 16,105 | 14,483 | | |
| G3-96 | 96 | 288,00 | 294,00 | 120 | 30 | 16,415 | 14,793 | | |

Sur demande

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**
G3-195 195 585,00 591,00 Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm

Tél/ 0 825 88 5000
 Service 0,15 € / min
 + prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 293




Module 3,0

Acier 35NCD6



- Couple plus important
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

| Indication de couple et de puissance | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min. | | | | |
| | 35NCD6 | 35NCD6 trempé | 20NCD2 | 20NCD2 trempé |
| Nm | 223 | 325 | 223 | 615 |
| kW | 23,12 | 33,57 | 23,12 | 64,15 |



REMISES

| | | | |
|------|----------------------|----|-----|
| Qté | 1+ | 4+ | 20+ |
| Rem. | Prix -5% Sur demande | | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Poids (kg) | | Prix Uni. 1 à 3 | |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------|-----------------|-------------|
| | | | | | | YG | XG | YG | XG |
| YG3-9 | 9 | 30,00 | 36,00 | 36 | 15 | 0,27 | 0,14 | Sur demande | Sur demande |
| YG3-10 | 10 | 33,00 | 39,00 | 39 | 15 | 0,34 | 0,18 | | |
| YG3-11 | 11 | 36,00 | 42,00 | 42 | 15 | 0,41 | 0,23 | | |
| YG3-12 | 12 | 36,00 | 42,00 | 42 | 20 | 0,35 | 0,19 | | |
| YG3-13 | 13 | 39,00 | 45,00 | 45 | 20 | 0,43 | 0,24 | | |
| YG3-14 | 14 | 42,00 | 48,00 | 45 | 20 | 0,48 | 0,29 | | |
| YG3-15 | 15 | 45,00 | 51,00 | 45 | 20 | 0,54 | 0,34 | | |
| YG3-16 | 16 | 48,00 | 54,00 | 45 | 20 | 0,60 | 0,40 | | |
| YG3-17 | 17 | 51,00 | 57,00 | 45 | 20 | 0,66 | 0,46 | | |
| YG3-18 | 18 | 54,00 | 60,00 | 45 | 20 | 0,72 | 0,53 | | |
| YG3-19 | 19 | 57,00 | 63,00 | 45 | 20 | 0,79 | 0,60 | | |
| YG3-20 | 20 | 60,00 | 66,00 | 60 | 25 | 0,98 | 0,63 | | |
| YG3-21 | 21 | 63,00 | 69,00 | 60 | 25 | 1,06 | 0,70 | | |
| YG3-22 | 22 | 66,00 | 72,00 | 60 | 25 | 1,14 | 0,78 | | |
| YG3-23 | 23 | 69,00 | 75,00 | 60 | 25 | 1,23 | 0,87 | | |
| YG3-24 | 24 | 72,00 | 78,00 | 60 | 25 | 1,32 | 0,96 | | |
| YG3-25 | 25 | 75,00 | 81,00 | 60 | 25 | 1,41 | 1,05 | | |
| YG3-26 | 26 | 78,00 | 84,00 | 60 | 25 | 1,51 | 1,15 | | |
| YG3-27 | 27 | 81,00 | 87,00 | 60 | 25 | 1,61 | 1,25 | | |
| YG3-28 | 28 | 84,00 | 90,00 | 60 | 25 | 1,71 | 1,35 | | |
| YG3-29 | 29 | 87,00 | 93,00 | 60 | 25 | 1,82 | 1,46 | | |
| YG3-30 | 30 | 90,00 | 96,00 | 60 | 25 | 1,93 | 1,57 | | |
| YG3-31 | 31 | 93,00 | 99,00 | 60 | 25 | 2,05 | 1,69 | | |

Dimensions en mm

| Références | Z | ØP | ØD | ØM | ØA | Poids (kg) | | Prix Uni. 1 à 3 | |
|------------|-------|----------|-----------|-------|---------|------------|-------|-----------------|----|
| | Dents | Primitif | Extérieur | Moyeu | Alésage | YG | XG | YG | XG |
| YG3-32 | 32 | 96,00 | 102,00 | 60 | 25 | 2,16 | 1,81 | | |
| YG3-33 | 33 | 99,00 | 105,00 | 60 | 25 | 2,29 | 1,93 | | |
| YG3-34 | 34 | 102,00 | 108,00 | 75 | 25 | 2,66 | 2,06 | | |
| YG3-35 | 35 | 105,00 | 111,00 | 75 | 25 | 2,79 | 2,19 | | |
| YG3-36 | 36 | 108,00 | 114,00 | 75 | 25 | 2,92 | 2,32 | | |
| YG3-37 | 37 | 111,00 | 117,00 | 75 | 25 | 3,06 | 2,46 | | |
| YG3-38 | 38 | 114,00 | 120,00 | 75 | 25 | 3,20 | 2,60 | | |
| YG3-39 | 39 | 117,00 | 123,00 | 75 | 25 | 3,35 | 2,75 | | |
| YG3-40 | 40 | 120,00 | 126,00 | 75 | 25 | 3,50 | 2,90 | | |
| YG3-41 | 41 | 123,00 | 129,00 | 75 | 25 | 3,65 | 3,05 | | |
| YG3-42 | 42 | 126,00 | 132,00 | 75 | 25 | 3,81 | 3,21 | | |
| YG3-43 | 43 | 129,00 | 135,00 | 75 | 25 | 3,97 | 3,37 | | |
| YG3-44 | 44 | 132,00 | 138,00 | 100 | 25 | 4,66 | 3,53 | | |
| YG3-45 | 45 | 135,00 | 141,00 | 100 | 25 | 4,83 | 3,70 | | |
| YG3-46 | 46 | 138,00 | 144,00 | 100 | 25 | 5,00 | 3,87 | | |
| YG3-47 | 47 | 141,00 | 147,00 | 100 | 25 | 5,18 | 4,05 | | |
| YG3-48 | 48 | 144,00 | 150,00 | 100 | 25 | 5,36 | 4,23 | | |
| YG3-49 | 49 | 147,00 | 153,00 | 100 | 25 | 5,54 | 4,41 | | |
| YG3-50 | 50 | 150,00 | 156,00 | 100 | 25 | 5,73 | 4,60 | | |
| YG3-51 | 51 | 153,00 | 159,00 | 100 | 25 | 5,92 | 4,79 | | |
| YG3-52 | 52 | 156,00 | 162,00 | 100 | 25 | 6,11 | 4,99 | | |
| YG3-53 | 53 | 159,00 | 165,00 | 100 | 25 | 6,31 | 5,19 | | |
| YG3-54 | 54 | 162,00 | 168,00 | 100 | 25 | 6,52 | 5,39 | | |
| YG3-55 | 55 | 165,00 | 171,00 | 100 | 25 | 6,72 | 5,60 | | |
| YG3-56 | 56 | 168,00 | 174,00 | 100 | 25 | 6,93 | 5,81 | | |
| YG3-57 | 57 | 171,00 | 177,00 | 127 | 25 | 7,88 | 6,02 | | |
| YG3-58 | 58 | 174,00 | 180,00 | 127 | 25 | 8,10 | 6,24 | | |
| YG3-59 | 59 | 177,00 | 183,00 | 127 | 25 | 8,32 | 6,46 | | |
| YG3-60 | 60 | 180,00 | 186,00 | 127 | 25 | 8,55 | 6,68 | | |
| YG3-61 | 61 | 183,00 | 189,00 | 127 | 25 | 8,78 | 6,91 | | |
| YG3-62 | 62 | 186,00 | 192,00 | 127 | 25 | 9,01 | 7,15 | | |
| YG3-63 | 63 | 189,00 | 195,00 | 127 | 25 | 9,25 | 7,38 | | |
| YG3-64 | 64 | 192,00 | 198,00 | 127 | 25 | 9,49 | 7,62 | | |
| YG3-65 | 65 | 195,00 | 201,00 | 127 | 25 | 9,73 | 7,87 | | |
| YG3-68 | 68 | 204,00 | 210,00 | 127 | 25 | 10,49 | 8,62 | | |
| YG3-70 | 70 | 210,00 | 216,00 | 150 | 30 | 11,68 | 9,09 | | |
| YG3-72 | 72 | 216,00 | 222,00 | 150 | 30 | 12,22 | 9,62 | | |
| YG3-75 | 75 | 225,00 | 231,00 | 150 | 30 | 13,06 | 10,46 | | |
| YG3-76 | 76 | 228,00 | 234,00 | 150 | 30 | 13,34 | 10,75 | | |
| YG3-78 | 78 | 234,00 | 240,00 | 150 | 30 | 13,92 | 11,33 | | |
| YG3-80 | 80 | 240,00 | 246,00 | 150 | 30 | 14,52 | 11,93 | | |
| YG3-82 | 82 | 246,00 | 252,00 | 150 | 30 | 15,14 | 12,54 | | |
| YG3-84 | 84 | 252,00 | 258,00 | 150 | 30 | 15,77 | 13,17 | | |
| YG3-86 | 86 | 259,00 | 264,00 | 150 | 30 | 16,41 | 13,81 | | |
| YG3-88 | 88 | 264,00 | 270,00 | 150 | 30 | 17,07 | 14,47 | | |
| YG3-90 | 90 | 270,00 | 276,00 | 150 | 30 | 17,74 | 15,15 | | |
| YG3-92 | 92 | 276,00 | 282,00 | 150 | 30 | 18,43 | 15,83 | | |
| YG3-94 | 94 | 282,00 | 288,00 | 150 | 30 | 19,13 | 16,54 | | |
| YG3-95 | 95 | 285,00 | 291,00 | 150 | 30 | 19,49 | 16,90 | | |
| YG3-96 | 96 | 288,00 | 294,00 | 150 | 30 | 19,85 | 17,26 | | |

Sur demande

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

YG3-195 195 585,00 591,00 Dimensions : contactez-nous

Tél/

0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 295

Engrenage droit plastique




Module 3,0

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

| Indication de couple | |
|----------------------------|-----------|
| Pour 50 dents à 1000 t/min | |
| | Delrin |
| Nm | 18 |



REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 4+ | 20+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA Alésage | Poids (kg) ZG | ZPG | Prix Uni. 1 à 3 ZG | ZPG |
|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| ZG3-9 | 9 | 30,00 | 36,00 | 36 | 12 | 0,029 | 0,015 | Sur demande | Sur demande |
| ZG3-10 | 10 | 33,00 | 39,00 | 36 | 12 | 0,033 | 0,019 | | |
| ZG3-11 | 11 | 36,00 | 42,00 | 36 | 12 | 0,037 | 0,023 | | |
| ZG3-12 | 12 | 36,00 | 42,00 | 36 | 15 | 0,035 | 0,022 | | |
| ZG3-13 | 13 | 39,00 | 45,00 | 36 | 15 | 0,039 | 0,026 | | |
| ZG3-14 | 14 | 42,00 | 48,00 | 36 | 15 | 0,044 | 0,031 | | |
| ZG3-15 | 15 | 45,00 | 51,00 | 40 | 15 | 0,053 | 0,036 | | |
| ZG3-16 | 16 | 48,00 | 54,00 | 40 | 15 | 0,059 | 0,042 | | |
| ZG3-17 | 17 | 51,00 | 57,00 | 40 | 15 | 0,065 | 0,048 | | |
| ZG3-18 | 18 | 54,00 | 60,00 | 48 | 15 | 0,080 | 0,054 | | |
| ZG3-19 | 19 | 57,00 | 63,00 | 48 | 15 | 0,086 | 0,061 | | |
| ZG3-20 | 20 | 60,00 | 66,00 | 48 | 15 | 0,093 | 0,068 | | |
| ZG3-21 | 21 | 63,00 | 69,00 | 48 | 15 | 0,101 | 0,076 | | |
| ZG3-22 | 22 | 66,00 | 72,00 | 48 | 15 | 0,109 | 0,083 | | |
| ZG3-23 | 23 | 69,00 | 75,00 | 48 | 15 | 0,117 | 0,092 | | |
| ZG3-24 | 24 | 72,00 | 78,00 | 48 | 15 | 0,125 | 0,100 | | |
| ZG3-25 | 25 | 75,00 | 81,00 | 48 | 15 | 0,134 | 0,109 | | |
| ZG3-26 | 26 | 78,00 | 84,00 | 60 | 20 | 0,154 | 0,115 | | |
| ZG3-27 | 27 | 81,00 | 87,00 | 60 | 20 | 0,163 | 0,124 | | |
| ZG3-28 | 28 | 84,00 | 90,00 | 60 | 20 | 0,173 | 0,134 | | |
| ZG3-29 | 29 | 87,00 | 93,00 | 60 | 20 | 0,184 | 0,145 | | |
| ZG3-30 | 30 | 90,00 | 96,00 | 60 | 20 | 0,194 | 0,156 | | |

Dimensions en mm

REMISES

| | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 4+ | 20+ |
| Rem. Prix | -5% | Sur demande | |

| Références | Z | ØP | ØD | ØM | ØA | Poids (kg) | | Prix Uni. 1 à 3 | |
|---|-------|----------|-----------|-----------------------------|---------|------------|-------|-----------------|-----|
| | Dents | Primitif | Extérieur | Moyeu | Alésage | ZG | ZPG | ZG | ZPG |
| ZG3-31 | 31 | 93,00 | 99,00 | 60 | 20 | 0,205 | 0,167 | | |
| ZG3-32 | 32 | 96,00 | 102,00 | 60 | 20 | 0,217 | 0,178 | | |
| ZG3-33 | 33 | 99,00 | 105,00 | 60 | 20 | 0,229 | 0,190 | | |
| ZG3-34 | 34 | 102,00 | 108,00 | 60 | 20 | 0,241 | 0,202 | | |
| ZG3-35 | 35 | 105,00 | 111,00 | 60 | 20 | 0,253 | 0,215 | | |
| ZG3-36 | 36 | 108,00 | 114,00 | 60 | 20 | 0,266 | 0,228 | | |
| ZG3-37 | 37 | 111,00 | 117,00 | 60 | 20 | 0,280 | 0,241 | | |
| ZG3-38 | 38 | 114,00 | 120,00 | 60 | 20 | 0,293 | 0,254 | | |
| ZG3-39 | 39 | 117,00 | 123,00 | 60 | 20 | 0,307 | 0,268 | | |
| ZG3-40 | 40 | 120,00 | 126,00 | 60 | 20 | 0,322 | 0,283 | | |
| ZG3-41 | 41 | 123,00 | 129,00 | 60 | 20 | 0,336 | 0,298 | | |
| ZG3-42 | 42 | 126,00 | 132,00 | 60 | 20 | 0,351 | 0,313 | | |
| ZG3-43 | 43 | 129,00 | 135,00 | 60 | 20 | 0,367 | 0,328 | | |
| ZG3-44 | 44 | 132,00 | 138,00 | 60 | 20 | 0,383 | 0,344 | | |
| ZG3-45 | 45 | 135,00 | 141,00 | 60 | 20 | 0,399 | 0,360 | | |
| ZG3-46 | 46 | 138,00 | 144,00 | 60 | 20 | 0,415 | 0,377 | | |
| ZG3-47 | 47 | 141,00 | 147,00 | 60 | 20 | 0,432 | 0,394 | | |
| ZG3-48 | 48 | 144,00 | 150,00 | 60 | 20 | 0,450 | 0,411 | | |
| ZG3-49 | 49 | 147,00 | 153,00 | 60 | 20 | 0,467 | 0,428 | | |
| ZG3-50 | 50 | 150,00 | 156,00 | 60 | 20 | 0,485 | 0,446 | | |
| ZG3-51 | 51 | 153,00 | 159,00 | 60 | 20 | 0,504 | 0,465 | | |
| ZG3-52 | 52 | 156,00 | 162,00 | 60 | 20 | 0,522 | 0,484 | | |
| ZG3-53 | 53 | 159,00 | 165,00 | 60 | 20 | 0,541 | 0,503 | | |
| ZG3-54 | 54 | 162,00 | 168,00 | 80 | 20 | 0,595 | 0,522 | | |
| ZG3-55 | 55 | 165,00 | 171,00 | 80 | 20 | 0,615 | 0,542 | | |
| ZG3-56 | 56 | 168,00 | 174,00 | 80 | 20 | 0,635 | 0,562 | | |
| ZG3-57 | 57 | 171,00 | 177,00 | 80 | 20 | 0,655 | 0,583 | | |
| ZG3-58 | 58 | 174,00 | 180,00 | 80 | 20 | 0,676 | 0,603 | | |
| ZG3-59 | 59 | 177,00 | 183,00 | 80 | 20 | 0,697 | 0,625 | | |
| ZG3-60 | 60 | 180,00 | 186,00 | 80 | 20 | 0,719 | 0,646 | | |
| ZG3-61 | 61 | 183,00 | 189,00 | 80 | 20 | 0,741 | 0,668 | | |
| ZG3-62 | 62 | 186,00 | 192,00 | 80 | 20 | 0,763 | 0,691 | | |
| ZG3-63 | 63 | 189,00 | 195,00 | 80 | 20 | 0,786 | 0,713 | | |
| ZG3-64 | 64 | 192,00 | 198,00 | 80 | 20 | 0,809 | 0,737 | | |
| ZG3-65 | 65 | 195,00 | 201,00 | 80 | 20 | 0,833 | 0,760 | | |
| ZG3-68 | 68 | 204,00 | 210,00 | 80 | 20 | 0,905 | 0,833 | | |
| ZG3-70 | 70 | 210,00 | 216,00 | 80 | 20 | 0,955 | 0,883 | | |
| ZG3-72 | 72 | 216,00 | 222,00 | 80 | 20 | 1,007 | 0,934 | | |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille | | | | | | | | | |
| ZG3-130 | 130 | 390,00 | 396,00 | Dimensions : contactez-nous | | | | | |

Dimensions en mm

Tél 0 825 88 5000
Service 0,15 € / min
+ prix appel

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome ④ 2021

④ 297

Sur demande

Sur demande

Engrenage droit plastique





Module 3,0

Nylon PA6 moulé

Série économique



- Pièces moulées
- Angle de pression 20°
- Matière :
Nylon 6, renforcé 30% fibre de verre
- Préalésage brut de démoulage à réuser impérativement par vos soins
- **Préalésage donné à titre indicatif



ØA** : préalable à modifier impérativement

Options

- Nombre de dents différent jusqu'à 60
- Pièces non modifiables par nos soins. Pour des réalisations spéciales, voir réf. ZG, ZPG

REMISES

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-------------|
| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
| Rem. | Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande |

| Références | Nombre de dents | Extérieur ØD | Primitif ØP | Moyeu ØM | Préalésage non garanti ØA** | Stock* | Prix Uni. |
|--|-----------------|--------------|-------------|----------|-----------------------------|--------|-------------|
| | | | | | | | 1 à 9 |
| CLG3-12 | 12 | 42 | 36 | 25 | 12 | ✓ | 7,44 € |
| CLG3-14 | 14 | 48 | 42 | 30 | 12 | - | Sur demande |
| CLG3-15 | 15 | 51 | 45 | 35 | 12 | ✓ | 9,13 € |
| CLG3-16 | 16 | 54 | 48 | 40 | 12 | ✓ | 12,43 € |
| CLG3-18 | 18 | 60 | 54 | 45 | 12 | ✓ | 13,47 € |
| CLG3-20 | 20 | 66 | 60 | 45 | 12 | ✓ | 14,58 € |
| CLG3-22 | 22 | 72 | 66 | 45 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-23 | 23 | 75 | 69 | 45 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-24 | 24 | 78 | 72 | 45 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-25 | 25 | 81 | 75 | 45 | 16 | ✓ | 20,46 € |
| CLG3-26 | 26 | 84 | 78 | 45 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-27 | 27 | 87 | 81 | 45 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-28 | 28 | 90 | 84 | 50 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-29 | 29 | 93 | 87 | 50 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-30 | 30 | 96 | 90 | 50 | 16 | ✓ | 26,86 € |
| CLG3-32 | 32 | 102 | 96 | 50 | 16 | - | Sur demande |
| CLG3-35 | 35 | 111 | 105 | 50 | 20 | ✓ | 31,83 € |
| CLG3-40 | 40 | 126 | 120 | 60 | 20 | ✓ | 39,40 € |
| CLG3-45 | 45 | 141 | 135 | 60 | 20 | - | 42,02 € |
| CLG3-50 | 50 | 156 | 150 | 60 | 20 | - | 43,45 € |
| CLG3-55 | 55 | 171 | 165 | 60 | 20 | - | Sur demande |
| ↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille ↓ | | | | | | | |
| CLG3-60 | 60 | 186 | 180 | 60 | 25 | - | Sur demande |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



Engrenage droit contact alimentaire

Nylon PA6 Bleu moulé

Module 3,0

- Engrenage moulé pour contact alimentaire
- Angle de pression 20°
- Matière : Polyamide bleu renforcé fibres de verre




Info

- *Préalésage brut de démoulage, à réuser impérativement par vos soins
- Autres nombres de dents possibles jusqu'à 60 dents (quantité mini)
- Non modifiable par nos soins



Spécial Agrolimentaire



REMISES

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|-------------|------|
| Qté | 1+ | 10+ | 20+ | 50+ | 100+ |
| Rem. Prix | -10% | -15% | -25% | Sur demande | |

| Références | Z Dents | ØP Primitif | ØD Extérieur | ØM Moyeu | ØA* Préalésage | ØDA | Couple transmissible (Nm) | Prix Uni. 1 à 9 |
|-------------|---------|-------------|--------------|----------|----------------|-----|---------------------------|-----------------|
| CLG3-12/ALI | 12 | 36 | 42 | 25 | 12 | - | 48,6 | 10,43 € |
| CLG3-15/ALI | 15 | 45 | 51 | 30 | 12 | - | 60,7 | 12,82 € |
| CLG3-18/ALI | 18 | 54 | 60 | 40 | 12 | - | 72,8 | 18,86 € |
| CLG3-20/ALI | 20 | 60 | 66 | 45 | 12 | - | 80,9 | 20,40 € |
| CLG3-25/ALI | 25 | 75 | 81 | 45 | 16 | - | 101,2 | 28,64 € |
| CLG3-30/ALI | 30 | 90 | 96 | 50 | 16 | 65 | 121,4 | 37,61 € |
| CLG3-40/ALI | 40 | 120 | 126 | 60 | 20 | 85 | 161,9 | 55,18 € |

Dimensions en mm

0 825 88 5000

Service 0,15 € / min + prix appel

Tél/

cial2@hpcurope.com

HPC

Tome 4 2021

4 299