



- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire
- Matière : CK55 trempé par haute fréquence (60 ± 3 HRC)
- Profondeur de trempe de 0,8 à 2,6mm selon DIN 6773
- Longueur standard 1000mm
- Tolérance diam. ext. h6
- Rectitude t3/1000mm
- Etat de surface $Ra = 0,25 \mu\text{m}$
- Embouts usinés et ébavurés, non chanfreinés



Options

- Diamètres 3 et 4mm, contactez-nous
- Options d'usinage, contactez-nous (tome 3 p.250-251)

Longueurs de plus de 1000mm, consultez-nous

REMISES

Qté	1+	2+	4+	8+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	

Références	Profondeur		Circularité	Cylindricité	Rectitude	Longueur		Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. (pour 1m)
	ØD (h6) Nominal	de traitement (mm)				t1 (µm)	t2 (µm)			
Z-5-1000A	5	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3200	0,15	✓	37,59 €
Z-6-1000A	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	31,63 €
Z-8-1000A	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	14,19 €
Z-10-1000A	10	0,7-1,0	4	6	0,12	1000	4500	0,61	✓	18,94 €
Z-12-1000A	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	22,11 €
Z-14-1000A	14	0,9-1,3	5	8	0,12	1000	6000	1,21	✓	31,63 €
Z-15-1000A	15	1,0-1,4	5	8	0,12	1000	6000	1,37	✓	31,63 €
Z-16-1000A	16	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,57	✓	27,20 €
Z-18-1000A	18	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,98	✓	41,16 €
Z-20-1000A	20	1,2-1,5	6	9	0,10	1000	6000	2,45	-	55,80 €
Z-25-1000A	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	56,94 €
Z-30-1000A	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	74,00 €
Z-40-1000A	40	1,6-2,0	7	11	0,10	1000	6000	9,80	✓	163,74 €
Z-50-1000A	50	2,2-2,6	7	11	0,10	1000	6000	15,30	-	206,18 €
Z-60-1000A	60	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	22,10	-	268,33 €
Z-80-1000A	80	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	39,20	-	481,73 €

* Dans la limite du disponible - Dimensions en mm



- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire
- Matière :
Inox X90 CrMoV18 trempé par haute fréquence (55±3 HRC)
- Profondeur de trempé de 0,8 à 3,2mm selon DIN 6773
- Longueur standard 1000mm
- Tolérance diam. ext. h6
- Rectitude t3/1000mm
- Etat de surface Ra = 0,25µm
- Embouts usinés et ébavurés, non chanfreinés

Options

- Options d'usage, contactez-nous (tome 3 p.277)

Avantage

- Haute résistance à la corrosion et aux acides



Longueurs de plus de 1000mm, consultez-nous

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	Sur demande	

Références	Profondeur		Circularité			Rectitude		Longueur		Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. (pour 1m)
	OD (h6) de traitement Nominal	t1 (mm)	t2 (µm)	t3 (µm)	t3 standard (mm/m)	L (mm)	maxi. L (mm)					
Z-6-1000B	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	71,26 €		
Z-8-1000B	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	56,97 €		
Z-10-1000B	10	0,7-1,0	4	6	0,16	1000	4500	0,61	✓	66,51 €		
Z-12-1000B	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	66,51 €		
Z-16-1000B	16	1,1-1,5	5	8	0,12	1000	6000	1,57	✓	134,53 €		
Z-20-1000B	20	1,2-1,6	6	9	0,10	1000	6000	2,45	✓	157,10 €		
Z-25-1000B	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	237,65 €		
Z-30-1000B	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	348,57 €		
Z-40-1000B	40	2,5-3,0	7	11	0,10	1000	3000	9,80	✓	538,76 €		
Z-50-1000B	50	2,7-3,2	7	11	0,10	1000	3000	15,30	-	792,35 €		

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm