


Arbre pour guidage linéaire



ZA


Acier trempé et rectifié

- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire
- Matière : CK55 trempé par haute fréquence (60±3 HRC)
- Profondeur de trempe de 0,8 à 2,6mm selon DIN 6773
- Longueur standard 1000mm
- Tolérance diam. ext. h6
- Rectitude t3/1000mm
- Etat de surface Ra = 0,25µm
- Embouts usinés et ébavurés, non chanfreinés



Options

- Diamètres 3 et 4mm, contactez-nous
- Options d'usinage, contactez-nous (tome 3 p.238)



Longueurs de plus de 1000mm, consultez-nous

REMISES

Qté	1+	2+	4+	8+
Rem. Prix	-15%	-20%	Sur demande	Sur demande

Références	Profondeur		Circularité	Cylindricité	Rectitude	Longueur		Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. (pour 1m)
	ØD (h6) Nominal	de traitement (mm)				t1 (µm)	t2 (µm)			
Z5-1000A	5	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3200	0,15	✓	36,85 €
Z6-1000A	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	31,01 €
Z8-1000A	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	13,91 €
Z10-1000A	10	0,7-1,0	4	6	0,12	1000	4500	0,61	✓	18,56 €
Z12-1000A	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	21,67 €
Z14-1000A	14	0,9-1,3	5	8	0,12	1000	6000	1,21	✓	31,01 €
Z15-1000A	15	1,0-1,4	5	8	0,12	1000	6000	1,37	✓	31,01 €
Z16-1000A	16	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,57	✓	26,66 €
Z18-1000A	18	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,98	✓	40,34 €
Z20-1000A	20	1,2-1,5	6	9	0,10	1000	6000	2,45	-	54,70 €
Z25-1000A	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	50,65 €
Z30-1000A	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	72,54 €
Z40-1000A	40	1,6-2,0	7	11	0,10	1000	6000	9,80	✓	160,51 €
Z50-1000A	50	2,2-2,6	7	11	0,10	1000	6000	15,30	-	202,12 €
Z60-1000A	60	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	22,10	-	248,51 €
Z80-1000A	80	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	39,20	-	472,24 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



SDCcs

D



PRF_PA

Plaque d'articulation pour profilé aluminium, Plaque d'articulation



J51

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 0,13 à 0,49 Nm - à t...



SUPCC

Moyeu de serrage auto-centrant acier, Avec contre-écrou



MCL

Manchon cylindrique taraudé, Cylindrique - inox



BAN

Bride angulaire pour ventouse, Ajustable




ZG125

Engrenage droit plastique, Plastique usiné (delrin)



MDB_MTB

Engrenage conique plastique moulé (nylon), 2:1



P15

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 3,75 Nm



DFG

Ventouse plate, silicone



LVT

Mini vérin motorisé 1A, 1 ampère



NT63

Réducteur coaxial à trains parallèles, de 8 à 20 Nm - à trains ...

Produits complémentaires



UGCG

Guidage de vérin en kit, Colonne de guidage



ZAmM

Arbre taraudé pour guidage linéaire, Acier trempé rectifié



BPQ

B



FGWA

Support d'extrémité d'arbre, A semelle