


- Arbre traité rectifié pour guidage linéaire
- Matière :  
Inox X90 CrMoV18 trempé par haute fréquence (55±3 HRC)
- Profondeur de trempé de 0,8 à 3,2mm selon DIN 6773
- Longueur standard 1000mm
- Tolérance diam. ext. h6
- Rectitude t3/1000mm
- Etat de surface Ra = 0,25µm
- Embouts usinés et ébavurés, non chanfreinés




### Options

- Options d'usage, contactez-nous (tome 3 p.238)

### Avantage

- Haute résistance à la corrosion et aux acides



**Longueurs de plus de 1000mm, consultez-nous**

### REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem. Prix	-20%	-20%	Sur demande


Références	OD (h6) Nominal	Profondeur de traitement			Circularité t1 (µm)	Cylindricité t2 (µm)	Rectitude t3 (mm/m)	Longueur		Masse (kg/m)	Stock*	Prix Uni. (pour 1m)
		t1 (mm)	t2 (mm)	t3 (mm/m)				standard L (mm)	maxi. L (mm)			
Z-6-1000B	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	58,21 €		
Z-8-1000B	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	46,54 €		
Z-10-1000B	10	0,7-1,0	4	6	0,16	1000	4500	0,61	✓	54,33 €		
Z-12-1000B	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	54,33 €		
Z-16-1000B	16	1,1-1,5	5	8	0,12	1000	6000	1,57	✓	82,81 €		
Z-20-1000B	20	1,2-1,6	6	9	0,10	1000	6000	2,45	✓	122,96 €		
Z-25-1000B	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	194,14 €		
Z-30-1000B	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	284,75 €		
Z-40-1000B	40	2,5-3,0	7	11	0,10	1000	3000	9,80	✓	440,12 €		
Z-50-1000B	50	2,7-3,2	7	11	0,10	1000	3000	15,30	-	647,28 €		

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Nos autres produits



Ventouse plate,  
silicone



Courroie pour  
transmission RPP,  
RPP5



Vis sans fin de  
précision, Inox




Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
540 Nm



Engrenage conique  
plastique moulé  
(nylon), 3:1



Pied réglable pour  
profilé aluminium,  
Idéal pour poste de  
travail



Tige trapézoïdale inox  
316L, 1 filet inox



Equerre pour profilé  
aluminium, 4 trous



Poulie dentée de  
positionnement type  
T, Série économique -



Poignée souple pour  
tube, PVC



Roue à bandage,  
Caoutchouc gris -  
jante polypropylène



Manchon fileté de  
blocage, Manchon  
fileté de blocage

### Produits complémentaires



Guidage de vérin en  
kit, Colonne de  
guidage



Arbre taraudé pour  
guidage linéaire, Acier  
trempé rectifié



Support d'extrémité  
d'arbre, A semelle



Douille à billes fermée  
à chemins de billes  
inclinés, Charge sta...