

Rapport 1:1


Nylon MC901

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :
Nylon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces



Info.

Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité. Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage.



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-12% Sur demande		

Références	Module	Dents Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
ZB1-20-RA	1	20	6	16	20	21,41	20	13,95	10,71	8	12	5	9,86	2,77	23,67 €
ZB1-25-RA		25	6	20	25	26,41	23	15,16	11,21	8	14	6	15,03	5,13	27,82 €
ZB1-30-RA		30	8	24	30	31,41	28	17,71	13,71	10	16	6	19,03	8,44	35,72 €
ZB1.25-20-RA	1,25	20	8	22	25	26,77	23	15,27	11,38	9	13	6	13,03	5,31	26,77 €
ZB1.25-25-RA		25	8	25	31,25	33,02	28	17,88	13,26	9,25	16	7	18,70	9,27	31,36 €
ZB1.5-20-RA	1,5	20	8	26	30	32,12	30	21,24	16,06	13	19	8	15,37	11,0	29,90 €
ZB1.5-25-RA		25	8	30	37,5	39,62	34	22,25	16,31	11,5	19	9	19,54	17,0	37,15 €
ZB1.5-30-RA		30	10	36	45	47,12	43	28,24	21,56	16	25	10	25,72	30,9	52,96 €
ZB2-20-RA	2	20	10	34	40	42,83	37	24,89	18,41	14	22	10	21,72	22,5	40,70 €
ZB2-25-RA		25	10	40	50	52,83	40	24,33	16,41	10	20	12	26,06	32,7	51,49 €
ZB2-30-RA		30	12	45	60	62,83	50	29,43	21,41	12,5	25	12	36,06	54,5	68,96 €
ZB2.5-20-RA	2,5	20	12	42	50	53,54	48	32,54	24,77	19	29	12	28,06	45,9	54,83 €
ZB2.5-25-RA		25	14	50	62,5	66,04	50	30,41	20,52	12,5	26	15	34,57	63,9	70,39 €
ZB2.5-30-RA		30	16	60	75	78,54	62	36,28	26,27	17	32	15	47,57	113	97,19 €

Dimensions en mm

Rapport

Nylon MC901

1,5:1 – 2:1 – 3:1

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :
Nylon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces



Info.


- Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité. Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage.

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Dents													Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K		
Rapport 1,5:1															
ZHB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,13	33	18,63	11,54	8,83	17	9	17,05	0,009	30,51 €
ZHB1.5-30-RA		30	10	30	45	46,24	28	18,53	13,93	8,00	16	9	27,37	0,018	44,44 €
ZHB2-20-RA	2	20	10	35	40	44,18	45	25,06	16,39	13,33	22	11	21,34	0,024	42,36 €
ZHB2-30-RA		30	10	35	60	61,65	40	26,87	21,24	15,00	23	11	37,56	0,039	65,21 €
ZHB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	55,22	55	31,06	19,24	14,16	28	15	27,42	0,042	57,72 €
ZHB2.5-30-RA		30	15	45	75	77,07	50	34,22	26,55	18,00	30	15	45,61	0,081	89,73 €
Rapport 2:1															
ZDB1-20-RA	1	20	6	16	20	22,41	28	13,78	8,60	7,00	12	6	9,17	0,003	25,75 €
ZDB1-40-RA		40	8	25	40	40,59	22	15,07	12,59	8,00	12	6	26,58	0,010	45,91 €
ZDB1.25-20-RA	1,25	20	8	22	25	28,01	36	18,66	11,75	10,25	17	8	13,22	0,007	29,70 €
ZDB1.25-40-RA		40	10	32	50	50,73	27	18,54	15,23	10,00	16	8	33,61	0,021	55,85 €
ZDB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,61	46	25,54	16,90	14,75	24	10	17,28	0,013	34,26 €
ZDB1.5-40-RA		40	10	38	60	60,88	35	25,01	20,88	15,00	22	10	39,64	0,039	66,68 €
ZDB2-20-RA	2	20	12	32	40	44,81	60	34,16	21,20	18,00	32	15	20,92	0,028	46,31 €
ZDB2-40-RA		40	12	40	80	81,17	45	32,37	26,17	18,00	27	15	48,46	0,076	98,66 €
ZDB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	56,01	75	43,78	26,50	22,50	41	20	24,56	0,060	65,42 €
ZDB2.5-40-RA		40	15	50	100	101,47	55	39,73	31,47	20,00	35	20	60,28	0,160	152,26 €

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Module	Dents										Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5		
		Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N			J	K
Rapport 3:1															
ZTB1.5-15-RA	1,5	15	8	18	22,5	26,54	47	23,19	13,92	12,50	22,5	10	14,75	0,006	30,51 €
ZTB1.5-45-RA		45	10	40	67,5	68,06	28	20,44	17,59	11,00	17	10	46,58	0,040	68,31 €
ZTB2-15-RA	2	15	10	24	30	35,35	60	29,80	15,89	14,00	29	15	19,13	0,014	37,80 €
ZTB2-45-RA		45	12	60	90	90,75	40	30,40	26,12	17,00	26	15	59,04	0,120	112,38 €
ZTB2.5-15-RA	2,5	15	12	30	37,5	44,18	75	38,41	19,86	17,50	37	20	20,51	0,028	48,19 €
ZTB2.5-45-RA		45	15	60	112,5	113,43	50	38,35	32,65	22,00	35	20	72,84	0,200	174,05 €

Dimensions en mm

Nos autres produits



PLM-205C
Aimant cylindrique,
Aimant cylindrique



PCAtherm
Poignée de
cartérisation,
Thermoplastique



ZDB
Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



BPP
Palier tôle à charge
légère, Tôle



BKGS
Accouplement sans
jeu Gerwah®, de 1,2
à 450Nm




PRF_CLIP_22
Clip de câbles pour
profilé aluminium,
Pour câbles électrique
et...



RFK38C
Réducteur hypoïde
inox, jusqu'à 200Nm



RDCss
Ridoir à 2 chapes
inox, Ridoir inox



T5courroie
Courroie fermée type
T, T5 Polyuréthane
armature acier



NCT
Noix de connexion, A
angle fixe



DER80
Moteur AC
asynchrone triphasé
inox, 0,55 à 0,75kW



HS
Entretoise
hexagonale, Inox 303

Produits complémentaires



SSBRA
Engrenage conique
inox, 1:1



SSHBRA
Engrenage conique
inox, 1,5:1 2:1 3:1