

Engrenage droit acier



Module

Acier 20NCD2

0,4





- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	0,147	0,698	0,073
kW	0,014	0,075	0,008



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -12%	-25%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0.4-25	25	10,00	10,80	10,80	3	0,0062	0,0016	24,85 €	
G0.4-26	26	10,40	11,20	8,00	3	0,0041	0,0018	24,93 €	
G0.4-27	27	10,80	11,60	8,00	3	0,0043	0,0019	24,99 €	
G0.4-28	28	11,20	12,00	8,00	3	0,0044	0,0021	25,08 €	
G0.4-29	29	11,60	12,40	8,00	3	0,0046	0,0023	25,12 €	
G0.4-30	30	12,00	12,80	8,00	3	0,0047	0,0024	25,26 €	
G0.4-31	31	12,40	13,20	8,00	3	0,0049	0,0026	25,27 €	
G0.4-32	32	12,80	13,60	8,00	3	0,0051	0,0028	25,38 €	
G0.4-33	33	13,20	14,00	8,00	3	0,0053	0,0030	25,38 €	
G0.4-34	34	13,60	14,40	8,00	3	0,0055	0,0032	25,63 €	
G0.4-35	35	14,00	14,80	8,00	3	0,0057	0,0034	25,75 €	
G0.4-36	36	14,40	15,20	8,00	3	0,0059	0,0036	25,75 €	
G0.4-37	37	14,80	15,60	8,00	3	0,0061	0,0038	25,92 €	
G0.4-38	38	15,20	16,00	8,00	3	0,0063	0,0040	26,07 €	
G0.4-39	39	15,60	16,40	8,00	3	0,0065	0,0042	26,17 €	
G0.4-40	40	16,00	16,80	12,00	4	0,0097	0,0043	26,35 €	

Sur demande

Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	G	PG	G	PG
G0.4-41	41	16,40	17,20	12,00	4	0,0099	0,0046	26,54	€
G0.4-42	42	16,80	17,60	12,00	4	0,0102	0,0048	26,67	€
G0.4-43	43	17,20	18,00	12,00	4	0,0104	0,0050	26,96	€
G0.4-44	44	17,60	18,40	12,00	4	0,0107	0,0053	27,14	€
G0.4-45	45	18,00	18,80	12,00	4	0,0109	0,0056	27,24	€
G0.4-46	46	18,40	19,20	12,00	4	0,0112	0,0058	27,40	€
G0.4-47	47	18,80	19,60	12,00	4	0,0115	0,0061	27,55	€
G0.4-48	48	19,20	20,00	12,00	4	0,0117	0,0064	27,77	€
G0.4-49	49	19,60	20,40	12,00	4	0,0120	0,0066	27,91	€
G0.4-50	50	20,00	20,80	12,00	4	0,0123	0,0069	28,25	€
G0.4-51	51	20,40	21,20	12,00	4	0,0126	0,0072	28,42	€
G0.4-52	52	20,80	21,60	12,00	4	0,0129	0,0075	28,50	€
G0.4-53	53	21,20	22,00	12,00	4	0,0132	0,0078	28,72	€
G0.4-54	54	21,60	22,40	12,00	4	0,0135	0,0081	28,87	€
G0.4-55	55	22,00	22,80	12,00	4	0,0138	0,0084	28,89	€
G0.4-56	56	22,40	23,20	12,00	4	0,0141	0,0088	29,13	€
G0.4-57	57	22,80	23,60	12,00	4	0,0145	0,0091	29,52	€
G0.4-58	58	23,20	24,00	12,00	4	0,0148	0,0094	29,69	€
G0.4-59	59	23,60	24,40	12,00	4	0,0151	0,0098	30,01	€
G0.4-60	60	24,00	24,80	12,00	4	0,0155	0,0101	30,25	€
G0.4-61	61	24,40	25,20	12,00	4	0,0158	0,0104	30,52	€
G0.4-62	62	24,80	25,60	12,00	4	0,0162	0,0108	30,85	€
G0.4-63	63	25,20	26,00	12,00	4	0,0165	0,0112	31,06	€
G0.4-64	64	25,60	26,40	12,00	4	0,0169	0,0115	31,28	€
G0.4-65	65	26,00	26,80	12,00	4	0,0173	0,0119	31,70	€
G0.4-68	68	27,20	28,00	12,00	4	0,0184	0,0131	31,98	€
G0.4-70	70	28,00	28,80	12,00	4	0,0192	0,0138	32,22	€
G0.4-72	72	28,80	29,60	12,00	4	0,0201	0,0147	32,37	€
G0.4-75	75	30,00	30,80	12,00	4	0,0213	0,0159	32,48	€
G0.4-77	77	30,80	31,60	12,00	4	0,0222	0,0168	32,78	€
G0.4-80	80	32,00	32,80	12,00	5	0,0230	0,0180	33,06	€
G0.4-84	84	33,60	34,40	12,00	5	0,0249	0,0199	33,73	€
G0.4-86	86	34,40	35,20	12,00	5	0,0259	0,0209	34,29	€
G0.4-88	88	35,20	36,00	12,00	5	0,0269	0,0219	34,93	€
G0.4-90	90	36,00	36,80	12,00	5	0,0279	0,0229	35,63	€
G0.4-96	96	38,40	39,20	12,00	5	0,0311	0,0261	36,32	€
G0.4-100	100	40,00	40,80	12,00	5	0,0334	0,0284	36,88	€
G0.4-120	120	48,00	48,80	12,00	5	0,0461	0,0411	37,51	€
G0.4-140	140	56,00	56,80	12,00	5	0,0611	0,0561	40,77	€
G0.4-150	150	60,00	60,80	12,00	5	0,0695	0,0645	48,46	€
G0.4-180	180	72,00	72,80	15,00	6	0,1008	0,0928	59,07	€

Sur demande

↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille										
G0.4-348	348	139,20	140,00	Dimensions : contactez-nous						
<i>Dimensions en mm</i>										

Engrenage droit plastique




Module

Delrin usiné

0,4



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	0,04

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.4-25	25	10,00	10,80	9,00	2,00	0,0006	0,0003	12,38 €	Sur demande
ZG0.4-26	26	10,40	11,20	9,00	2,00	0,0006	0,0003	12,38 €	
ZG0.4-27	27	10,80	11,60	9,00	2,00	0,0007	0,0003	12,54 €	
ZG0.4-28	28	11,20	12,00	11,00	3,00	0,0008	0,0004	12,54 €	
ZG0.4-29	29	11,60	12,40	11,00	3,00	0,0008	0,0004	12,54 €	
ZG0.4-30	30	12,00	12,80	11,00	3,00	0,0009	0,0004	12,54 €	
ZG0.4-31	31	12,40	13,20	11,00	3,00	0,0009	0,0004	12,60 €	
ZG0.4-32	32	12,80	13,60	11,00	3,00	0,0009	0,0005	12,60 €	
ZG0.4-33	33	13,20	14,00	11	3,00	0,0010	0,0005	12,60 €	
ZG0.4-34	34	13,60	14,40	11	3,00	0,0010	0,0005	12,77 €	
ZG0.4-35	35	14,00	14,80	11	3,00	0,0010	0,0006	12,77 €	
ZG0.4-36	36	14,40	15,20	11	3,00	0,0011	0,0006	12,77 €	
ZG0.4-37	37	14,80	15,60	11	3,00	0,0011	0,0006	12,93 €	
ZG0.4-38	38	15,20	16,00	11	3,00	0,0011	0,0007	13,13 €	
ZG0.4-39	39	15,60	16,40	11	3,00	0,0012	0,0007	13,13 €	
ZG0.4-40	40	16,00	16,80	11	3,00	0,0012	0,0007	13,23 €	

Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix -22% Sur demande		

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5
	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu	Alésage	ZG	ZPG	ZG ZPG
ZG0.4-41	41	16,40	17,20	11	3,00	0,0012	0,0008	13,23 €
ZG0.4-42	42	16,80	17,60	11	3,00	0,0013	0,0008	13,30 €
ZG0.4-43	43	17,20	18,00	11	3,00	0,0013	0,0009	13,46 €
ZG0.4-44	44	17,60	18,40	11	3,00	0,0014	0,0009	13,50 €
ZG0.4-45	45	18,00	18,80	11	3,00	0,0014	0,0010	13,50 €
ZG0.4-46	46	18,40	19,20	11	3,00	0,0015	0,0010	13,78 €
ZG0.4-47	47	18,80	19,60	11	3,00	0,0015	0,0010	13,86 €
ZG0.4-48	48	19,20	20,00	11	3,00	0,0015	0,0011	13,86 €
ZG0.4-49	49	19,60	20,40	14	4,00	0,0018	0,0011	13,98 €
ZG0.4-50	50	20,00	20,80	14	4,00	0,0019	0,0012	14,01 €
ZG0.4-51	51	20,40	21,20	14	4,00	0,0019	0,0012	14,13 €
ZG0.4-52	52	20,80	21,60	14	4,00	0,0020	0,0013	14,13 €
ZG0.4-53	53	21,20	22,00	14	4,00	0,0020	0,0013	14,36 €
ZG0.4-54	54	21,60	22,40	14	4,00	0,0021	0,0014	14,42 €
ZG0.4-55	55	22,00	22,80	14	4,00	0,0021	0,0014	14,42 €
ZG0.4-56	56	22,40	23,20	14	4,00	0,0022	0,0015	14,62 €
ZG0.4-57	57	22,80	23,60	14	4,00	0,0023	0,0015	14,78 €
ZG0.4-58	58	23,20	24,00	14	4,00	0,0023	0,0016	14,89 €
ZG0.4-59	59	23,60	24,40	14	4,00	0,0024	0,0016	14,98 €
ZG0.4-60	60	24,00	24,80	14	4,00	0,0024	0,0017	15,09 €
ZG0.4-61	61	24,40	25,20	14	4,00	0,0025	0,0018	15,27 €
ZG0.4-62	62	24,80	25,60	14	4,00	0,0025	0,0018	15,34 €
ZG0.4-63	63	25,20	26,00	14	4,00	0,0026	0,0019	15,57 €
ZG0.4-64	64	25,60	26,40	14	4,00	0,0027	0,0019	15,66 €
ZG0.4-65	65	26,00	26,80	14	4,00	0,0027	0,0020	15,87 €
ZG0.4-68	68	27,20	28,00	14	4,00	0,0029	0,0022	16,01 €
ZG0.4-70	70	28,00	28,80	14	4,00	0,0031	0,0023	16,17 €
ZG0.4-72	72	28,80	29,60	14	4,00	0,0032	0,0025	16,17 €
ZG0.4-75	75	30,00	30,80	14	4,00	0,0034	0,0027	17,88 €
ZG0.4-77	77	30,80	31,60	14	4,00	0,0036	0,0028	18,05 €
ZG0.4-80	80	32,00	32,80	14	4,00	0,0038	0,0031	18,05 €
ZG0.4-84	84	33,60	34,40	14	4,00	0,0041	0,0034	18,38 €
ZG0.4-86	86	34,40	35,20	14	4,00	0,0043	0,0035	18,54 €
ZG0.4-88	88	35,20	36,00	14	4,00	0,0044	0,0037	18,76 €
ZG0.4-90	90	36,00	36,80	14	4,00	0,0046	0,0039	19,06 €
ZG0.4-96	96	38,40	39,20	14	4,00	0,0051	0,0044	19,49 €
ZG0.4-100	100	40,00	40,80	14	4,00	0,0055	0,0048	22,57 €
ZG0.4-120	120	48,00	48,80	14	4,00	0,0077	0,0069	22,91 €
ZG0.4-140	140	56,00	56,80	14	4,00	0,0102	0,0095	25,48 €
ZG0.4-150	150	60,00	60,80	20	6,00	0,0116	0,0109	28,50 €
ZG0.4-180	180	72,00	72,80	20	6,00	0,0164	0,0157	31,51 €
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille								
ZG0.4-348	348	139,20	140,00	Dimensions : contactez-nous				

Dimensions en mm

Sur demande

Engrenage droit acier





Module 0,5

Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2	20NCD2	
	Z10CNF18.09	trempe	laiton
Nm	0,391	1,850	0,195
kW	0,041	0,194	0,021



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids G	(kg) PG	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 G PG
G0.5-20	20	10,00	11,00	8,50	4	0,0049	0,0025	✓	28,42 €
G0.5-21	21	10,50	11,50	8,50	4	0,0052	0,0028	-	28,72 €
G0.5-22	22	11,00	12,00	8,50	4	0,0055	0,0032	-	28,99 €
G0.5-23	23	11,50	12,50	8,50	4	0,0059	0,0035	✓	29,39 €
G0.5-24	24	12,00	13,00	10,00	5	0,0067	0,0036	✓	29,69 €
G0.5-25	25	12,50	13,50	10,00	5	0,0071	0,0039	✓	30,04 €
G0.5-26	26	13,00	14,00	10,00	5	0,0075	0,0043	-	30,42 €
G0.5-27	27	13,50	14,50	10,00	5	0,0079	0,0047	-	30,85 €
G0.5-28	28	14,00	15,00	10,00	5	0,0083	0,0051	✓	31,28 €
G0.5-29	29	14,50	15,50	10,00	5	0,0087	0,0056	-	31,28 €
G0.5-30	30	15,00	16,00	10,00	5	0,0092	0,0060	✓	31,43 €
G0.5-31	31	15,50	16,50	10,00	5	0,0096	0,0065	-	31,83 €
G0.5-32	32	16,00	17,00	10,00	5	0,0101	0,0069	✓	32,22 €
G0.5-33	33	16,50	17,50	10,00	5	0,0106	0,0074	-	32,48 €
G0.5-34	34	17,00	18,00	10,00	5	0,0111	0,0079	-	Sur demande
G0.5-35	35	17,50	18,50	10,00	5	0,0116	0,0085	✓	33,33 €
G0.5-36	36	18,00	19,00	10,00	5	0,0121	0,0090	✓	33,63 €
G0.5-37	37	18,50	19,50	10,00	5	0,0127	0,0095	-	33,99 €
G0.5-38	38	19,00	20,00	10,00	5	0,0133	0,0101	-	34,27 €
G0.5-39	39	19,50	20,50	10,00	5	0,0138	0,0107	-	34,65 €
G0.5-40	40	20,00	21,00	10,00	5	0,0144	0,0113	✓	34,99 €

Sur demande

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-12%	-25%	Sur demande	

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Poids G	(kg) PG	Stock*	Prix Uni. 1 à 5 G
G0.5-41	41	20,50	21,50	10,00	5	0,0150	0,0119	-	35,39 €
G0.5-42	42	21,00	22,00	10,00	5	0,0157	0,0125	-	35,76 €
G0.5-43	43	21,50	22,50	10,00	5	0,0163	0,0131	-	36,00 €
G0.5-44	44	22,00	23,00	10,00	5	0,0169	0,0138	✓	36,41 €
G0.5-45	45	22,50	23,50	10,00	5	0,0176	0,0145	-	36,77 €
G0.5-46	46	23,00	24,00	10,00	5	0,0183	0,0151	-	Sur demande
G0.5-47	47	23,50	24,50	10,00	5	0,0190	0,0158	-	37,46 €
G0.5-48	48	24,00	25,00	10,00	5	0,0197	0,0166	✓	38,29 €
G0.5-49	49	24,50	25,50	10,00	5	0,0204	0,0173	✓	38,29 €
G0.5-50	50	25,00	26,00	12,00	6	0,0222	0,0177	✓	38,65 €
G0.5-51	51	25,50	26,50	12,00	6	0,0230	0,0185	-	38,92 €
G0.5-52	52	26,00	27,00	12,00	6	0,0238	0,0192	-	39,14 €
G0.5-53	53	26,50	27,50	12,00	6	0,0246	0,0200	-	39,47 €
G0.5-54	54	27,00	28,00	12,00	6	0,0254	0,0208	✓	39,68 €
G0.5-55	55	27,50	28,50	12,00	6	0,0262	0,0216	-	39,97 €
G0.5-56	56	28,00	29,00	12,00	6	0,0270	0,0225	-	40,21 €
G0.5-57	57	28,50	29,50	12,00	6	0,0279	0,0233	-	40,50 €
G0.5-58	58	29,00	30,00	12,00	6	0,0287	0,0242	-	40,77 €
G0.5-59	59	29,50	30,50	12,00	6	0,0296	0,0251	-	41,04 €
G0.5-60	60	30,00	31,00	12,00	6	0,0305	0,0260	✓	41,30 €
G0.5-61	61	30,50	31,50	12,00	6	0,0314	0,0269	-	41,47 €
G0.5-62	62	31,00	32,00	12,00	6	0,0323	0,0278	-	41,79 €
G0.5-64	64	32,00	33,00	12,00	6	0,0342	0,0297	✓	42,36 €
G0.5-65	65	32,50	33,50	12,00	6	0,0352	0,0307	✓	42,67 €
G0.5-68	68	34,00	35,00	12,00	6	0,0382	0,0337	-	42,91 €
G0.5-70	70	35,00	36,00	12,00	6	0,0403	0,0357	✓	43,43 €
G0.5-72	72	36,00	37,00	12,00	6	0,0424	0,0379	✓	43,85 €
G0.5-75	75	37,50	38,50	12,00	6	0,0457	0,0412	-	44,21 €
G0.5-77	77	38,50	39,50	12,00	6	0,0480	0,0435	-	44,71 €
G0.5-80	80	40,00	41,00	12,00	6	0,0515	0,0470	✓	45,16 €
G0.5-84	84	42,00	43,00	12,00	6	0,0565	0,0519	✓	45,50 €
G0.5-86	86	43,00	44,00	12,00	6	0,0590	0,0545	-	46,08 €
G0.5-88	88	44,00	45,00	12,00	6	0,0616	0,0571	-	46,44 €
G0.5-90	90	45,00	46,00	12,00	6	0,0643	0,0598	✓	47,01 €
G0.5-96	96	48,00	49,00	12,00	6	0,0727	0,0682	-	47,42 €
G0.5-100	100	50,00	51,00	12,00	6	0,0786	0,0740	✓	47,57 €
G0.5-120	120	60,00	61,00	18,00	6	0,1116	0,1071	✓	57,60 €
G0.5-140	140	70,00	71,00	18,00	6	0,1507	0,1462	-	68,84 €
G0.5-150	150	75,00	76,00	18,00	6	0,1725	0,1679	-	74,84 €
G0.5-180	180	90,00	91,00	20,00	8	0,2469	0,2423	-	84,68 €
G0.5-200	200	100,00	101,00	20,00	8	0,3040	0,2994	-	92,49 €
G0.5-220	220	110,00	111,00	20,00	10	0,3671	0,3625	-	100,84 €
G0.5-250	250	125,00	126,00	20,00	10	0,4730	0,4684	-	110,84 €

Sur demande

↓ **Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille**

G0.5-278 278 139,00 140,00 Dimensions : contactez-nous

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Module 0,5



Laiton CuZn39Pb3



- Engrenage droit denture JIS grade 8 (JISB1702-1:1998)
- Angle de pression 20°
- Matière :
Laiton CuZn39Pb3 (C6304)

Info

- *Couple (bending strength)



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Z	ØP	ØD	ØM	ØA	alésage		Couple*		Masse	Prix		
	dents	primitif	extérieur	moyeu	(H7)	E	F	G	ØT	J	(Nm)	(kg)	Uni.
GB0.5-15-RA03T	15	7,5	8,5	8,5	3	3	11	14	M3	2,5	0,058	0,005	27,44 €
GB0.5-16-RA03T	16	8,0	9,0	9,0	3	3	11	14	M3	2,5	0,065	0,006	27,44 €
GB0.5-20-RA04	20	10,0	11,0	8,5	4	3	7	10	-	-	0,091	0,004	27,98 €
GB0.5-20-RA03T	20	10,0	11,0	11,0	3	3	11	14	M3	2,5	0,091	0,010	31,86 €
GB0.5-22-RA03T	22	11,0	12,0	9,0	3	3	7	10	M3	3,5	0,10	0,005	33,93 €
GB0.5-24-RA04T	24	12,0	13,0	10,0	4	3	7	10	M3	3,5	0,12	0,006	35,58 €
GB0.5-25-RA04	25	12,5	13,5	11,0	4	3	7	10	-	-	0,12	0,008	35,58 €
GB0.5-30-RA04	30	15,0	16,0	13,0	4	3	7	10	-	-	0,16	0,011	36,35 €
GB0.5-30-RA03T	30	15,0	16,0	12,0	3	3	7	10	M3	3,5	0,16	0,010	39,92 €
GB0.5-30-RA04T	30	15,0	16,0	12,0	4	3	7	10	M3	3,5	0,16	0,010	39,92 €
GB0.5-30-RA05T	30	15,0	16,0	12,0	5	3	7	10	M4	3,5	0,16	0,009	39,92 €
GB0.5-38-RA04T	38	19,0	20,0	16,0	4	3	7	10	M3	3,5	0,22	0,018	41,38 €
GB0.5-40-RA04	40	20,0	21,0	17,0	4	3	7	10	-	-	0,23	0,020	41,49 €
GB0.5-50-RA04T	50	25,0	26,0	22,0	4	3	7	10	M3	3,5	0,31	0,033	45,75 €

Dimensions en mm

Inox 304L

Module

0,5




- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°

Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	INOX 304L	laiton	fibre
Nm	0,391	0,195	0,156
kW	0,041	0,021	0,016



REMISES

Qté	1+	6+	20+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 5
SSG0.5-20-304L	20	10	11	8,5	4	37,75 €
SSG0.5-22-304L	22	11	12	8,5	4	38,65 €
SSG0.5-24-304L	24	12	13	10	5	39,65 €
SSG0.5-25-304L	25	12,5	13,5	10	5	40,06 €
SSG0.5-26-304L	26	13	14	10	5	40,59 €
SSG0.5-28-304L	28	14	15	10	5	41,67 €
SSG0.5-30-304L	30	15	16	10	5	41,92 €
SSG0.5-32-304L	32	16	17	10	5	42,90 €
SSG0.5-36-304L	36	18	19	10	5	44,85 €
SSG0.5-40-304L	40	20	21	10	5	46,65 €
SSG0.5-44-304L	44	22	23	10	5	48,58 €
SSG0.5-48-304L	48	24	25	10	5	50,99 €
SSG0.5-50-304L	50	25	26	12	6	51,46 €
SSG0.5-54-304L	54	27	28	12	6	52,84 €
SSG0.5-56-304L	56	28	29	12	6	53,61 €
SSG0.5-60-304L	60	30	31	12	6	55,04 €
SSG0.5-64-304L	64	32	33	12	6	60,30 €
SSG0.5-70-304L	70	35	36	12	6	61,81 €
SSG0.5-80-304L	80	40	41	12	6	64,21 €



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

SSG0.5-278-304L 278 139 140 Dimensions : contactez-nous
Dimensions en mm

Engrenage droit plastique




Module 0,5

Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
Delrin	
Nm	0,1

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Stock ⁺	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
							ZG	ZPG	ZG	ZPG
ZG0.5-20	20	10,00	11,00	9	3	✓	0,0007	0,0004	14,13 €	Sur demande
ZG0.5-21	21	10,50	11,50	9	3	-	0,0008	0,0004	14,36 €	
ZG0.5-22	22	11,00	12,00	9	3	-	0,0008	0,0005	14,42 €	
ZG0.5-23	23	11,50	12,50	10	3	-	0,0010	0,0005	14,78 €	
ZG0.5-24	24	12,00	13,00	10	3	✓	0,0010	0,0005	14,89 €	
ZG0.5-25	25	12,50	13,50	10	3	✓	0,0011	0,0006	14,98 €	
ZG0.5-26	26	13,00	14,00	10	3	-	0,0011	0,0006	15,27 €	
ZG0.5-27	27	13,50	14,50	10	3	-	0,0012	0,0007	15,34 €	
ZG0.5-28	28	14,00	15,00	10	3	-	0,0012	0,0008	15,66 €	
ZG0.5-29	29	14,50	15,50	10	3	-	0,0013	0,0008	15,66 €	
ZG0.5-30	30	15,00	16,00	12	4	✓	0,0015	0,0008	15,73 €	
ZG0.5-31	31	15,50	16,50	12	4	-	0,0016	0,0009	15,87 €	
ZG0.5-32	32	16,00	17,00	12	4	✓	0,0016	0,0010	16,17 €	
ZG0.5-33	33	16,50	17,50	12	4	-	0,0017	0,0010	16,23 €	
ZG0.5-34	34	17,00	18,00	12	4	-	0,0017	0,0011	16,27 €	
ZG0.5-35	35	17,50	18,50	12	4	✓	0,0018	0,0012	16,64 €	
ZG0.5-36	36	18,00	19,00	12	4	-	0,0019	0,0012	16,80 €	
ZG0.5-40	40	20,00	21,00	12	4	✓	0,0022	0,0016	17,51 €	

⁺Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

REMISES

Qté	1+	6+	30+
Rem.	Prix	-22%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyen	ØA Alésage	Stock*	Poids (kg) ZG ZPG	Prix Uni. 1 à 5 ZG ZPG
ZG0.5-41	41	20,50	21,50	12	4	-	0,0023 0,0016	17,65 €
ZG0.5-42	42	21,00	22,00	12	4	-	0,0024 0,0017	17,88 €
ZG0.5-43	43	21,50	22,50	12	4	-	0,0024 0,0018	18,05 €
ZG0.5-44	44	22,00	23,00	12	4	-	0,0025 0,0019	18,38 €
ZG0.5-45	45	22,50	23,50	12	4	-	0,0026 0,0020	18,42 €
ZG0.5-46	46	23,00	24,00	12	4	-	0,0027 0,0021	18,54 €
ZG0.5-47	47	23,50	24,50	12	4	-	0,0028 0,0022	18,76 €
ZG0.5-48	48	24,00	25,00	12	4	-	0,0029 0,0023	19,25 €
ZG0.5-49	49	24,50	25,50	12	4	-	0,0030 0,0024	19,25 €
ZG0.5-50	50	25,00	26,00	12	4	✓	0,0031 0,0025	19,38 €
ZG0.5-51	51	25,50	26,50	12	4	-	0,0032 0,0026	19,49 €
ZG0.5-52	52	26,00	27,00	12	4	-	0,0033 0,0027	19,55 €
ZG0.5-53	53	26,50	27,50	12	4	-	0,0034 0,0028	19,67 €
ZG0.5-54	54	27,00	28,00	14	4	-	0,0038 0,0029	19,88 €
ZG0.5-55	55	27,50	28,50	14	4	-	0,0039 0,0030	19,97 €
ZG0.5-56	56	28,00	29,00	14	4	-	0,0040 0,0031	20,17 €
ZG0.5-57	57	28,50	29,50	14	4	-	0,0041 0,0032	20,28 €
ZG0.5-58	58	29,00	30,00	14	4	-	0,0042 0,0033	22,57 €
ZG0.5-59	59	29,50	30,50	14	4	-	0,0044 0,0035	22,64 €
ZG0.5-60	60	30,00	31,00	14	4	✓	0,0045 0,0036	22,77 €
ZG0.5-61	61	30,50	31,50	14	4	-	0,0046 0,0037	22,91 €
ZG0.5-62	62	31,00	32,00	14	4	-	0,0047 0,0038	23,01 €
ZG0.5-63	63	31,50	32,50	14	4	-	0,0049 0,0039	23,17 €
ZG0.5-64	64	32,00	33,00	14	4	-	0,0050 0,0041	23,49 €
ZG0.5-65	65	32,50	33,50	14	4	-	0,0051 0,0042	23,64 €
ZG0.5-68	68	34,00	35,00	14	4	-	0,0055 0,0046	23,68 €
ZG0.5-70	70	35,00	36,00	14	4	✓	0,0058 0,0049	23,91 €
ZG0.5-72	72	36,00	37,00	14	4	-	0,0061 0,0052	24,17 €
ZG0.5-75	75	37,50	38,50	14	4	-	0,0065 0,0056	24,44 €
ZG0.5-77	77	38,50	39,50	14	4	-	0,0068 0,0059	24,81 €
ZG0.5-80	80	40,00	41,00	16	5	✓	0,0075 0,0064	28,25 €
ZG0.5-84	84	42,00	43,00	16	5	-	0,0082 0,0070	28,50 €
ZG0.5-86	86	43,00	44,00	16	5	-	0,0085 0,0074	28,99 €
ZG0.5-88	88	44,00	45,00	16	5	-	0,0089 0,0077	29,15 €
ZG0.5-90	90	45,00	46,00	16	5	✓	0,0092 0,0081	29,39 €
ZG0.5-96	96	48,00	49,00	16	5	-	0,0104 0,0092	29,69 €
ZG0.5-100	100	50,00	51,00	16	5	✓	0,0112 0,0100	36,00 €
ZG0.5-120	120	60,00	61,00	16	5	✓	0,0156 0,0144	49,27 €
ZG0.5-150	150	75,00	76,00	20	8	✓	0,0238 0,0226	67,98 €
ZG0.5-180	180	90,00	91,00	20	8	-	0,0338 0,0326	85,43 €
ZG0.5-200	200	100,00	101,00	30	10	-	0,0415 0,0403	69,38 €
ZG0.5-220	220	110,00	111,00	30	10	-	0,0499 0,0488	69,38 €
ZG0.5-250	250	125,00	126,00	50	12	-	0,0642 0,0630	85,43 €

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

ZG0.5-278 278 139,00 140,00 Dimensions : contactez-nous

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Engrenage droit acier



Module 0,6



Acier 20NCD2



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 231



Indication de couple et de puissance			
Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	0,630	2,910	0,315
kW	0,067	0,306	0,033

REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
						G	PG	G	PG
G0.6-16	16	9,60	10,80	10,80	4	0,008	0,003	27,70 €	
G0.6-18	18	10,80	12,00	12,00	4	0,010	0,004	28,89 €	
G0.6-20	20	12,00	13,20	12,00	4	0,011	0,005	30,55 €	
G0.6-22	22	13,20	14,40	12,00	4	0,012	0,006	31,62 €	
G0.6-24	24	14,40	15,60	12,00	4	0,013	0,007	31,91 €	
G0.6-28	28	16,80	18,00	12,00	4	0,016	0,010	33,17 €	
G0.6-29	29	17,40	18,60	12,00	4	0,016	0,010	33,56 €	
G0.6-35	35	21,00	22,20	15,00	5	0,025	0,015	34,88 €	
G0.6-40	40	24,00	25,20	15,00	5	0,029	0,020	35,29 €	
G0.6-50	50	30,00	31,60	20,00	6	0,049	0,030	35,90 €	
G0.6-55	55	33,00	34,20	20,00	6	0,055	0,038	36,35 €	
G0.6-60	60	36,00	37,20	20,00	6	0,063	0,045	36,98 €	
G0.6-63	63	37,80	39,00	20,00	6	0,068	0,050	37,46 €	
G0.6-80	80	48,00	49,20	20,00	6	0,099	0,082	39,63 €	
G0.6-84	84	50,40	51,60	30,00	8	0,129	0,089	40,59 €	
G0.6-120	120	72,00	73,20	30,00	8	0,225	0,185	61,82 €	
G0.6-150	150	90,00	91,20	30,00	8	0,330	0,290	82,25 €	
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille									
G0.6-231	231	138,60	139,80	Dimensions : contactez-nous					

Sur demande

Dimensions en mm





- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 198

Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	20NCD2	20NCD2 trempé	laiton
Nm	0,60	3,200	0,326
kW	0,06	0,336	0,030



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix	-12%	-25%	Sur demande

Références	Z	Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	Alésage	Poids (kg)		Prix Uni. 1 à 5	
							G	PG	G	PG
G0.7-15	15	10,50	11,90	11,90	5	0,009	0,006	30,99 €		
G0.7-18	18	12,60	14,00	12,00	5	0,011	0,008	33,42 €		
G0.7-20	20	14,00	15,40	12,00	5	0,012	0,009	34,13 €		
G0.7-24	24	16,80	18,20	12,00	5	0,015	0,012	35,50 €		
G0.7-26	26	18,20	19,60	12,00	5	0,017	0,014	36,29 €		
G0.7-28	28	19,60	21,00	12,00	5	0,019	0,016	36,77 €		
G0.7-30	30	21,00	22,40	12,00	5	0,021	0,018	37,37 €		
G0.7-35	35	24,50	25,90	16,00	6	0,031	0,025	37,68 €		
G0.7-40	40	28,00	29,40	16,00	6	0,038	0,031	38,11 €		
G0.7-42	42	29,40	30,80	16,00	6	0,040	0,034	38,32 €		
G0.7-48	48	33,60	35,00	16,00	6	0,050	0,044	39,05 €		
G0.7-50	50	35,00	36,40	16,00	6	0,053	0,047	39,47 €		
G0.7-60	60	42,00	43,40	16,00	6	0,073	0,067	41,17 €		
G0.7-70	70	49,00	50,40	16,00	8	0,094	0,092	42,88 €		
G0.7-76	76	53,20	54,60	16,00	8	0,109	0,107	45,16 €		
G0.7-175	175	122,50	123,90	25,00	12	0,566	0,547	119,63 €		

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

G0.7-198 198 138,60 140,00 Dimensions : contactez-nous

Dimensions en mm