

Engrenage droit à mâchoire de serrage

Module 1,0

Denture polyacetal



- Mâchoire de serrage intégrée, blocage sur l'arbre par friction
- Engrenage droit denture JIS grade N10 (JIS B1702-1: 1998)
- Matière:
Denture polyacetal
Moyeu Inox 303

Montage




- Les tolérances d'arbre recommandées: g6, h6 ou h7
- Le couple de glissement doit être pris en compte lors du choix

Info

- *Couple (bending strength)

NOUVEAU !

Avec mâchoire de serrage




REMISES

Qté	1+	2+	5+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØB Moyeu	ØA Alésage	E	L	ØM vis	J	K	Couple			Prix uni.
											Couple* (Nm)	glissement (Nm)	Masse (kg)	
ZG1-20/SC	20	20	22	14	5	6	14,5	M2,5	3,3	4,4	0,96	0,62	0,013	
ZG1-24/SC	24	24	26	14	5	6	14,5	M2,5	3,3	4,4	1,22	0,62	0,014	
ZG1-25/SC	25	25	27	14	5	6	14,5	M2,5	3,3	4,4	1,28	0,62	0,014	
ZG1-30/SC	30	30	32	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	1,61	2,22	0,027	
ZG1-32/SC	32	32	34	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	1,75	2,22	0,027	
ZG1-36/SC	36	36	38	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	2,04	2,22	0,029	
ZG1-40/SC	40	40	42	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	2,33	2,22	0,031	
ZG1-50/SC	50	20	52	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	3,07	2,22	0,037	
ZG1-60/SC	60	60	62	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	3,78	2,22	0,045	
ZG1-80/SC	80	80	82	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	5,23	2,22	0,063	
ZG1-100/SC	100	100	102	19	8	6	16	M3	4,5	6,0	6,68	2,22	0,087	

Dimensions en mm

Nos autres produits



AC
Crochet pour
grenouillère, 20mm



PTA50ssEB
Pied articulé à
embase tôle Ø50,
jusqu'à 4 000N



RBNTc

Roulette pivotante à
trou central, Acier -
Caoutchouc - à double
b...



CHAE6555

Charnière en façade
esthétique, Aluminium



PRF_PIV

Pivot de porte pour
profilé aluminium,
Pivot de porte



PO

Poignée de
manutention multi-
secteurs, Insert
borgne taraudé




PR125

Pied à rotule Ø123, Ø
123



MEB

Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 1:1




CHB

Réducteur à roue et
vis sans fin, jusqu'à
73 Nm



CMM_SS

Embout à rotule mâle
DIN ISO12240-4, Inox
/ bronze - Série



G0

Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



YG3

Engrenage droit
PERFORMANCE, Acier
35NCD6

Produits complémentaires