

Rapport 1:1


Nylon MC901

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :
Nylon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces



Info.

Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité. Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage.



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-12% Sur demande		

Références	Module	Dents											Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5	
		Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J			K
ZB1-20-RA	1	20	6	16	20	21,41	20	13,95	10,71	8	12	5	9,86	2,77	23,67 €
ZB1-25-RA		25	6	20	25	26,41	23	15,16	11,21	8	14	6	15,03	5,13	27,82 €
ZB1-30-RA		30	8	24	30	31,41	28	17,71	13,71	10	16	6	19,03	8,44	35,72 €
ZB1.25-20-RA	1,25	20	8	22	25	26,77	23	15,27	11,38	9	13	6	13,03	5,31	26,77 €
ZB1.25-25-RA		25	8	25	31,25	33,02	28	17,88	13,26	9,25	16	7	18,70	9,27	31,36 €
ZB1.5-20-RA	1,5	20	8	26	30	32,12	30	21,24	16,06	13	19	8	15,37	11,0	29,90 €
ZB1.5-25-RA		25	8	30	37,5	39,62	34	22,25	16,31	11,5	19	9	19,54	17,0	37,15 €
ZB1.5-30-RA		30	10	36	45	47,12	43	28,24	21,56	16	25	10	25,72	30,9	52,96 €
ZB2-20-RA	2	20	10	34	40	42,83	37	24,89	18,41	14	22	10	21,72	22,5	40,70 €
ZB2-25-RA		25	10	40	50	52,83	40	24,33	16,41	10	20	12	26,06	32,7	51,49 €
ZB2-30-RA		30	12	45	60	62,83	50	29,43	21,41	12,5	25	12	36,06	54,5	68,96 €
ZB2.5-20-RA	2,5	20	12	42	50	53,54	48	32,54	24,77	19	29	12	28,06	45,9	54,83 €
ZB2.5-25-RA		25	14	50	62,5	66,04	50	30,41	20,52	12,5	26	15	34,57	63,9	70,39 €
ZB2.5-30-RA		30	16	60	75	78,54	62	36,28	26,27	17	32	15	47,57	113	97,19 €

Dimensions en mm

Rapport

Nylon MC901

1,5:1 – 2:1 – 3:1

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :
Nylon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces



Info.


- Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité. Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage.

REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Dents													Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K		
Rapport 1,5:1															
ZHB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,13	33	18,63	11,54	8,83	17	9	17,05	0,009	30,51 €
ZHB1.5-30-RA		30	10	30	45	46,24	28	18,53	13,93	8,00	16	9	27,37	0,018	44,44 €
ZHB2-20-RA	2	20	10	35	40	44,18	45	25,06	16,39	13,33	22	11	21,34	0,024	42,36 €
ZHB2-30-RA		30	10	35	60	61,65	40	26,87	21,24	15,00	23	11	37,56	0,039	65,21 €
ZHB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	55,22	55	31,06	19,24	14,16	28	15	27,42	0,042	57,72 €
ZHB2.5-30-RA		30	15	45	75	77,07	50	34,22	26,55	18,00	30	15	45,61	0,081	89,73 €
Rapport 2:1															
ZDB1-20-RA	1	20	6	16	20	22,41	28	13,78	8,60	7,00	12	6	9,17	0,003	25,75 €
ZDB1-40-RA		40	8	25	40	40,59	22	15,07	12,59	8,00	12	6	26,58	0,010	45,91 €
ZDB1.25-20-RA	1,25	20	8	22	25	28,01	36	18,66	11,75	10,25	17	8	13,22	0,007	29,70 €
ZDB1.25-40-RA		40	10	32	50	50,73	27	18,54	15,23	10,00	16	8	33,61	0,021	55,85 €
ZDB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,61	46	25,54	16,90	14,75	24	10	17,28	0,013	34,26 €
ZDB1.5-40-RA		40	10	38	60	60,88	35	25,01	20,88	15,00	22	10	39,64	0,039	66,68 €
ZDB2-20-RA	2	20	12	32	40	44,81	60	34,16	21,20	18,00	32	15	20,92	0,028	46,31 €
ZDB2-40-RA		40	12	40	80	81,17	45	32,37	26,17	18,00	27	15	48,46	0,076	98,66 €
ZDB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	56,01	75	43,78	26,50	22,50	41	20	24,56	0,060	65,42 €
ZDB2.5-40-RA		40	15	50	100	101,47	55	39,73	31,47	20,00	35	20	60,28	0,160	152,26 €

Dimensions en mm



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix -12% Sur demande		


Références	Module	Dents		ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
		Z	ØA													
Rapport 3:1																
ZTB1.5-15-RA	1,5	15	8	18	22,5	26,54	47	23,19	13,92	12,50	22,5	10	14,75	0,006	30,51 €	
ZTB1.5-45-RA		45	10	40	67,5	68,06	28	20,44	17,59	11,00	17	10	46,58	0,040	68,31 €	
ZTB2-15-RA	2	15	10	24	30	35,35	60	29,80	15,89	14,00	29	15	19,13	0,014	37,80 €	
ZTB2-45-RA		45	12	60	90	90,75	40	30,40	26,12	17,00	26	15	59,04	0,120	112,38 €	
ZTB2.5-15-RA	2,5	15	12	30	37,5	44,18	75	38,41	19,86	17,50	37	20	20,51	0,028	48,19 €	
ZTB2.5-45-RA		45	15	60	112,5	113,43	50	38,35	32,65	22,00	35	20	72,84	0,200	174,05 €	

Dimensions en mm

Nos autres produits



ZDB
Engrenage conique
plastique usiné
(delrin), 2:1



RPP5
Courroie pour
transmission RPP,
RPP5



PLM-205C
Aimant cylindrique,
Aimant cylindrique



G2
Engrenage droit acier,
Acier 20NCD2



PVL
Petit volant à lobes,
Polyamide



BPFL5s
Palier applique tôle à
charge légère inox,
Inox



SLB
Bouton d'indexage,
acier classe 5.8



BL8
Renvoi d'angle, de
0,20 à 2 Nm



AC156-157
Crochet pour
grenouillère à
anneaux, 25,5mm



ZG125
Engrenage droit
plastique, Plastique
usiné (delrin)



HAS
Axe épaulé à tête
plate fendue DIN923,
Axe épaulé à tête
pla...



H3
Engrenage hélicoïdal
axes croisés,
Plastique usiné
(delrin)

Produits complémentaires



SSHBRA
Engrenage conique
inox, 1,5:1 2:1 3:1



SSBRA
Engrenage conique
inox, 1:1