

## Rapport 1:1


### Nylon MC901

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :  
Nylon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces



### Info.

Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité. Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage.



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-12%	Sur demande	

Références	Module	Dents Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
ZB1-20-RA	1	20	6	16	20	21,41	20	13,95	10,71	8	12	5	9,86	2,77	23,67 €
ZB1-25-RA		25	6	20	25	26,41	23	15,16	11,21	8	14	6	15,03	5,13	27,82 €
ZB1-30-RA		30	8	24	30	31,41	28	17,71	13,71	10	16	6	19,03	8,44	35,72 €
ZB1.25-20-RA	1,25	20	8	22	25	26,77	23	15,27	11,38	9	13	6	13,03	5,31	26,77 €
ZB1.25-25-RA		25	8	25	31,25	33,02	28	17,88	13,26	9,25	16	7	18,70	9,27	31,36 €
ZB1.5-20-RA	1,5	20	8	26	30	32,12	30	21,24	16,06	13	19	8	15,37	11,0	29,90 €
ZB1.5-25-RA		25	8	30	37,5	39,62	34	22,25	16,31	11,5	19	9	19,54	17,0	37,15 €
ZB1.5-30-RA		30	10	36	45	47,12	43	28,24	21,56	16	25	10	25,72	30,9	52,96 €
ZB2-20-RA	2	20	10	34	40	42,83	37	24,89	18,41	14	22	10	21,72	22,5	40,70 €
ZB2-25-RA		25	10	40	50	52,83	40	24,33	16,41	10	20	12	26,06	32,7	51,49 €
ZB2-30-RA		30	12	45	60	62,83	50	29,43	21,41	12,5	25	12	36,06	54,5	68,96 €
ZB2.5-20-RA	2,5	20	12	42	50	53,54	48	32,54	24,77	19	29	12	28,06	45,9	54,83 €
ZB2.5-25-RA		25	14	50	62,5	66,04	50	30,41	20,52	12,5	26	15	34,57	63,9	70,39 €
ZB2.5-30-RA		30	16	60	75	78,54	62	36,28	26,27	17	32	15	47,57	113	97,19 €

Dimensions en mm

## Rapport

Nylon MC901

# 1,5:1 – 2:1 – 3:1

- Module 1 à 2,5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :  
Nylon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces



### Info.


- Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité. Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage.

### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

Références	Dents													Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K		
<b>Rapport 1,5:1</b>															
ZHB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,13	33	18,63	11,54	8,83	17	9	17,05	0,009	30,51 €
ZHB1.5-30-RA		30	10	30	45	46,24	28	18,53	13,93	8,00	16	9	27,37	0,018	44,44 €
ZHB2-20-RA	2	20	10	35	40	44,18	45	25,06	16,39	13,33	22	11	21,34	0,024	42,36 €
ZHB2-30-RA		30	10	35	60	61,65	40	26,87	21,24	15,00	23	11	37,56	0,039	65,21 €
ZHB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	55,22	55	31,06	19,24	14,16	28	15	27,42	0,042	57,72 €
ZHB2.5-30-RA		30	15	45	75	77,07	50	34,22	26,55	18,00	30	15	45,61	0,081	89,73 €
<b>Rapport 2:1</b>															
ZDB1-20-RA	1	20	6	16	20	22,41	28	13,78	8,60	7,00	12	6	9,17	0,003	25,75 €
ZDB1-40-RA		40	8	25	40	40,59	22	15,07	12,59	8,00	12	6	26,58	0,010	45,91 €
ZDB1.25-20-RA	1,25	20	8	22	25	28,01	36	18,66	11,75	10,25	17	8	13,22	0,007	29,70 €
ZDB1.25-40-RA		40	10	32	50	50,73	27	18,54	15,23	10,00	16	8	33,61	0,021	55,85 €
ZDB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,61	46	25,54	16,90	14,75	24	10	17,28	0,013	34,26 €
ZDB1.5-40-RA		40	10	38	60	60,88	35	25,01	20,88	15,00	22	10	39,64	0,039	66,68 €
ZDB2-20-RA	2	20	12	32	40	44,81	60	34,16	21,20	18,00	32	15	20,92	0,028	46,31 €
ZDB2-40-RA		40	12	40	80	81,17	45	32,37	26,17	18,00	27	15	48,46	0,076	98,66 €
ZDB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	56,01	75	43,78	26,50	22,50	41	20	24,56	0,060	65,42 €
ZDB2.5-40-RA		40	15	50	100	101,47	55	39,73	31,47	20,00	35	20	60,28	0,160	152,26 €

Dimensions en mm



### REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem.	Prix -12% Sur demande		

Références	Module	Dents		ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	H	N	J	K	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 5
<b>Rapport 3:1</b>																
ZTB1.5-15-RA	1,5	15	8	18	22,5	26,54	47	23,19	13,92	12,50	22,5	10	14,75	0,006	30,51 €	
ZTB1.5-45-RA		45	10	40	67,5	68,06	28	20,44	17,59	11,00	17	10	46,58	0,040	68,31 €	
ZTB2-15-RA	2	15	10	24	30	35,35	60	29,80	15,89	14,00	29	15	19,13	0,014	37,80 €	
ZTB2-45-RA		45	12	60	90	90,75	40	30,40	26,12	17,00	26	15	59,04	0,120	112,38 €	
ZTB2.5-15-RA	2,5	15	12	30	37,5	44,18	75	38,41	19,86	17,50	37	20	20,51	0,028	48,19 €	
ZTB2.5-45-RA		45	15	60	112,5	113,43	50	38,35	32,65	22,00	35	20	72,84	0,200	174,05 €	

Dimensions en mm

## Nos autres produits




LVT

Mini vérin motorisé  
4A, 4 ampères



SLH-M

Ecroû pour sauterelle  
à levier verrouillable,  
Ecroû pour SLH/SLV



CHB

Réducteur à roue et  
vis sans fin, jusqu'à  
41 Nm



CHA\_GC\_95S

Paumelle à ailettes à  
souder, A souder



FF15

Réducteur à arbres  
parallèles, de 2,20 à  
10 Nm



LVT

Mini vérin motorisé  
4A, 4 ampères



CHTRP

Réducteur à renvoi  
d'angle en L ou T,  
Jusqu'à 75,7 Nm



VDSQCB

Système de réglage  
par verrou coulissant,  
Câle de blocage pour  
pr...




LINK64

Motoréducteur AC  
synchrone, de 1,3 à  
6Nm



CHA1056-UPA

Charnière en façade  
polyamide moulé,  
Polyamide noir



G1

Engrenage droit acier,  
Acier 20NCD2



PCH

Poignée champignon  
femelle  
technopolymère,  
Champignon

## Produits complémentaires



SSHBRA

Engrenage conique  
inox, 1,5:1 2:1 3:1



SSBRA

Engrenage conique  
inox, 1:1