

Engrenage conique plastique


Nylon MC901

Rapport

- Module 1 à 2.5
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :
 - Nylon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces

Info.

 Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité.
Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage



REMISES

Qté			10+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

		Dents	;											Masse	Prix Uni.
Références	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	Ε	F	G	Н	N	J	K	(g)	1 à 5
ZB1-20-RA		20	6	16	20	21,41	20	13,95	10,71	8	12	5	9,86	2,77	39,83 €
ZB1-25-RA	1	25	6	20	25	26,41	23	15,16	11,21	8	14	6	15,03	5,13	48,25 €
ZB1-30-RA		30	8	24	30	31,41	28	17,71	13,71	10	16	6	19,03	8,44	60,13 €
ZB1.25-20-RA	1.25	20	8	22	25	26,77	23	15,27	11,38	9	13	6	13,03	5,31	46,42 €
ZB1.25-25-RA	1,23	25	8	25	31,25	33,02	28	17,88	13,26	9,25	16	7	18,70	9,27	54,39 €
ZB1.5-20-RA		20	8	26	30	32,12	30	21,24	16,06	13	19	8	15,37	11,0	51,85€
ZB1.5-25-RA	1,5	25	8	30	37,5	39,62	34	22,25	16,31	11,5	19	9	19,54	17,0	62,54 €
ZB1.5-30-RA		30	10	36	45	47,12	43	28,24	21,56	16	25	10	25,72	30,9	83,73 €
ZB2-20-RA		20	10	34	40	42,83	37	24,89	18,41	14	22	10	21,72	22,5	64,35 €
ZB2-25-RA	2	25	10	40	50	52,83	40	24,33	16,41	10	20	12	26,06	32,7	81,42 €
ZB2-30-RA		30	12	45	60	62,83	50	29,43	21,41	12,5	25	12	36,06	54,5	109,04 €
ZB2.5-20-RA		20	12	42	50	53,54	48	32,54	24,77	19	29	12	28,06	45,9	86,69 €
ZB2.5-25-RA	2,5	25	14	50	62,5	66,04	50	30,41	20,52	12,5	26	15	34,57	63,9	111,30 €
ZB2.5-30-RA		30	16	60	75	78,54	62	36,28	26,27	17	32	15	47,57	113	153,67 €

Dimensions en mm



Engrenage conique plastique



Rapport 1,5:1

Nvlon MC901

- Module 1 à 2,5
- Anale de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière : Nvlon MC901
- Pour un couple il faut 2 pièces

- Les engrenages en plastique sont sensibles aux effets de la température et de l'humidité. Des changements dimensionnels peuvent se produire lors de l'exécution d'opérations secondaires et pendant les opérations de post-usinage




REMISES

Qté			10+
Rem.	Prix	-12%	Sur demande

		Dents												Masse	Prix Uni.
Références	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	Е	F	G	Н	N	J	K	(g)	1 à 5
Rapport 1,5:1															
ZHB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,13	33	18,63	11,54	8,83	17	9	17,05	0,009	51,36 €
ZHB1.5-30-RA	1,5	30	10	30	45	46,24	28	18,53	13,93	8,00	16	9	27,37	0,018	70,27 €
ZHB2-20-RA	2	20	10	35	40	44,18	45	25,06	16,39	13,33	22	11	21,34	0,024	66,98 €
ZHB2-30-RA		30	10	35	60	61,65	40	26,87	21,24	15,00	23	11	37,56	0,039	103,11 €
ZHB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	55,22	55	31,06	19,24	14,16	28	15	27,42	0,042	91,27€
ZHB2.5-30-RA	2,5	30	15	45	75	77,07	50	34,22	26,55	18,00	30	15	45,61	0,081	141,88 €
Rapport 2:1															
ZDB1-20-RA		20	6	16	20	22,41	28	13,78	8,60	7,00	12	6	9,17	0,003	43,33 €
ZDB1-40-RA	'	40	8	25	40	40,59	22	15,07	12,59	8,00	12	6	26,58	0,010	72,59 €
ZDB1.25-20-RA	1.25	20	8	22	25	28,01	36	18,66	11,75	10,25	17	8	13,22	0,007	49,98 €
ZDB1.25-40-RA	1,23	40	10	32	50	50,73	27	18,54	15,23	10,00	16	8	33,61	0,021	88,30 €
ZDB1.5-20-RA	1,5	20	8	25	30	33,61	46	25,54	16,90	14,75	24	10	17,28	0,013	57,66 €
ZDB1.5-40-RA	1,5	40	10	38	60	60,88	35	25,01	20,88	15,00	22	10	39,64	0,039	105,43 €
ZDB2-20-RA	2 .	20	12	32	40	44,81	60	34,16	21,20	18,00	32	15	20,92	0,028	70,87 €
ZDB2-40-RA		40	12	40	80	81,17	45	32,37	26,17	18,00	27	15	48,46	0,076	155,99 €
ZDB2.5-20-RA	2,5	20	12	40	50	56,01	75	43,78	26,50	22,50	41	20	24,56	0,060	103,43 €
ZDB2.5-40-RA	2,5	40	15	50	100	101,47	55	39,73	31,47	20,00	35	20	60,28	0,160	232,98 €

Dimensions en mm










Engrenage conique plastique

Nylon MC901

Rapport

1,5:1 2:1



REMISES

Qté	1+	6+	10+
₹em.	Prix	-12%	Sur demande

		Dents												Masse	Prix Uni.
Références	Module	Z	ØA	ØB	ØC	ØD	Ε	F	G	Н	N	J	K	(g)	1 à 5
Rapport 3:1															
ZTB1.5-15-RA	15.	15	8	18	22,5	26,54	47	23,19	13,92	12,50	22,5	10	14,75	0,006	52,91 €
ZTB1.5-45-RA	1,5	45	10	40	67,5	68,06	28	20,44	17,59	11,00	17	10	46,58	0,040	108,02 €
ZTB2-15-RA	٠.	15	10	24	30	35,35	60	29,80	15,89	14,00	29	15	19,13	0,014	65,55€
ZTB2-45-RA		45	12	60	90	90,75	40	30,40	26,12	17,00	26	15	59,04	0,120	177,69 €
ZTB2.5-15-RA	2.5	15	12	30	37,5	44,18	75	38,41	19,86	17,50	37	20	20,51	0,028	76,19 €
ZTB2.5-45-RA	2,5	45	15	60	112,5	113,43	50	38,35	32,65	22,00	35	20	72,84	0,200	266,33 €

Dimensions en mm

