

Acier 20NCD2


Module 5,0



- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 115



Indication de couple et de puissance

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 trempé	laiton
Nm	294	1570	80
kW	30,80	165	8,30

REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 HG HPG
HG5-12	12	60,00	70,00	40	20	Sur demande
HG5-14	14	70,00	80,00	50	25	166,62 €
HG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Sur demande
HG5-18	18	90,00	100,00	70	30	195,47 €
HG5-19	19	95,00	105,00	70	30	Sur demande
HG5-20	20	100,00	110,00	80	30	323,72 €
HG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Sur demande
HG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Sur demande
HG5-23	23	115,00	125,00	85	30	241,45 €
HG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Sur demande
HG5-25	25	125,00	135,00	85	30	266,33 €
HG5-30	30	150,00	160,00	100	30	403,69 €
HG5-35	35	175,00	185,00	100	30	509,35 €
HG5-38	38	190,00	200,00	100	38	Sur demande
HG5-40	40	200,00	210,00	150	38	Sur demande
HG5-42	42	210,00	220,00	150	38	Sur demande
HG5-45	45	225,00	235,00	150	38	Sur demande
HG5-50	50	250,00	260,00	150	38	Sur demande
HG5-52	52	260,00	270,00	150	38	Sur demande
HG5-55	55	275,00	285,00	150	38	Sur demande
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille						
HG5-115	115	575,00	585,00	Dimensions : contactez-nous		

Sur demande

Dimensions en mm

Engrenage droit plastique



Module 5,0



Delrin **usiné**



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Option

- Nombre de dents différent jusqu'à 75



Indication de couple	
Pour 50 dents à 1000 t/min	
	Delrin
Nm	90

REMISES

Qté	1+	4+	20+
Rem.	Prix -5% Sur demande		

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3	ZHG	ZHPG
ZHG5-12	12	60,00	70,00	40	20	Sur demande		
ZHG5-14	14	70,00	80,00	50	25	Sur demande		
ZHG5-15	15	75,00	85,00	50	25	Sur demande		
ZHG5-18	18	90,00	100,00	70	30	192,56 €		
ZHG5-19	19	95,00	105,00	70	30	Sur demande		
ZHG5-20	20	100,00	110,00	80	30	213,28 €		
ZHG5-21	21	105,00	115,00	80	30	Sur demande		
ZHG5-22	22	110,00	120,00	80	30	Sur demande		
ZHG5-23	23	115,00	125,00	85	30	236,79 €		
ZHG5-24	24	120,00	130,00	85	30	Sur demande		
ZHG5-25	25	125,00	135,00	85	30	263,13 €		
ZHG5-30	30	150,00	160,00	100	30	398,87 €		
ZHG5-35	35	175,00	185,00	100	30	503,45 €		
ZHG5-38	38	190,00	200,00	100	38	sur demande		
ZHG5-40	40	200,00	210,00	150	38	sur demande		
ZHG5-42	42	210,00	220,00	150	38	sur demande		
ZHG5-45	45	225,00	235,00	150	38	sur demande		
ZHG5-50	50	250,00	260,00	150	38	sur demande		
ZHG5-52	52	260,00	270,00	150	38	sur demande		
ZHG5-55	55	275,00	285,00	150	38	sur demande		
↓ Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille								
ZHG5-75	75	375,00	385,00	Dimensions : contactez-nous				

Dimensions en mm

Sur demande