



- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Longueur maxi. 400mm
- Erreur totale 1mm/300mm
- Matière :
Plastique delrin

Option

- Pour des quantités supérieures à 10 pièces, possibilité de longueurs différentes (maxi. 400mm)



REMISES

Qté	1+	6+	10+
Rem. Prix	-5%	Sur demande	


Références	Module	P (mm)	W (mm)	H (mm)	L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
ZR0.5-400	0,5	11,50	6	12	400	✓	47,87 €
ZR0.8-400	0,8	11,20	6	12	400	✓	51,04 €
ZR1-400	1,0	14,00	8	15	400	✓	52,76 €
ZRR1.5-400	1,5	16,50	12	18	400	✓	59,54 €
ZRR2-400	2,0	18,00	15	20	400	✓	66,40 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Nos autres produits



RPP
Plaque de jonction,
RPP14



M0
Roue, Plastique usiné
(delrin)



PLM-20SC
Aimant - Plot
magnétique, Aimant
cylindrique



H0
Engrenage hélicoïdal
axes croisés, Acier
20NCD2



MDB_MTB
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon), 3:1



PLA
Aimant - Plot
magnétique, Aimant
plat



SHA_PTR
Volant, Polyamide



PRF-GPB
Guidage pour profilé
aluminium, Rail pour
rainure 8mm




MDB-MTB-ALI
Engrenage conique
plastique moulé
(nylon bleu), 2:1



AT5M AT10M
Courroie ouverte au
mètre, AT10
Polyuréthane



RVM25
Réducteur manuel,
Renvoi d'angle



FRss
Filets rapportés, Inox

Produits complémentaires



ZG2
Engrenage droit,
Plastique usiné
(delrin)



ZG1
Engrenage droit,
Plastique usiné
(delrin)



ZG1
Engrenage droit,
Plastique usiné
(delrin)