304L stainless steel

Module 1.0

- ***Quality standard 9***
- *Pressure angle 20°*

Torque and power indication For 50 teeth at 1000 rpm				
	StS 304L	*brass*	*fibre*	
Nm	**2.600**	*1.250*	*1*	
kW	**0.254**	*0.134*	*0.104*	





stainless steel



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+
Disc.	List	-12%	On request

Part number	Teeth Z	pcd ØP	Outside ØD	Boss ØM	Bore ØA	Price each 1 to 5
SSG1-12-304L	12	12	14	14	6	25,99 €
SSG1-15-304L	15	15	17	12	8	26,66 €
SSG1-16-304L	16	16	18	12	8	28,08 €
SSG1-18-304L	18	18	20	15	8	28,96 €
SSG1-20-304L	20	20	22	15	8	29,04 €
SSG1-22-304L	22	22	24	15	8	30,18 €
SSG1-24-304L	24	24	26	15	8	30,30 €
SSG1-25-304L	25	25	27	15	8	30,97 €
SSG1-26-304L	26	26	28	15	8	32,30 €
SSG1-28-304L	28	28	30	15	8	33,58 €
SSG1-30-304L	30	30	32	20	8	31,41 €
SSG1-32-304L	32	32	34	20	8	37,17 €
SSG1-36-304L	36	36	38	20	8	41,95 €
SSG1-40-304L	40	40	42	20	8	45,52 €
SSG1-44-304L	44	44	46	20	8	48,88 €
SSG1-48-304L	48	48	50	20	8	52,05 €
SSG1-50-304L	50	50	52	30	10	55,70 €
SSG1-54-304L	54	54	56	30	10	60,61 €
SSG1-56-304L	56	56	58	30	10	61,68 €
SSG1-60-304L	60	60	62	30	10	69,60 €
SSG1-64-304L	64	64	66	30	10	76,93 €
SSG1-66-304L	66	66	68	30	10	88,38 €
SSG1-70-304L	70	70	72	30	10	93,05 €
↓	**Gears available up to this size**					↓
SSG1-590-304L	**590**	**590**	**592**	**Dimensions: contact us**		on request

Dimensions in mm