
Eye bolt

CMA

Thread diameter M6 to M20

- **Eye bolt**
- Stamped ring, closed
- ISO thread
- Material: Blackened steel





DISCOUNTS

Qty	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	-20%	On request

Part number	ØM	L	A	C	ØD	ØE	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 19
CMA1-06	M6	50	7	8,5	12	5	0,012	✔	5,87 €
CMA1-08	M8	60	9	11,1	16	6	0,025	✔	6,11 €
CMA1-10	M10	80	12	13,8	20	8	0,048	✔	8,44 €
CMA1-12	M12	90	14	16,4	24	10	0,088	✔	9,98 €
CMA1-14	M14	120	16	19,0	28	12	0,153	✔	13,25 €
CMA1-16	M16	140	18	21,0	32	14	0,303	✔	13,57 €
CMA1-18	M18	150	20	24,2	36	16	0,328	-	15,15 €
CMA1-20	M20	160	22	26,2	40	18	0,431	✔	18,81 €


**Depending on availability - Dimensions in mm*

- *Eye bolt*
- *Stainless steel*
- *Conforms to DIN 444 type B*


Accessories


- *Small lobe* **VBFP** *(tome 1 p.129)*





Typical application





U = max 2 threads
X1 conforms to DIN76

DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	20+	30+
Disc.	List	-5%	-10%	-15%	On request

Part number	L	ØD1	ØD2	ØD3	B	S	R	Weight (kg)	Stock*	Price each 1 to 4
CMA1-05-50/SS	50	M5	5	12	16	6	2,5	0,011	✔	15,00 €
CMA1-06-50/SS	50	M6	6	14	18	7	4	0,016	✔	11,88 €
CMA1-06-75/SS	75	M6	6	14	18	7	4	0,021	✔	13,52 €
CMA1-08-50/SS	50	M8	8	18	22	9	4	0,030	✔	13,65 €
CMA1-08-75/SS	75	M8	8	18	22	9	4	0,040	✔	15,51 €
CMA1-10-75/SS	75	M10	10	20	26	12	4	0,055	✔	15,99 €
CMA1-10-100/SS	100	M10	10	20	26	12	4	0,070	✔	16,68 €
CMA1-12-75/SS	75	M12	12	25	30	14	6	0,085	✔	19,58 €
CMA1-12-100/SS	100	M12	12	25	30	14	6	0,100	-	21,50 €
CMA1-12-120/SS	120	M12	12	25	30	14	6	0,124	-	22,79 €
CMA1-12-130/SS	130	M12	12	25	36	14	6	0,135	✔	23,50 €
CMA1-16-130/SS	130	M16	16	32	44	17	6	0,244	-	42,21 €

**Depending on availability - Dimensions in mm*