


# Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELPRF**

- **Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro**
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium **Minitec PRF**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :  
Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0




## Avantages



- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

## Accessoires

- Bande **VEL**



*A clipser sur profilé PRF*



## REMISES

<b>Qté</b>	1+	10+	20+	50+
<b>Rem. Prix</b>	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,32 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,47 €

\*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

## Our other products



ACLEPP

Right angled bracket for aluminium profile, 8 holes



DOMI50

Domino 50 adjustable slide, Slide DOMILINE 50 with counter and handw...



HLUss

Spoked handwheel, Stainless steel 316



CHA38\_SS

Stainless steel face frame hinge, Surface mount



SSB

Stainless steel bevel gear, 1:1



BWU

Compact precision slide, from 1510 N to 10500 N



GAL21

Conveyor wheel, Plastic



CLG1

Moulded plastic spur gear, Moulded plastic (nylon)



BHC

Socket head button screw, Stainless steel



CHAB

Hinge with stop, Hinge



DER63

Stainless steel AC asynchronous motor



PW\_PWG05

Worm - precision range, Steel

## Complementary products



VEL

Self-gripping cable strip, electric and pneumatic cables



VELM4

Screw-on base for hook-and-loop strip, Polyamide



VELM6

Screw-on base for hook-and-loop strip, Polyamide