
Embase à clipser pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- *Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium* **Minitec PRF**
- *Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum*
- *Matières :*
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0





Avantages


- *Montage facile par rotation à 45°*
- *Réutilisable*
- *Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles*


Accessoires

- *Bande* **VEL**











REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,32 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,47 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Our other products



CAP815

Slim slat top chain stainless steel, Narrow range 815




F7-P-AM

Multifunction display, Magnetic ring



AT10-32ECO

AT type timing pulley, Economy range - AT10 aluminium



R_RR

Narrow spur rack, Steel



PCLA_M

Technopolymer clamping lever - female, Plastic



ACLERP

Roller block for aluminium profile, Without guide rail



PR85

Articulated foot Ø83, Ø 83



BEAS

Knob star grip antistatic, Star, anti-static




BEAB

Knob star grip antibacterial, Star, anti-bacterial



SSDB

Stainless steel bevel gear, 2:1



M0

Wormwheel, Bronze



ZG3

Plastic spur gear, Machined plastic (delrin)

Complementary products



VEL

Self-gripping cable strip, electric and pneumatic cables



VELM4

Screw-on base for hook-and-loop strip, Polyamide



VELM6

Screw-on base for hook-and-loop strip, Polyamide