


Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques **VELPRF**

- **Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro**
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium **Minitec PRF**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0




Avantages



- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande **VEL**



A clipser sur profilé PRF



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix		-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,32 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,47 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Our other products



M0
Worm and wheel set,
Machined plastic
(delrin)



RAS
90° ball and socket
joints DIN71802, Steel



EIM
Stainless steel U bolt,
Stainless steel



ZBconique
Machined plastic
bevel gear, 1:1



BH02
Single housed bearing
assembly, Bearing
secured with circlips



DOMI50
Connecting kits, XZ
linking kit



PHG05
Parallel axis helical
gear - Precision range,
20NCD2 case
hardened s...



EHD08-9
Internal epicyclic
servo reducers, from
35 to 50 Nm



PSG08S
Spur gear - precision
range, Stainless steel
316



DCG
Suction cup, 2.5
bellows, nitrile



HG5-ECO
Eco range Spur gear,
Steel C45



HBM
Adjustment bushing
for half-rail guide,
Adjustment bushing

Complementary products



VEL
Self-gripping cable
strip, electric and
pneumatic cables



VELM4
Screw-on base for
hook-and-loop strip,
Polyamide



VELM6
Screw-on base for
hook-and-loop strip,
Polyamide