


Embase à clipser pour bande auto-agrippante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

- Clip support pour bande auto-agrippante type Velcro
- Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium Minitec PRF
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0




Avantages



- Montage facile par rotation à 45°
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-agrippantes possibles

Accessoires

- Bande VEL



A clipser sur profilé PRF




REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,15 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,32 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,47 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Our other products




QNJ

Single row cylindrical roller bearing, Single flange on inner ring



PRF1945

Standard aluminium profile, 19 x 45 mm



SBF

Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



PCS62

Chain sprocket - steel, 15.875 (DIN 10B-1)



HDSS

Needle roller double universal joint - Stainless steel, Heavy duty



DCA

Suction cup, 1.5 bellows, natural rubber



PSG1HC

Skive hobbled spur gears - precision range, Case hardened steel 20NCD2




PDD

Spring plunger, With sensor adaptor



UCFL

Cast iron flanged bearing, Cast iron



PF30NM

Worm and wheel gear reducer, up to 8.8 Nm



PRF4590_E

Bracket for aluminium profile, PRF4590



BAN

Angular clamp, Standard

Complementary products



VEL

Self-gripping cable strip, electric and pneumatic cables



VELM4

Screw-on base for hook-and-loop strip, Polyamide



VELM6

Screw-on base for hook-and-loop strip, Polyamide