
# Hexagonal head screw DIN933

## Brass

## VTHBR

- ***Screw conforming to DIN933***
- *Material:*
  *Brass*






**DISCOUNTS**

| Qty | 1+ | 6+ | 11+ |
|---|---|---|---|
| Disc. | Net | -10% | On request |

| Part Number | ØM | Pitch | L | A (max) | K | A/F Across flats | Qty per packet | Price per packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTH4-10/BR/B | M4 | 0,70 | 10 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 9,68 € |
| VTH4-16/BR/B | M4 | 0,70 | 16 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 11,31 € |
| VTH4-20/BR/B | M4 | 0,70 | 20 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 13,91 € |
| VTH4-25/BR/B | M4 | 0,70 | 25 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 15,55 € |
| VTH4-30/BR/B | M4 | 0,70 | 30 | 2,10 | 2,8 | 7 | 100 | 17,80 € |
| VTH5-10/BR/B | M5 | 0,80 | 10 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 13,33 € |
| VTH5-16/BR/B | M5 | 0,80 | 16 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 19,16 € |
| VTH5-20/BR/B | M5 | 0,80 | 20 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 20,94 € |
| VTH5-25/BR/B | M5 | 0,80 | 25 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 22,27 € |
| VTH5-30/BR/B | M5 | 0,80 | 30 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 27,08 € |
| VTH5-40/BR/B | M5 | 0,80 | 40 | 2,40 | 3,5 | 8 | 100 | 34,30 € |
| VTH6-10/BR/B | M6 | 1,00 | 10 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 22,68 € |
| VTH6-20/BR/B | M6 | 1,00 | 20 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 30,24 € |
| VTH6-25/BR/B | M6 | 1,00 | 25 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 35,52 € |
| VTH6-30/BR/B | M6 | 1,00 | 30 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 39,19 € |
| VTH6-40/BR/B | M6 | 1,00 | 40 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 46,53 € |
| VTH6-50/BR/B | M6 | 1,00 | 50 | 3,00 | 4,0 | 10 | 100 | 58,09 € |
| VTH8-16/BR/B | M8 | 1,25 | 16 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 56,01 € |
| VTH8-20/BR/B | M8 | 1,25 | 20 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 64,15 € |
| VTH8-25/BR/B | M8 | 1,25 | 25 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 71,12 € |
| VTH8-30/BR/B | M8 | 1,25 | 30 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 74,76 € |
| VTH8-40/BR/B | M8 | 1,25 | 40 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 115,66 € |
| VTH8-50/BR/B | M8 | 1,25 | 50 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 98,46 € |
| VTH8-60/BR/B | M8 | 1,25 | 60 | 3,75 | 5,3 | 13 | 100 | 122,59 € |

*All dimensions in mm*

# Hexagonal headed screw, DIN 933


Stock


## VTH — Chromed steel (Class 8.8)

- **Screw conforming to DIN 933**
- Full threaded
- Material:
  Chromed steel (Class 8.8)
- Mechanical characteristics
  conform to ISO 898-1

**Info.**

- Supplied by pack






### DISCOUNTS

| Qty | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Disc. | List | -20% | On request |

| Part number | ØM | Pitch P | L | K | A/F across flats | Qty per packet | Stock* | Price per packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTH4-10/B | M4 | 0,70 | 10 | 2,92 | 7,0 | 500 | - | 10,07 € |
| VTH4-12/B | M4 | 0,70 | 12 | 2,92 | 7,0 | 500 | - | 11,03 € |
| VTH4-16/B | M4 | 0,70 | 16 | 2,92 | 7,0 | 500 | - | 13,07 € |
| VTH4-20/B | M4 | 0,70 | 20 | 2,92 | 7,0 | 500 | ✔ | 39,55 € |
| VTH4-25/B | M4 | 0,70 | 25 | 2,92 | 7,0 | 500 | - | 17,39 € |
| VTH4-30/B | M4 | 0,70 | 30 | 2,92 | 7,0 | 500 | - | 19,74 € |
| VTH4-35/B | M4 | 0,70 | 35 | 2,92 | 7,0 | 200 | - | 12,32 € |
| VTH4-40/B | M4 | 0,70 | 40 | 2,92 | 7,0 | 200 | - | 13,81 € |
| VTH5-10/B | M5 | 0,80 | 10 | 3,65 | 8,0 | 500 | ✔ | 18,93 € |
| VTH5-12/B | M5 | 0,80 | 12 | 3,65 | 8,0 | 500 | - | 11,23 € |
| VTH5-16/B | M5 | 0,80 | 16 | 3,65 | 8,0 | 500 | - | 13,10 € |
| VTH5-20/B | M5 | 0,80 | 20 | 3,65 | 8,0 | 500 | ✔ | 25,52 € |
| VTH5-25/B | M5 | 0,80 | 25 | 3,65 | 8,0 | 500 | - | 17,39 € |
| VTH5-30/B | M5 | 0,80 | 30 | 3,65 | 8,0 | 500 | - | 19,80 € |
| VTH5-35/B | M5 | 0,80 | 35 | 3,65 | 8,0 | 200 | - | 8,87 € |
| VTH5-40/B | M5 | 0,80 | 40 | 3,65 | 8,0 | 200 | - | 9,83 € |
| VTH5-45/B | M5 | 0,80 | 45 | 3,65 | 8,0 | 200 | - | 11,38 € |
| VTH5-50/B | M5 | 0,80 | 50 | 3,65 | 8,0 | 200 | - | 12,65 € |

*Depending on availability - Dimensions in mm

**DISCOUNTS**

| Qty | 1+ | 2+ | 4+ |
|---|---|---|---|
| Disc. | List | -20% | On request |

| Part number | ØM | Pitch P | L | K | A/F across flats | Qty per packet | Stock* | Price per packet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTH6-10/B | M6 | 1,00 | 10 | 4,15 | 10,0 | 500 | - | 14,96 € |
| VTH6-16/B | M6 | 1,00 | 16 | 4,15 | 10,0 | 500 | ✔ | 27,35 € |
| VTH6-20/B | M6 | 1,00 | 20 | 4,15 | 10,0 | 500 | ✔ | 33,94 € |
| VTH6-25/B | M6 | 1,00 | 25 | 4,15 | 10,0 | 500 | ✔ | 35,48 € |
| VTH6-30/B | M6 | 1,00 | 30 | 4,15 | 10,0 | 500 | ✔ | 40,25 € |
| VTH6-40/B | M6 | 1,00 | 40 | 4,15 | 10,0 | 200 | ✔ | 19,24 € |
| VTH6-50/B | M6 | 1,00 | 50 | 4,15 | 10,0 | 200 | ✔ | 24,45 € |
| VTH6-60/B | M6 | 1,00 | 60 | 4,15 | 10,0 | 200 | - | 24,44 € |
| VTH8-20/B | M8 | 1,25 | 20 | 5,45 | 13,0 | 200 | ✔ | 25,64 € |
| VTH8-30/B | M8 | 1,25 | 30 | 5,45 | 13,0 | 200 | ✔ | 29,51 € |
| VTH8-40/B | M8 | 1,25 | 40 | 5,45 | 13,0 | 100 | ✔ | 18,99 € |
| VTH8-50/B | M8 | 1,25 | 50 | 5,45 | 13,0 | 100 | ✔ | 23,50 € |
| VTH8-60/B | M8 | 1,25 | 60 | 5,45 | 13,0 | 100 | - | 26,27 € |
| VTH8-70/B | M8 | 1,25 | 70 | 5,45 | 13,0 | 100 | - | 29,00 € |
| VTH8-80/B | M8 | 1,25 | 80 | 5,45 | 13,0 | 100 | - | 32,06 € |
| VTH10-20/B | M10 | 1,50 | 20 | 6,58 | 17,0 | 200 | ✔ | 33,72 € |
| VTH10-30/B | M10 | 1,50 | 30 | 6,58 | 17,0 | 200 | - | 29,33 € |
| VTH10-40/B | M10 | 1,50 | 40 | 6,58 | 17,0 | 100 | ✔ | 29,74 € |
| VTH10-50/B | M10 | 1,50 | 50 | 6,58 | 17,0 | 100 | ✔ | 45,53 € |
| VTH10-60/B | M10 | 1,50 | 60 | 6,58 | 17,0 | 50 | - | 11,85 € |
| VTH10-70/B | M10 | 1,50 | 70 | 6,58 | 17,0 | 50 | ✔ | 13,44 € |
| VTH10-80/B | M10 | 1,50 | 80 | 6,58 | 17,0 | 50 | - | 14,90 € |
| VTH10-100/B | M10 | 1,50 | 100 | 6,58 | 17,0 | 50 | ✔ | 31,16 € |
| VTH12-20/B | M12 | 1,75 | 20 | 7,68 | 19,0 | 100 | ✔ | 34,23 € |
| VTH12-35/B | M12 | 1,75 | 35 | 7,68 | 19,0 | 100 | ✔ | 41,01 € |
| VTH12-45/B | M12 | 1,75 | 45 | 7,68 | 19,0 | 100 | - | 28,20 € |
| VTH12-55/B | M12 | 1,75 | 55 | 7,68 | 19,0 | 50 | - | 15,93 € |
| VTH12-60/B | M12 | 1,75 | 60 | 7,68 | 19,0 | 50 | - | 16,70 € |
| VTH12-70/B | M12 | 1,75 | 70 | 7,68 | 19,0 | 50 | - | 19,80 € |
| VTH12-80/B | M12 | 1,75 | 80 | 7,68 | 19,0 | 50 | - | 21,92 € |
| VTH12-100/B | M12 | 1,75 | 100 | 7,68 | 19,0 | 50 | - | 26,25 € |

*Depending on availability - Dimensions in mm