Engrenage droit PERFORMANCE

MODULE 4,0

Acier 35NCD6

- **Couple plus important**
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min



alésage, RCN
MODIFIABLE
trou taraudé, goupille, autre...

Option

- Matière 12NC15 cémenté trempé

Indication de couple et de puissance				
Pour 50 dents à 1000 t/min.				
	35NCD6	35NCD6 trempé	12NC15	12NC15 trempé
Nm	420	665	510	1256
kW	44	69	52,96	131

4 SEMAINES

FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter

REMISES

Qté	1+	4+	9+	16+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg) YG	Poids (kg) XG	Prix Uni. 1 à 3 YG	Prix Uni. 1 à 3 XG
YG4-9	9	40,00	48,00	48	20	0,61	0,32	35,82 €	Sur demande
YG4-10	10	44,00	52,00	52	20	0,76	0,42	35,82 €	
YG4-11	11	48,00	56,00	56	25	0,83	0,45	35,82 €	
YG4-12	12	48,00	56,00	56	25	0,83	0,45	35,88 €	
YG4-13	13	52,00	60,00	60	25	1,01	0,56	38,62 €	
YG4-14	14	56,00	64,00	60	25	1,13	0,68	41,41 €	
YG4-15	15	60,00	68,00	60	25	1,25	0,80	46,95 €	
YG4-16	16	64,00	72,00	60	25	1,39	0,94	52,06 €	
YG4-17	17	68,00	76,00	60	25	1,53	1,08	54,85 €	
YG4-18	18	72,00	80,00	60	25	1,68	1,23	57,68 €	
YG4-19	19	76,00	84,00	60	25	1,84	1,39	59,79 €	
YG4-20	20	80,00	88,00	60	25	2,01	1,56	61,98 €	
YG4-21	21	84,00	92,00	60	25	2,19	1,74	64,93 €	
YG4-22	22	88,00	96,00	75	25	2,68	1,93	68,37 €	
YG4-23	23	92,00	100,00	75	25	2,87	2,12	69,74 €	
YG4-24	24	96,00	104,00	75	25	3,07	2,32	86,68 €	
YG4-25	25	100,00	108,00	75	30	3,17	2,46	86,68 €	
YG4-26	26	104,00	112,00	75	30	3,39	2,68	86,68 €	
YG4-27	27	108,00	116,00	75	30	3,62	2,91	109,00 €	
YG4-28	28	112,00	120,00	75	30	3,86	3,15	109,00 €	
YG4-29	29	116,00	124,00	100	30	4,76	3,40	109,00 €	
YG4-30	30	120,00	128,00	100	30	5,02	3,65	109,00 €	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Poids (kg) YG	Poids (kg) XG	Prix Uni. 1 à 3 YG	Prix Uni. 1 à 3 XG
YG4-31	31	124,00	132,00	100	30	5,28	3,92	127,39 €	Sur demande
YG4-32	32	128,00	136,00	100	30	5,55	4,19	127,39 €	
YG4-33	33	132,00	140,00	100	30	5,84	4,47	127,39 €	
YG4-34	34	136,00	144,00	100	30	6,13	4,76	166,12 €	
YG4-35	35	140,00	148,00	100	30	6,42	5,06	166,12 €	
YG4-36	36	144,00	152,00	100	30	6,73	5,36	166,12 €	
YG4-37	37	148,00	156,00	100	30	7,05	5,68	180,57 €	
YG4-38	38	152,00	160,00	100	30	7,37	6,01	180,57 €	
YG4-39	39	156,00	164,00	100	30	7,71	6,34	180,57 €	
YG4-40	40	160,00	168,00	100	30	8,05	6,68	210,12 €	
YG4-41	41	164,00	172,00	100	30	8,40	7,03	210,12 €	
YG4-42	42	168,00	176,00	127	30	9,68	7,39	210,12 €	
YG4-43	43	172,00	180,00	127	30	10,05	7,76	210,12 €	
YG4-44	44	176,00	184,00	127	30	10,42	8,13	262,66 €	
YG4-45	45	180,00	188,00	127	30	10,81	8,52	262,66 €	
YG4-46	46	184,00	192,00	127	30	11,20	8,91	262,66 €	
YG4-47	47	188,00	196,00	127	30	11,60	9,32	262,66 €	
YG4-48	48	192,00	200,00	127	30	12,01	9,73	262,66 €	
YG4-49	49	196,00	204,00	127	30	12,43	10,15	344,74 €	
YG4-50	50	200,00	208,00	127	30	12,86	10,57	344,74 €	
YG4-51	51	204,00	212,00	127	30	13,30	11,01	344,74 €	
YG4-52	52	208,00	216,00	127	30	13,75	11,46	344,74 €	
YG4-53	53	212,00	220,00	127	30	14,20	11,91	344,74 €	
YG4-54	54	216,00	224,00	127	30	14,66	12,37	344,74 €	
YG4-55	55	220,00	228,00	127	30	15,13	12,85	407,12 €	
YG4-56	56	224,00	232,00	127	30	15,61	13,33	407,12 €	
YG4-57	57	228,00	236,00	127	30	16,10	13,82	407,12 €	
YG4-58	58	232,00	240,00	127	30	16,60	14,31	407,12 €	
YG4-59	59	236,00	244,00	127	30	17,11	14,82	407,12 €	
YG4-60	60	240,00	248,00	127	30	17,62	15,33	407,12 €	
YG4-61	61	244,00	252,00	127	30	18,15	15,86	446,52 €	
YG4-62	62	248,00	256,00	127	30	18,68	16,39	446,52 €	
YG4-63	63	252,00	260,00	127	30	19,22	16,93	446,52 €	
YG4-64	64	256,00	264,00	127	38	19,54	17,33	512,19 €	
YG4-65	65	260,00	268,00	150	38	21,06	17,89	512,19 €	
YG4-66	66	264,00	272,00	150	38	21,62	18,46	558,16 €	
YG4-67	67	268,00	276,00	150	38	22,20	19,03	558,16 €	
YG4-68	68	272,00	280,00	150	38	22,78	19,62	558,16 €	
YG4-69	69	276,00	284,00	150	38	23,37	20,21	597,56 €	
YG4-70	70	280,00	288,00	150	38	23,98	20,81	597,56 €	
YG4-71	71	284,00	292,00	150	38	24,59	21,42	678,98 €	
YG4-72	72	288,00	296,00	150	38	25,21	22,04	678-98 €	
↓	Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille							↓	
G4-145	145	580,00	598,00	Dimensions : contactez-nous				sur demande	