

Alu Stock Arbre aluminium pour guidage linéaire

Recommandé pour les douilles RJUM AWMP

- ***Arbre aluminium idéal pour les douilles et paliers DryLin RJUM***
- *Matière :*
  AlMgSi0, 5F22 étiré
- *Linéarité selon DIN EN754-3:2008*
- *Dureté 75HB*
- *Surface anodisée dure*
- *Longueur maxi. : 3000mm*

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une surface technique. L'épaisseur du revêtement joue sur la couleur.
Ne convient pas pour des douilles à billes : voir arbres Z-A ou Z-B





REMISES

Qté	1+	6+	10+	25+
Rem.	Prix	-6%	-10%	Sur demande

Références	Version	Diamètre ØD (mm)	Tolérance	Longueur L (mm)	Poids (kg/m)	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
AWMP8-1000	Arbre massif	8	h8	1000	0,14	✔	31,05 €
AWMP10-1000	Arbre massif	10	h8	1000	0,22	✔	29,25 €
AWMP12-1000	Arbre massif	12	h8	1000	0,32	✔	41,27 €
AWMP16-1000	Arbre massif	16	h8	1000	0,57	-	50,09 €
AWMP20-1000	Arbre massif	20	h8	1000	0,89	✔	67,98 €
AWMP25-1000	Arbre massif	25	h8	1000	1,41	-	97,50 €
AWM30-1000	Arbre creux	30x7,5	h10	1000	1,48	-	153,16 €
AWM40-1000	Arbre creux	40x10	h10	1000	2,63	-	270,65 €
AWM50-1000	Arbre creux	50x11	h10	1000	3,75	-	358,77 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*