
Tube rond pour noix

Montage et réglage rapide

APBC

- ***Axe permettant la composition de mini-structure***
- *Matière :*
  inox 303/304




Application


- *Support de capteurs, assemblage de tubes pour mini-structures*

Accessoires

- *A combiner avec les manchons* ***MBF*** ***(tome 5 p.136)*** *les noix support* ***NSP***, ***NSU*** *ou* ***NSD***, *et les noix de renvoi* ***NRV*** *ou* ***NRR*** ***(tome 5 p.137 à p.141)***

Spécial agroalimentaire





Exemple d'application

NOUVELLES REMISES

REMISES

Qté	1+	5+	10+	20+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande


Références	Axe ØA	Diam. int. ØC	Longueur L (mm)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
APBC8-7-100	8	7	100	✔	2,92 €
APBC8-7-250	8	7	250	✔	5,30 €
APBC8-7-500	8	7	500	-	9,20 €
APBC10-9-100	10	9	100	✔	3,25 €
APBC10-9-250	10	9	250	✔	6,07 €
APBC10-9-500	10	9	500	✔	10,78 €
APBC12-10-100	12	10	100	✔	4,82 €
APBC12-10-250	12	10	250	✔	9,98 €
APBC12-10-500	12	10	500	✔	18,65 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits



Brosse guide, Brosse - support conique



Courroie ouverte au mètre type RPP, RPP14 Polyuréthane armature ac...



Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière



Aimant avec trou central, Avec trou central



Blocage de porte magnétique, Blocage de porte magnétique




Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1



Poignée cylindrique fixe, Poignée non tournante



Frette de serrage non autocentrante, Couple moyen/élevé



Courroie ouverte au mètre type T, T5 Polyuréthane



Pignon tendeur pour chaîne, Pour milieux agressifs



Engrenage conique plastique moulé (nylon), 1:1



Roulette polyamide à platine, Acier - Polyamide

Produits complémentaires



Manchon fileté de blocage, Manchon fileté de blocage



Noix support à 90°, Noix support à 90°



Noix support universelle à 90°, Noix support universelle à 90°



Noix de renvoi orthogonale, Noix de renvoi orthogonale