

- Transmet des efforts importants
- Matière :
Acier C40/XC42
- Fabriqué par extrusion





Accessoires

- Bague cannelée cylindrique, ou épaulée

Options

- Différentes longueurs jusqu'à 3000mm



-30% de remise de 30 à 39 pièces

REMISES et LONGUEURS DISPONIBLES

Qté	1+	10+	20+	30+	40+
Rem. Prix	-15%	-20%	-30%	Sur demande	
Long	1000 mm		2000 mm		3000 mm
Prix	Uni.		x 2,23		x 3,35

Références	Nb. de cannelures	$\varnothing d_1$	$\varnothing d_2$	b	Longueur standard (mm)	Masse (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 9
ACA6-14-1000	6	11 $+0/-0,08$	14 $-0,07/-0,2$	3,0 $+0/-0,08$	1000	0,949	✓	25,40 €
ACA6-16-1000	6	13 $+0/-0,08$	16 $-0,07/-0,2$	3,5 $+0/-0,08$	1000	1,287	✓	24,32 €
ACA6-20-1000	6	16 $+0/-0,08$	20 $-0,07/-0,25$	4,0 $+0/-0,08$	1000	1,911	✓	32,61 €
ACA6-22-1000	6	18 $+0/-0,08$	22 $+0/-0,10$	5,0 $-0,07/-0,15$	1000	2,453	✓	36,96 €
ACA6-25-1000	6	21 $+0/-0,08$	25 $-0,07/-0,27$	5,0 $+0/-0,08$	1000	3,139	✓	42,26 €
ACA6-28-1000	6	23 $+0/-0,08$	28 $-0,07/-0,25$	6,0 $+0/-0,08$	1000	3,964	✓	56,80 €
ACA6-32-1000	6	26 $+0/-0,08$	32 $-0,07/-0,27$	6,0 $+0/-0,08$	1000	5,008	✓	69,57 €
ACA6-34-1000	6	28 $+0/-0,08$	34 $-0,07/-0,27$	7,0 $+0/-0,08$	1000	5,816	✓	82,08 €
ACA8-38-1000	8	32 $+0/-0,08$	38 $-0,07/-0,27$	6,0 $+0/-0,08$	1000	7,433	✓	101,78 €
ACA8-42-1000	8	36 $+0/-0,08$	42 $-0,07/-0,27$	7,0 $+0/-0,08$	1000	9,302	✓	132,10 €
ACA8-48-1000	8	42 $+0/-0,08$	48 $-0,07/-0,27$	8,0 $+0/-0,08$	1000	12,371	✓	167,57 €
ACA8-54-1000	8	46 $+0/-0,08$	54 $-0,07/-0,27$	9,0 $+0/-0,08$	1000	15,300	✓	243,81 €

*Dans la limite du disponible