Embout à visser inox pour câble

Inx


EVC


Embout à chape

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Matières :*
  Inox 316

Accessoires

- **CAB** *cable*
  (tome 1 p.418)





REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Pour câble ØC	A	ØB	E	L	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 3
EVC2-37/SS	2	4,5	8	7	37	16,5	
EVC3-50/SS	3	5,5	10	8	50	30,0	
EVC4-52/SS	4	6,5	12	8	52	46,0	

**Dimensions en mm*

Inx Embout à visser inox pour câble


Embout fileté


EVF

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Filetage ISO pas à droite*
- *Livré avec 1 écrou monté*
- *Matières :*
  Inox 316

Accessoires

- **CAB** *cable*
  (tome 1 p.418)





REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Pour câble ØC	ØM	ØB	E	L	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 3
EVF2-50-M4/SS	2	M4	8	20	50	11,0	
EVF3-56-M4/SS	3	M4	10	20	56	19,0	
EVF4-80-M5/SS	4	M5	12	40	80	51,5	

**Dimensions en mm*

Embout à visser inox pour câble

Inx


EVY


Embout à œil

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Matières :*
  Inox 316

Accessoires

- **CAB** *cable*
  (tome 1 p.418)





REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Pour câble ØC	ØA	ØB	L	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 3
EVY2-37/SS	2	4,5	8	37	13	
EVY3-50/SS	3	5,5	10	50	27	
EVY4-52/SS	4	6,5	12	52	41	

**Dimensions en mm*

Embout à visser inox pour câble


Embout taraudé


EVT

- ***Embout de tringlerie à visser***
- *Filetage ISO pas à droite*
- *Livré avec 1 écrou monté*
- *Matières :*
  Inox 316

Accessoires

- **CAB** *cable*
  (tome 1 p.418)





REMISES

Qté	1+	4+	10+	15+
Rem.	Prix	-10%	-20%	Sur demande

Références	Pour câble ØC	ØM	ØB	P	L	Masse (g)	Prix Uni. 1 à 3
EVT2-55-M5/SS	2	M5	8	20	55	16,0	
EVT3-65-M5/SS	3	M5	10	25	65	33,0	
EVT4-70-M6/SS	4	M6	12	25	70	51,5	

**Dimensions en mm*

Nos autres produits



Courroie de positionnement type AT, AT5 Polyuréthane armature acier



Verrou à ressort, Aluminium



Coffret de joints toriques en nitrile, 2,90 x 1,78mm à 28,17 x 3,53




Anneau de levage droit à souder, Droit à souder



Tendeur à 2 crochets, Acier



Manille droite à piton à œil, Acier



Engrenage interne, Plastique usiné (delrin)



Bouchon pour tube carré à souder, A souder



Limiteur de couple à friction, 190 à 1800 Nm



Manette indexable Zamak, Zamak



Ecrou moleté, Moleté



Vis de pression moletée, Moletée

Produits complémentaires




Embout rapide inox pour câble, Chape



Embout rapide inox pour câble, Embout à œil



Embout fileté rapide inox pour câble, Embout à tige filetée



Câble aviation, Acier galvanisé