Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805 — PT821

- ***À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805***
- *Alésage avec rainure de clavette normalisée*
- *Matières :*
  - *Polyamide renforcé*
  - *Visserie inox*
- *T° d'utilisation : -10°C à +120°C*
- *Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique*



Avantage

- *Montage facile grâce aux demi-coques*

Facile à monter

Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits

Disque tendeur pour chaîne, Disque tendeur plastique

Bride pour profil de guidage, Conique double



Couple roue et vis sans fin, Plastique usiné (delrin)

Engrenage droit denture rectifiée, Acier traité

Bouton d'indexage - Entretoise, Entretoise pour bouton d'indexage SL...

Insert auto-taraudeur laiton, Laiton

Pied à rotule Ø50, Ø 50

Arbre pour guidage linéaire, Acier trempé

Barreau denté type HTD, HTD8

Ecrou hexagonal acier, 1 filet acier

Vérin à gaz ajustable inox, Inox

Renvoi d'angle, jusqu'à 1,77 Nm

Produits complémentaires

Chaîne à palette droite, Large série 821

Chaîne à palette droite, Large série 805