

# Poussoir Long-Lok à 6 pans creux

## Avec doigt de maintien

**BSMLOK**  
**BSMSSLOK**  
**BSMPLOK**

- Vis de positionnement et d'indexage
- Vis à ressort avec sûreté **LONG-LOK** pour éviter le desserrage
- Pour indexage
- A six-pans creux
- Matière :

Acier de classe 5.8 ou Inox 303  
Doigt de maintien acier trempé, inox 303 trempé, ou plastique  
Filetage de sécurité "Long-Lok"  
Nylon

- Finition : Acier bruni / Inox poli

### Avantages

- Assure le blocage en cas de vibrations
- Couple de desserrage très élevé
- Blocage dans toutes les positions


### Application

- Pour des utilisations répétitives

Taille	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)
M5	0,10	0,25
M6	0,25	0,45
M8	0,40	0,60
M10	0,70	0,80
M12	1,00	1,20
M16	4,20	4,30



**NOUVELLES REMISES**



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+	100+	250+	400+
Rem. Prix	-5%	-10%	-15%	-20%	-25%	Sur demande	

Références	D	D1	L	L1 <sup>±0,5</sup>	H	T	T1	N	S	Force de pression (N)		Stock*	Prix Uni. 1 à 5
										F1 à vide	F2 en charge		
<b>Corps acier / doigt acier</b>													
BSM5/LOK	M5	2,4	18	7	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	6	20	✓	3,33 €
BSM6/LOK	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	7	20	✓	3,42 €
BSM8/LOK	M8	3,5	22	8	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	9	35	✓	3,97 €
BSM10/LOK	M10	4,0	22	9	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	✓	4,33 €
BSM12/LOK	M12	6,0	28	10	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	55	-	6,99 €
BSM16/LOK	M16	7,5	32	14	5,0	6,0	2,5	2,5	5,0	45	100	-	9,74 €
<b>Corps inox / doigt inox</b>													
BSM5SS/LOK	M5	2,4	18	7	2,3	2,0	0,8	0,8	1,5	5	17	✓	7,49 €
BSM6SS/LOK	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	1,0	1,0	2,0	6	17	✓	7,49 €
BSM8SS/LOK	M8	3,5	22	8	3,0	3,0	1,4	1,2	2,5	7	29	✓	8,38 €
BSM10SS/LOK	M10	4,0	22	9	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	8	31	✓	9,69 €
BSM12SS/LOK	M12	6,0	28	10	4,0	5,0	2,0	2,0	4,0	10	47	✓	14,04 €
<b>Corps acier / doigt plastique</b>													
BSM5P/LOK	M5	2,4	18	7	2,3	2,0	0,6	0,8	1,5	6	20	✓	3,68 €
BSM6P/LOK	M6	2,7	20	7	2,5	2,5	0,8	1,0	2,0	7	20	✓	3,86 €
BSM8P/LOK	M8	3,5	22	8	3,0	3,0	1,0	1,2	2,5	9	35	✓	4,40 €
BSM10P/LOK	M10	4,0	22	9	3,0	3,5	1,4	1,6	3,0	9	35	✓	5,07 €
BSM12P/LOK	M12	6,0	28	10	4,0	5,0	1,4	2,0	4,0	10	55	✓	7,84 €
BSM16P/LOK	M16	7,5	32	14	5,0	6,0	2,0	2,5	5,0	45	100	-	17,70 €

\*Dans la limite du disponible