Pignon de traction pour chaîne à palettes

Pour chaînes séries 821 et 805 — PT821

- ***À utiliser avec les chaînes CAP821 et CAP805***
- *Alésage avec rainure de clavette normalisée*
- *Matières :*
  - *Polyamide renforcé*
  - *Visserie inox*
- *T° d'utilisation : -10°C à +120°C*
- *Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique*



Avantage

- *Montage facile grâce aux demi-coques*

Facile à monter

Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT821-25-30	25	153	153,2	30	0,9	70,13 €
PT821-25-35	25	153	153,2	35	0,9	70,13 €
PT821-25-40	25	153	153,2	40	0,9	70,13 €
PT821-25-45	25	153	153,2	45	0,9	70,13 €

Nos autres produits

Arbre étiré calibré rectifié, Acier 100C6

Bras universel pour tendeur, Pour applications courantes



Pied de machine antivibratoire, Plaque de base carrée

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 540 Nm

Filets rapportés acier, Acier

Paumelle à bout plat à souder, Inox ou Aluminium

Galet pour profilé aluminium, Kit de fixation pour galet excentrique

Engrenage droit traité retaillé de précision, Acier 20NCD2 cémen...



Profil support de chaîne à palettes, Profil en Z à clipser

Aimant cylindrique de maintien taraudé, Aimant cylindrique de

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 4 à 9 Nm

Entretoise cylindrique, Inox 303

Produits complémentaires

Chaîne à palette droite, Large série 821

Chaîne à palette droite, Large série 805