Pignon de traction pour chaîne à palettes

PT882 Pour chaîne série 882 TAB

- ***À utiliser avec les chaînes* CAP882T**
- *Alésage avec rainure de clavette normalisée*
- *Matières :*
  Polyamide renforcé
  Visserie inox
- *T° d'utilisation : -10°C à +120°C*
- *Dimensions et tolérances d'alésage : voir fiche technique*



Avantage

- *Montage facile grâce aux demi-coques*

Facile à monter

Montage en demi-coques



REMISES

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Références	Nb de dents	ØDE	ØDP	Alésage ØA	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 4
PT882-12-25	12	148,5	147,2	25	0,38	29,37 €
PT882-12-30	12	148,5	147,2	30	0,38	29,37 €
PT882-12-35	12	148,5	147,2	35	0,38	29,37 €
PT882-12-40	12	148,5	147,2	40	0,38	29,37 €
PT882-12-45	12	148,5	147,2	45	0,38	29,37 €

Nos autres produits

Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 28 Nm

Insert à coller MasterPlate® cylindrique Ø23, cylindrique Ø23 av...

Arbre pour réducteur CHMR et CHM, Arbre double pour réducteur CHMR...

Motoréducteur 12V et 24V DC, de 12 à 15 Nm

Maillon rapide, Acier

Rail Drylin® W, Rail

Palier applique tôle à charge légère inox, Inox

Pignon à chaîne inox, 4mm

Engrenage conique inox, 1:1

Verrou quart de tour pour agroalimentaire, Clé inox

Bouton d'indexage pour tôle, Pour tôle



Joint à lèvres pour panneau pour profilé aluminium, Joint à lèv...

Produits complémentaires