

Bouchon pour tube rond avec insert taraudé **BPTRM** Plastique noir

- Matières :


Bouchon : polyamide chargé en fibres de verre
Insert taraudé : laiton nickelé

Info.

- Les charges indiquées sont des charges statiques. En cas de vibrations, ou de charge dynamique, ces valeurs doivent être réduites

Option

- Insert inox



REMISES

Qté	1+	60+	100+	200+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	ØT	ØD	ØD1	H	H1	Charge statique (N)	Dimensions tube	Stock	Prix Uni. 1 à 59
BPTR30/1-M10	M10	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	7,18 €
BPTR30/1-M12	M12	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	7,18 €
BPTR30/1-M14	M14	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	-	7,18 €
BPTR30/1-M16	M16	30	28,5	6	35	3200	30x1x28	✓	7,18 €
BPTR38/1.5-M10	M10	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	7,09 €
BPTR38/1.5-M12	M12	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	8,02 €
BPTR38/1.5-M14	M14	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	8,02 €
BPTR38/1.5-M16	M16	38	35,5	8	43	5500	38x1,5x35	-	7,18 €
BPTR42/1.5-M10	M10	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	8,02 €
BPTR42/1.5-M12	M12	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	✓	8,02 €
BPTR42/1.5-M14	M14	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	8,02 €
BPTR42/1.5-M16	M16	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	8,02 €
BPTR42/1.5-M20	M20	42	39,5	8	42	6500	42x1,5x39	-	8,78 €
BPTR48/1.5-M10	M10	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	8,02 €
BPTR48/1.5-M12	M12	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	8,02 €
BPTR48/1.5-M14	M14	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	8,02 €
BPTR48/1.5-M16	M16	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	8,02 €
BPTR48/1.5-M20	M20	48	45,5	11	49	8000	48x1,5x45	-	8,91 €
BPTR50/1.5-M12	M12	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	9,34 €
BPTR50/1.5-M14	M14	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	9,34 €
BPTR50/1.5-M16	M16	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	9,34 €
BPTR50/1.5-M20	M20	50	47,5	11	49	8500	50x1,5x47	-	9,34 €
BPTR60/1.5-M14	M14	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	✓	10,51 €
BPTR60/1.5-M16	M16	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	10,51 €
BPTR60/1.5-M20	M20	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	10,51 €
BPTR60/1.5-M24	M24	60	57,5	12	50	10000	60x1,5x57	-	12,11 €
BPTR60/2-M14	M14	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	10,51 €
BPTR60/2-M16	M16	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	10,51 €
BPTR60/2-M20	M20	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	10,51 €
BPTR60/2-M24	M24	60	56,5	12	50	10000	60x2x56	-	12,11 €
BPTR60/2.5-M14	M14	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	11,40 €
BPTR60/2.5-M16	M16	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	11,40 €
BPTR60/2.5-M20	M20	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	11,40 €
BPTR60/2.5-M24	M24	60	55,5	12	50	10000	60x2,5x55	-	12,11 €

*Dans la limite du disponible