Support et rampe à galets Floway2®

RAG-FLOW2

Introduction




- ***Le rail à galets Floway2® permet de créer des nappes de stockage dynamique pour bacs plastiques et caisses cartons***

Support


- *Permet d'installer très facilement les rampes à galets*
- *Adapté pour la réalisation de convoyeur gravitaire*
- *Matière :*
  Acier électrozingué


Montage

- *Glisser la rampe à galets dans le support d'extrémité*
- *Positionner l'ensemble sur la structure*
- *Possibilité d'immobiliser le rail avec une vis (trou taraudé à faire par vos soins)*



Support simple





Support et butée

Support et rampe à galets Floway2®

Pour le convoyage et le stockage


RAG-FLOW2


- ***Galet en polyéthylène haute densité***
- *Profilé en acier zingué (aucune déformation sous la charge)*
- *Rotation sur axe acier*
- *Couleur : noire*




Astuces

- *La possibilité de positionner les rails en quinconce permet d'augmenter les performances du système.*







REMISES RAMPE

Qté	1+	5+	10+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

REMISES SUPPORT

Qté	1+	50+	100+
Rem.	Prix	-5%	Sur demande

Rampe

Références	P1	P2	L	Longueur avec galet	Nb. Galets	Charge maxi. par galets (kg)	Stock*	Prix Uni. 1 à 4
RAG-FLOW2-1000	35	41	1000 ±1	980	34	10	✔	24,51 €
RAG-FLOW2-2000	35	33	2046 ±1	2016	70	10	✔	60,34 €

Support

Références	Fonction	Epaisseur	Masse (g)	Stock*	Prix Uni. 1 à 49
RAG-FLOW2-A	Support simple	2	124	✔	9,36 €
RAG-FLOW2-B	Support et butée	2	141	-	9,36 €

**Dans la limite du disponible - Dimension en mm*

Tel. +33(0)4 37 496 496 **cial2@hpceurope.com**

Nos autres produits



Pied articulé oscillant agroalimentaire, Inox - norme 3A



Motoréducteur AC synchrone, de 1,3 à 6Nm



Pied articulé à embase tôle Ø150, jusqu'à 40000N



Noix de serrage pour ventouse, Parallèle



Renvoi d'angle, jusqu'à 30 Nm




Pied articulé à embase tôle à fixer Ø80, Pied articulé



Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®, Inox - EPDM noir



Profil support de panneau, Profil support de panneaux



Roue pour vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



Poussoir inox à ressort avec fente bille céramique, Corps



Moteur AC asynchrone triphasé inox, 0,55 à 0,75kW




Réducteur à roue et vis sans fin, jusqu'à 3,75 Nm

Produits complémentaires



Rampe à galets Floway2®, Rampe à galets



Rampe à brosses cylindriques, Pour le convoyage et la manutention d...