Couronne dentée

Module
2 à 3

Acier

- ***Engrenage droit grand diamètre***
- *Engrenage droit denture JIS grade N9 (JIS B1702-1: 1998)*
- *Matière:*
  Acier S45C





REMISES

Qté	1+	2+
Rem.	Prix	Sur demande

Références	Module	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØA Alésage	E	Masse (kg)	Prix Uni. 1 à 5
RING2-120	2	120	240	244	194	20	2,46	
RING2-200	2	200	400	404	354	20	4,28	
RING2,5-120	2,5	120	300	305	245	25	4,62	
RING2,5-200	2,5	200	500	505	445	25	8,01	
RING3-120	3	120	360	366	296	30	7,77	
RING3-160	3	160	480	486	416	30	10,60	

Dimensions en mm

Nos autres produits


SEH

Sauterelle à étrier horizontal , A étrier horizontal - acier


CHARcav

Charnière à ressort, facilité de montage


VBFP

Petit volant à 6 lobes taraudé, Duroplast - Inox


DIA

Doigt d'indexage, avec anneau


RLR

Tendeur de chaîne Roll-Ring®, Auto-réglable Roll-ring®


UGPC

Guidage de vérin en kit, Palier court


H1

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Acier 20NCD2


BEAS

Bouton étoile antistatique, Etoile, antistatique


PW_PWG3

Vis sans fin de précision, Inox


BG

Accouplement Oldham, avec vis de pression


HAR9

Rondelle pivotante DIN6371, DIN 6371


PRZ

Profil support de chaîne à palettes, Profil en Z à poser

Produits complémentaires


MR_MMR

Crémaillère section carrée, Acier


G2

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2


G2

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2


G3

Engrenage droit acier, Acier 20NCD2