Rondelle simple DIN 125

Inox Acier DIN Stock

SHW WM

Acier ou inox A2

- **Selon DIN 125**
- *Matières :*
  Acier zingué
  Inox A2 303/304 (T° d'utilisation jusqu'à + 430°C)



Options

- *Existe en inox 316 (A4)*

Info.

- *Conditionnement par lot*

Accessoires

- *Coffret de rondelles simples DIN125*
  BOX-WM
  (tome 1 p.656)



REMISES

Nb. lots	1+	6+	11+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Pour vis de filetage ØM	ØD	L	Qté par lot	Stock*	Prix Uni. 1 à 5
Acier						
WM-2/B	M2	5	0,3	200	✔	4,37 €
WM-2.5/B	M2,5	6	0,5	200	✔	2,59 €
WM-3/B	M3	7	0,5	200	✔	2,74 €
WM-4/B	M4	9	0,8	200	✔	3,12 €
WM-5/B	M5	10	1,0	100	✔	3,90 €
WM-6/B	M6	12	1,6	100	✔	3,05 €
WM-8/B	M8	16	1,6	100	✔	4,40 €
WM-10/B	M10	20	2,0	100	✔	5,16 €
WM-12/B	M12	24	2,5	100	✔	13,39 €
WM-14/B	M14	28	2,5	100	-	10,10 €
WM-16/B	M16	30	3,0	100	-	16,38 €
WM-20/B	M20	37	3,0	100	✔	19,46 €
Inox A2						
SHW-2/B	M2	5	0,3	2000	✔	11,72 €
SHW-2.5/B	M2,5	6	0,5	2000	✔	19,62 €
SHW-3/B	M3	7	0,5	1000	✔	4,47 €
SHW-4/B	M4	9	0,8	1000	✔	6,20 €
SHW-5/B	M5	10	1,0	1000	✔	8,96 €
SHW-6/B	M6	12	1,6	1000	✔	20,37 €
SHW-8/B	M8	16	1,6	500	✔	17,30 €
SHW-10/B	M10	20	2,0	500	✔	34,12 €
SHW-12/B	M12	24	2,5	200	✔	29,01 €
SHW-14/B	M14	28	2,5	200	✔	35,00 €
SHW-16/B	M16	30	3,0	200	-	35,78 €
SHW-20/B	M20	37	3,0	200	✔	49,01 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Nos autres produits



S



Roue pour vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



Renvoi d'angle, de 26 à 128 Nm



Pied à rotule Ø40, Ø 40



Plaque de jonction type T, T5



Joint d'étanchéité linéaire, A clipser



Vis sans fin, Plastique usiné (delrin)



Noix renvoi d'angle, Réglable



Accouplement soufflet, Aluminium et Bronze - avec vis de



Engrenage conique plastique moulé (nylon), 3:1



Mini-table à vis métrique, 1kg



Douille de réglage seule, Douille de réglage

Produits complémentaires



Rondelle plate DIN125, Laiton



Ecrou 6 pans DIN934, Inox A2



Ecrou autofreiné, Inox A2



Tige filetée DIN975, Inox A2