Bande auto-aggripante pour câble

New

VEL Pour câbles électriques et pneumatiques

NOUVEAU !

- **Lien type Velcro permettant la fixation ou le regroupement de câbles**
- 1 face "velour", 1 face "crochets"
- Idéal pour la fixation de câbles sur profilés aluminium avec les embases **VEL-PRF**
- Vendue en rouleau
- Matières :
  Polypropylène auto-extinguible selon UL94-V2

Avantages

- Montage facile
- Réutilisable des centaines de fois
- Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles
- Pas de risque de blessures ou d'endommager les câbles contrairement aux serres-câbles en rilsan
- Découpe pour mise à longueur aisée.

Accessoires

- Embase **VEL-M (tome 5 p.389)** ou **VEL-PRF (tome 5 p.391)**



Utilisation sur embase

Utilisation seule

REMISES

Qté	1+	2+	4+
Rem.	Prix	-10%	Sur demande

Références	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Prix Uni.
VEL7.5-15/B	7,5	15	38,59 €
VEL10-25/B	10	25	80,53 €
VEL20-25/B	20	25	98,98 €
VEL30-25/B	30	25	204,70 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à clipser pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELPRF

NOUVEAU !

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- *Élément de liaison permettant de fixer un câble sur un profilé aluminium* **Minitec PRF**
- *Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum*
- *Matières :*
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- *Montage facile par rotation à 45°*
- *Réutilisable*
- *Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles*

Accessoires

- *Bande* **VEL** *(tome* 5 *p.388)*







A clipser sur profilé PRF



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de Serrage (mm)	Pour bande Largeur (mm)	A	B	H1	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL10-PRF-420	4-20	7,5/10	19	15	15,35	4,19 €
VEL20-PRF-835	8-35	20	29	26	18,05	4,36 €
VEL20-PRF-1060	10-60	20	36	26	18,05	4,51 €

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

Embase à visser pour bande auto-aggripante New

VELM Pour câbles électriques et pneumatiques

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre
  auto-extinguible selon UL94-V0

NOUVEAU !

Pour bande 7,5 à 20mm

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable
- Différentes tailles de bandes auto-aggripantes possibles

Accessoires

- Bande **VEL (tome 5 p.388)**
- Ecrou **PRF-ECL (tome 5 p.327)** et vis **FHC (tome 1 p.556)**





REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	A	B	H	Prix Uni. 1 à 9
VEL7.5-M4-420	4-20	M4	7,5	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL10-M4-420	4-20	M4	10,0	18,6	15	8,6	3,68 €
VEL20-M5-835	8-35	M4/M5	20,0	29,0	26	11,3	3,85 €
VEL20-M5-1060	10-60	M4/M5	20,0	36,0	26	11,3	4,01 €

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

New Embase à visser pour bande auto-aggripante

Pour câbles électriques et pneumatiques VELM

NOUVEAU !

Pour bande 30mm

- **Clip support pour bande auto-aggripante type Velcro**
- Clip anti-retour (les bandes ne peuvent passer que dans un sens) permettant un serrage des câbles optimum
- Matières :
  Polyamide renforcé fibres de verre auto-extinguible selon UL94-V0

Avantages

- Montage facile par vissage
- Réutilisable

Accessoires

- Bande **VEL (tome 5 p.388)**
- Ecrou **PRF-ECL (tome 5 p.327)** et vis **CHC6 (tome 1 p.550)**



REMISES

Qté	1+	10+	20+	50+
Rem.	Prix	-5%	-10%	Sur demande

Références	Plage de serrage (mm)	Pour vis	Pour bande largeur (mm)	Prix Uni. 1 à 9
VEL30-M6-20100	20-100	M6	30	7,70 €

Dimensions en mm

Nos autres produits

CHA35

Charnière en façade pour profilé aluminium, Charnière

SUA4

Chaîne simple au mètre, Acier

LVTMFC

Module de contrôle de fin de course, Pour mini-vérins LVT

PO

Poignée de manutention multi-secteurs, Insert borgne taraudé

PSG2S

Engrenage droit de précision, Inox 303

WSS

Esse symétrique acier économique, Acier


H2

Engrenage hélicoïdal axes croisés, Plastique usiné (delrin)

LWL

Chariot pour glissière linéaire à billes inox, Chariot - de 514 N...

PRF_GAL

Galet pour profilé aluminium, Kit de fixation pour galet

SH0

Engrenage hélicoïdal axes parallèles, Acier 20NCD2

JFM

Coussinet polymère à collerette, Polymère universel

M2

Couple roue et vis sans fin, Acier non trempé

Produits complémentaires

VEL

Bande auto-agrippante pour câble, câbles électriques et

Embase à clipser pour bande auto-grippante, Polyamide

Embase à visser pour bande auto-grippante, Polyamide