

Chaîne droite à maillons longs

Aci

CHN Selon normes NFE26020 et DIN5685C


- Chaîne acier zingué vendue en boîte (Chainbox)

Applications

- Accastillage, sécurisation, balisage...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem. Prix	-10%	-20%	Sur demande	

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/chaînebox (mètre)	Masse/chaînebox (kg)	Prix Uni. 1 à 5
CHN-2/B	2,0	22	4	25	25	1,56	23,54 €
CHN-2.5/B	2,5	24	5	40	25	2,53	26,40 €
CHN-3/B	3,0	26	6	60	25	3,70	33,14 €
CHN-3.5/B	3,5	28	7	75	25	5,30	42,66 €
CHN-4/B	4,0	32	8	100	25	6,70	49,00 €
CHN-4.5/B	4,5	34	9	125	25	8,90	57,26 €
CHN-5/B	5,0	35	10	155	25	10,00	64,50 €
CHN-6/B	6,0	42	12	230	25	15,70	93,16 €
CHN-7/B	7,0	49	14	300	25	21,40	126,01 €
CHN-8/B	8,0	52	16	400	10	11,60	65,52 €

Inx Chaîne droite inox à maillons longs

Selon normes NFE26020 et DIN5685C CHNss


- Chaîne inox 316 vendue en boîte (Chainbox)

Applications

- Accastillage, sécurisation, balisage...

Info.

- A n'utiliser en aucun cas comme chaîne de levage



REMISES

Qté	1+	6+	20+	50+
Rem.	Prix -10% -20% Sur demande			

Références	Tore ØT	P	E	Charge d'utilisation indicative (kg)	Longueur/chaînebox (mètre)	Masse/chaînebox (kg)	Prix Uni. 1 à 5
CHN-2/SS/B	2,0	22	4	25	25	1,49	78,02 €
CHN-2.5/SS/B	2,5	24	5	40	25	2,54	114,92 €
CHN-3/SS/B	3,0	26	6	60	25	3,74	165,03 €
CHN-4/SS/B	4,0	32	8	100	25	6,83	276,13 €
CHN-5/SS/B	5,0	35	10	155	25	10,64	430,77 €
CHN-6/SS/B	6,0	42	12	230	25	15,62	629,76 €
CHN-8/SS/B	8,0	52	16	400	10	11,28	430,77 €