

Pignon arbré droit



MODULE

Acier 34C10

0,25-1,25

- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10




Options

- Nombre de dents différent
- Autres matières (delrin, inox...)
- Autres longueurs et diamètres



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Module	Z Dents	ØP	L	W	ØD	Prix Uni. 1 à 5
DT0,25-15	0,25	15	3,75	20	2,50	3	31,66 €
DT0,25-18	0,25	18	4,50	20	2,50	3	34,23 €
DT0,3-16	0,3	16	4,80	20	2,50	3	31,66 €
DT0,3-20	0,3	20	6,00	20	2,50	3	34,23 €
DT0,4-18	0,4	18	7,20	25	3,00	5	32,61 €
DT0,4-27	0,4	27	10,80	25	3,00	5	35,14 €
DT0,5-16	0,5	16	8,00	25	3,00	6	34,19 €
DT0,5-20	0,5	20	10,00	25	3,00	6	34,84 €
DT0,5-24	0,5	24	12,00	25	3,00	6	36,59 €
DT0,8-15	0,8	15	12,00	32	5,00	8	38,13 €
DT0,8-16	0,8	16	12,80	32	5,00	8	39,88 €
DT0,8-18	0,8	18	14,40	32	5,00	8	40,78 €
DT1-14	1	14	14,00	38	8,00	10	46,16 €
DT1-16	1	16	16,00	38	8,00	10	47,62 €
DT1-20	1	20	20,00	38	8,00	10	49,33 €
DT1,25-12	1,25	12	15,00	50	10,00	12	47,80 €
DT1,25-15	1,25	15	18,75	50	10,00	12	48,69 €
DT1,25-18	1,25	18	22,50	50	10,00	12	49,65 €

- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10


Options

- Nombre de dents différent
- Autres matières (delrin, inox...)
- Autres longueurs et diamètres



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

Références	Module	Z Dents	ØP	L	W	ØD	Prix Uni. 1 à 5
DT1,5-13	1,5	13	19,50	76	12	15	48,42 €
DT1,5-16	1,5	16	24,00	76	12	15	49,70 €
DT1,5-20	1,5	20	30,00	76	12	15	51,27 €
DT2-13	2	13	26,00	76	20	20	52,99 €
DT2-16	2	16	32,00	76	20	20	58,32 €
DT2-18	2	18	36,00	76	20	20	64,63 €
DT2,5-12	2,5	12	30,00	100	25	20	65,68 €
DT2,5-15	2,5	15	37,50	100	25	20	69,64 €
DT2,5-18	2,5	18	45,00	100	25	20	73,51 €
DT3-12	3	12	36,00	108	32	22	92,01 €
DT3-14	3	14	42,00	108	32	22	94,78 €
DT3-16	3	16	48,00	108	32	22	103,51 €
DT4-12	4	12	48,00	115	38	30	117,02 €
DT4-15	4	15	60,00	115	38	30	122,00 €
DT4-18	4	18	72,00	115	38	30	127,95 €