

Acier ou Delrin usiné

MODULE 1,25


INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE

Pour 50 dents à 1000 t/min.

	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	delrin
Nm	1,386	9,108	0,4
kW	0,145	0,954	-



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter




*cotes pour les engrenages en plastique (ZH)

- Renvoi d'angle à 90°
- Inclinaison de denture à 45° à droite (RH)
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal à 45° incliné dans un sens s'engrène avec un hélicoïdal incliné dans le même sens.



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØM	Moyeu	ØA	Alésage	Prix Uni.	1 à 5
ACIER	DELTRIN	Dents	Primitif	Extérieur	H	ZH	ZH	ZH	H	ZH
H1,25-10	ZH1,25-10	10	17,68	20,18	15	15	6	5	20,30 €	10,17 €
H1,25-16	ZH1,25-16	16	28,28	30,78	20	18	8	6	24,09 €	13,31 €
H1,25-17	ZH1,25-17	17	30,05	32,55	20	18	8	6	25,03 €	13,81 €
H1,25-20	ZH1,25-20	20	35,36	37,86	20	18	8	9	27,72 €	15,32 €
H1,25-22	ZH1,25-22	22	38,89	41,39	20	18	8	9	29,82 €	18,76 €
H1,25-25	ZH1,25-25	25	44,19	46,69	20	18	8	9	32,05 €	25,77 €
H1,25-28	ZH1,25-28	28	49,50	52,00	20	22	8	8	33,17 €	25,07 €
H1,25-30	ZH1,25-30	30	53,03	55,53	20	22	8	8	33,69 €	25,45 €
H1,25-32	ZH1,25-32	32	56,57	59,07	20	22	8	8	34,05 €	25,77 €
H1,25-33	ZH1,25-33	33	58,34	60,84	20	22	8	8	34,28 €	29,40 €
H1,25-36	ZH1,25-36	36	63,64	66,14	20	22	8	8	35,78 €	30,70 €
H1,25-40	ZH1,25-40	40	70,71	73,21	25	26	10	10	40,37 €	34,57 €
H1,25-45	ZH1,25-45	45	79,55	82,05	25	26	10	10	44,68 €	40,54 €
H1,25-50	ZH1,25-50	50	88,39	90,89	25	26	10	10	48,08 €	48,56 €
H1,25-56	ZH1,25-56	56	98,99	101,49	25	26	10	10	54,56 €	61,11 €
H1,25-60	ZH1,25-60	60	106,07	108,57	25	30	10	10	60,48 €	67,35 €
H1,25-66	ZH1,25-66	66	116,67	119,17	25	30	10	10	73,48 €	86,49 €
H1,25-70	ZH1,25-70	70	123,74	126,24	25	30	12	10	76,59 €	87,65 €
H1,25-76	-	76	134,35	136,85	25	-	12	-	83,27 €	-
H1,25-80	-	80	141,42	143,92	25	-	12	-	85,81 €	-
H1,25-84	ZH1,25-84	84	148,49	150,99	30	30	15	15	90,72 €	128,19 €
H1,25-90	ZH1,25-90	90	159,10	161,60	30	30	15	15	94,51 €	155,58 €
H1,25-96	-	96	169,71	172,21	30	-	15	-	101,68 €	-
H1,25-100	-	100	176,78	179,28	30	-	15	-	108,93 €	-
H1,25-112	-	112	197,99	200,49	40	-	20	-	122,07 €	-

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

H1,25-330	ZH1,25-330	330	Dimensions : contactez-nous				sur demande	sur demande
-----------	------------	-----	-----------------------------	--	--	--	-------------	-------------