

Engrenage hélicoïdal

à axes croisés à 90°

Acier ou Delrin **usiné**

MODULE 3,0

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE

Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	delrin
Nm	16,17	106,3	5,0
kW	1,69	11,17	-



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter




*cotes pour les engrenages en plastique (ZH)

- Renvoi d'angle à 90°
- Inclinaison de denture à 45° à droite (RH)
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal à 45° incliné dans un sens s'engrène avec un hélicoïdal incliné dans le même sens.



Incliné à droite 45°

REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØM	ØA	Alésage	Prix Uni. 1 à 5		
ACIER	DELTRIN	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu H	H	ZH	H	ZH	
H3-9	ZH3-9	9	42,43	48,43	34	36	20	15	42,85 €	24,09 €
H3-10	ZH3-10	10	42,43	48,43	34	40	20	15	46,10 €	29,07 €
H3-15	ZH3-15	15	63,64	69,64	50	48	25	15	62,27 €	53,41 €
H3-16	ZH3-16	16	67,88	73,88	50	48	25	15	64,22 €	55,07 €
H3-20	ZH3-20	20	84,85	90,85	60	60	25	20	81,10 €	73,62 €
H3-25	ZH3-25	25	106,07	112,07	60	60	25	20	108,44 €	112,76 €
H3-26	ZH3-26	26	110,31	116,31	60	60	25	20	110,53 €	122,98 €
H3-30	ZH3-30	30	127,28	133,28	60	60	25	20	130,19 €	157,02 €
H3-34	ZH3-34	34	144,25	150,25	60	60	25	20	181,69 €	202,98 €
H3-35	ZH3-35	35	148,49	154,49	60	60	25	20	188,55 €	202,98 €
H3-36	ZH3-36	36	152,74	158,74	60	60	25	20	195,11 €	246,34 €
H3-40	ZH3-40	40	169,71	175,71	60	80	25	20	232,33 €	286,24 €
H3-45	ZH3-45	45	190,92	196,92	60	80	25	20	276,00 €	355,64 €
H3-46	ZH3-46	46	195,16	201,16	60	80	25	20	297,27 €	563,81 €
H3-50	ZH3-50	50	212,13	218,13	60	80	25	20	331,40 €	563,81 €
H3-55	-	55	233,35	239,35	60	-	25	-	378,99 €	-
H3-56	-	56	237,59	243,59	60	-	25	-	398,27 €	-
H3-60	-	60	254,56	260,56	60	-	25	-	475,93 €	-
H3-65	-	65	275,77	281,77	60	-	25	-	540,44 €	-
H3-68	-	68	288,50	294,50	60	-	25	-	566,61 €	-
H3-70	-	70	296,98	302,98	60	-	25	-	583,76 €	-
H3-76	-	76	322,44	328,44	60	-	25	-	638,30 €	-
H3-80	-	80	339,41	345,41	60	-	25	-	690,15 €	-
H3-86	-	86	364,87	370,87	60	-	25	-	779,70 €	-
H3-90	-	90	381,84	387,84	60	-	25	-	835,09 €	-

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

H3-140	ZH3-140	140	Dimensions : contactez-nous				sur demande	sur demande
--------	---------	-----	-----------------------------	--	--	--	-------------	-------------