

Engrenage hélicoïdal à axes croisés à 90° **Del** **Ac** 90°

MODULE 1,0


Acier ou Delrin **usiné**

INDICATION DE COUPLE ET DE PUISSANCE

Pour 50 dents à 1000 t/min.			
	34C10 Z10CNF18.09	34C10 trempé	delrin
Nm	0,747	4,908	0,18
kW	0,078	0,518	-



FABRICATION
pour délai accéléré
nous contacter




*cotes pour les engrenages en plastique (ZH)

- Renvoi d'angle à 90°
- Inclinaison de denture à 45° à droite (RH)
- Angle de pression 20°
- Matière : acier 34C10 ou plastique delrin

Info.

Important : un hélicoïdal à 45° incliné dans un sens s'engrène avec un hélicoïdal incliné dans le même sens.



REMISES ACIER

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem. Prix	-12%	-25%	-33%	-37%	Sur demande	

REMISES DELRIN

Qté	1+	6+	30+	100+	400+
Rem. Prix	-22%	-44%	-47%	Sur demande	

Références		Z	ØP	ØD	ØM	ØA	ØA	Prix Uni. 1 à 5	
ACIER	DELRIN	Dents	Primitif	Extérieur	Moyeu H	Alésage H	ZH	H	ZH
H1-9	ZH1-9	9	14,14	16,14	11	12	6	4	14,69 € 7,40 €
H1-10	ZH1-10	10	14,14	16,14	11	12	6	4	15,27 € 7,63 €
H1-15	ZH1-15	15	21,21	23,21	15	18	6	6	17,23 € 8,65 €
H1-16	ZH1-16	16	22,63	24,63	15	18	6	6	17,34 € 8,65 €
H1-20	ZH1-20	20	28,28	30,28	15	18	6	6	20,14 € 11,09 €
H1-25	ZH1-25	25	35,36	37,36	20	18	8	6	21,95 € 12,13 €
H1-26	ZH1-26	26	36,77	38,77	20	18	8	6	22,23 € 12,26 €
H1-30	ZH1-30	30	42,43	44,43	20	18	8	6	23,72 € 14,97 €
H1-35	ZH1-35	35	49,50	51,50	20	18	8	6	26,62 € 20,08 €
H1-36	ZH1-36	36	50,91	52,91	20	22	8	8	27,00 € 20,32 €
H1-40	ZH1-40	40	56,57	58,57	20	22	8	8	29,05 € 21,97 €
H1-46	ZH1-46	46	65,05	67,05	20	22	8	8	33,98 € 29,13 €
H1-50	ZH1-50	50	70,71	72,71	25	22	10	8	36,48 € 31,29 €
H1-56	ZH1-56	56	79,20	81,20	25	22	10	8	40,34 € 36,59 €
H1-60	ZH1-60	60	84,85	86,85	25	22	10	8	41,81 € 37,97 €
H1-66	ZH1-66	66	93,34	95,34	25	26	10	8	47,71 € 48,16 €
H1-70	ZH1-70	70	98,99	100,99	25	26	10	10	48,37 € 53,77 €
H1-76	ZH1-76	76	107,48	109,45	25	26	10	10	60,52 € 59,35 €
H1-80	ZH1-80	80	113,14	115,14	25	26	10	10	68,43 € 73,05 €
H1-84	ZH1-84	84	118,79	120,79	25	26	10	12	68,43 € 73,05 €
H1-90	ZH1-90	90	127,28	129,28	30	30	12	12	77,64 € 73,05 €
H1-100	ZH1-100	100	141,42	143,42	30	30	12	12	91,07 € 106,83 €
H1-120	-	120	169,71	171,71	40	-	15	-	104,48 € -
H1-130	-	130	183,85	185,85	50	-	20	-	114,57 € -
H1-150	-	150	212,13	214,13	50	-	20	-	131,45 € -

Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille

H1-425	ZH1-425	425	Dimensions : contactez-nous				sur demande	sur demande
--------	---------	-----	-----------------------------	--	--	--	-------------	-------------