



- Rivet tête plate
- Matières : inox A2

### Montage

- Nécessite l'outil à main RIV-TOOL

### Info.

- Pièces vendues par boîte



### REMISES

|      |                       |     |     |
|------|-----------------------|-----|-----|
| Qté  | 1+                    | 10+ | 20+ |
| Rem. | Prix -10% Sur demande |     |     |

| Références        | ØD1 | L  | ØD2 | Tôle  |       | Charge maxi. |      | Qté par lot | Masse pour 1000 (kg) | Stock* | Prix Uni. 1 à 9 |
|-------------------|-----|----|-----|-------|-------|--------------|------|-------------|----------------------|--------|-----------------|
|                   |     |    |     | mini. | maxi. | (N)          | (N)  |             |                      |        |                 |
| RIV4-6/TP/SS/B    | 4   | 6  | 8   | 1     | 3,5   | 4500         | 3800 | 1000        | 2,40                 | -      | 90,29 €         |
| RIV4-8/TP/SS/B    | 4   | 8  | 8   | 2     | 4,5   | 4500         | 3800 | 1000        | 2,50                 | -      | 96,22 €         |
| RIV4-10/TP/SS/B   | 4   | 10 | 8   | 4     | 6,5   | 4500         | 3800 | 1000        | 2,60                 | -      | 102,47 €        |
| RIV4-12/TP/SS/B   | 4   | 12 | 8   | 6,5   | 8     | 4500         | 3800 | 1000        | 2,85                 | ✓      | 116,31 €        |
| RIV4-14/TP/SS/B   | 4   | 14 | 8   | 7     | 9,5   | 4500         | 3800 | 500         | 3,15                 | -      | 61,46 €         |
| RIV4-16/TP/SS/B   | 4   | 16 | 8   | 14    | 16,5  | 4500         | 3800 | 500         | 3,30                 | ✓      | 72,11 €         |
| RIV4,8-8/TP/SS/B  | 4,8 | 8  | 9,5 | 2,5   | 4     | 5600         | 4700 | 500         | 3,85                 | -      | 66,03 €         |
| RIV4,8-10/TP/SS/B | 4,8 | 10 | 9,5 | 4     | 6     | 5600         | 4700 | 500         | 4,00                 | -      | 72,55 €         |
| RIV4,8-12/TP/SS/B | 4,8 | 12 | 9,5 | 6     | 8     | 5600         | 4700 | 500         | 4,35                 | -      | 79,57 €         |
| RIV4,8-14/TP/SS/B | 4,8 | 14 | 9,5 | 7,5   | 10    | 5600         | 4700 | 500         | 4,80                 | ✓      | 87,07 €         |
| RIV4,8-16/TP/SS/B | 4,8 | 16 | 9,5 | 9,5   | 12    | 5600         | 4700 | 500         | 4,95                 | -      | 97,77 €         |
| RIV4,8-18/TP/SS/B | 4,8 | 18 | 9,5 | 11,5  | 14    | 5600         | 4700 | 500         | 5,40                 | -      | 104,68 €        |
| RIV4,8-20/TP/SS/B | 4,8 | 20 | 9,5 | 13,5  | 16    | 5600         | 4700 | 500         | 5,50                 | -      | 110,54 €        |

\*Dans la limite du disponible