

Acier ou inox

**T39**  
**T49**

- Ressort à découper à la longueur voulue

- Longueur unitaire : 1000mm

- Matières :


Acier corde à piano

Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200

Inox selon DIN 17224 No 1,4310

(Inox 302 AMS)

**version acier  
ou inox**



### REMISES

Qté	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Rem.	Prix -10% -15% -20% -25% Sur demande					

Références		Ø Extérieur D <sub>0</sub>	Ø Fil d	Longueur à Vide L <sub>0</sub>	Stock*		Prix Uni. 1 à 5	
Acier	Inox				Acier	Inox	Acier	Inox
T39000	T49000	2,40	0,40	1000	✓	✓	18,19 €	21,79 €
T39010	T49010	3,40	0,40	1000	-	✓	18,19 €	21,79 €
T39020	T49020	3,50	0,50	1000	✓	✓	21,79 €	25,76 €
T39030	T49030	5,50	0,50	1000	✓	✓	21,79 €	25,76 €
T39040	T49040	4,50	0,63	1000	✓	✓	24,52 €	27,84 €
T39050	T49050	7,00	0,63	1000	✓	✓	24,52 €	27,84 €
T39060	T49060	5,50	0,80	1000	✓	✓	25,76 €	33,06 €
T39070	T49070	9,00	0,80	1000	✓	✓	25,76 €	33,06 €
T39080	T49080	7,00	1,00	1000	✓	✓	27,84 €	34,11 €
T39090	T49090	11,00	1,00	1000	✓	✓	27,84 €	34,11 €
T39100	T49100	8,50	1,20	1000	✓	✓	31,16 €	41,51 €
T39110	T49110	13,00	1,20	1000	✓	-	31,16 €	41,51 €
T39120	T49120	11,00	1,60	1000	✓	-	33,06 €	45,67 €
T39130	T49130	17,00	1,60	1000	✓	✓	33,06 €	45,67 €
T39140	T49140	14,00	2,00	1000	✓	-	34,11 €	110,35 €
T39150	T49150	22,00	2,00	1000	✓	-	34,11 €	110,35 €
T39160	T49160	15,00	2,20	1000	✓	-	38,02 €	71,57 €
T39170	T49170	24,00	2,20	1000	✓	-	38,02 €	71,57 €
T39180	T49180	18,00	2,50	1000	✓	✓	40,33 €	84,25 €
T39190	T49190	28,00	2,50	1000	-	-	40,33 €	84,25 €
T39200	T49200	20,00	2,80	1000	✓	-	43,47 €	99,07 €
T39210	T49210	30,00	2,80	1000	✓	-	43,47 €	99,07 €
T39220	T49220	22,00	3,20	1000	-	-	45,67 €	164,02 €
T39230	T49230	36,00	3,20	1000	✓	-	45,67 €	164,02 €

\*Dans la limite du disponible