

Engrenage droit plastique



MODULE

Delrin usiné

4,0



- Pièces usinées
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- T° d'utilisation : -50°C à +80°C

Indication de couple


Pour 50 dents à 1000 t/min

	Delrin
Nm	55



FABRICATION

pour délai accéléré
nous contacter



REMISES

Qté	1+	4+	9+	16+
Rem. Prix	-5%	-10%	Sur demande	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 ZG	Sur demande
ZG4-9	9	40,00	48,00	30	20	18,28 €	
ZG4-10	10	44,00	52,00	34	20	18,28 €	
ZG4-11	11	48,00	56,00	38	25	18,28 €	
ZG4-12	12	48,00	56,00	38	25	18,28 €	
ZG4-13	13	52,00	60,00	38	25	19,75 €	
ZG4-14	14	56,00	64,00	40	25	21,15 €	
ZG4-15	15	60,00	68,00	40	25	24,01 €	
ZG4-16	16	64,00	72,00	50	25	26,64 €	
ZG4-17	17	68,00	76,00	50	25	28,11 €	
ZG4-18	18	72,00	80,00	50	25	29,44 €	
ZG4-19	19	76,00	84,00	50	25	30,61 €	
ZG4-20	20	80,00	88,00	50	25	31,55 €	
ZG4-21	21	84,00	92,00	50	25	33,23 €	
ZG4-22	22	88,00	96,00	50	25	35,00 €	
ZG4-23	23	92,00	100,00	50	25	36,07 €	
ZG4-24	24	96,00	104,00	50	25	42,61 €	
ZG4-25	25	100,00	108,00	80	30	42,61 €	
ZG4-26	26	104,00	112,00	80	30	42,61 €	
ZG4-27	27	108,00	116,00	80	30	52,46 €	
ZG4-28	28	112,00	120,00	80	30	52,46 €	
ZG4-29	29	116,00	124,00	80	30	44,21 €	
ZG4-30	30	120,00	128,00	80	30	52,46 €	

Références	Z Dents	ØP Primitif	ØD Extérieur	ØM Moyeu	ØA Alésage	Prix Uni. 1 à 3 ZG	ZPG
ZG4-31	31	124,00	132,00	80	30	62,29 €	
ZG4-32	32	128,00	136,00	80	30	97,88 €	
ZG4-33	33	132,00	140,00	80	30	104,86 €	
ZG4-34	34	136,00	144,00	80	30	112,06 €	
ZG4-35	35	140,00	148,00	80	30	121,54 €	
ZG4-36	36	144,00	152,00	80	30	128,65 €	
ZG4-37	37	148,00	156,00	80	30	136,44 €	
ZG4-38	38	152,00	160,00	80	30	138,53 €	
ZG4-39	39	156,00	164,00	80	30	146,29 €	
ZG4-40	40	160,00	168,00	80	30	151,14 €	
ZG4-41	41	164,00	172,00	80	30	156,86 €	
ZG4-42	42	168,00	176,00	80	30	171,09 €	
ZG4-43	43	172,00	180,00	80	30	174,01 €	
ZG4-44	44	176,00	184,00	80	30	176,96 €	
ZG4-45	45	180,00	188,00	80	30	179,82 €	
ZG4-46	46	184,00	192,00	80	30	181,90 €	
ZG4-47	47	188,00	196,00	80	30	183,99 €	
ZG4-48	48	192,00	200,00	80	30	376,43 €	
ZG4-49	49	196,00	204,00	80	30	403,31 €	
ZG4-50	50	200,00	208,00	80	30	412,07 €	
ZG4-51	51	204,00	212,00	120	30	422,18 €	
ZG4-52	52	208,00	216,00	120	30	431,78 €	
ZG4-53	53	212,00	220,00	120	30	444,20 €	
ZG4-54	54	216,00	224,00	120	30	462,58 €	
ZG4-55	55	220,00	228,00	120	30	502,24 €	
ZG4-56	56	224,00	232,00	120	30	531,84 €	
ZG4-57	57	228,00	236,00	120	30	544,10 €	
ZG4-58	58	232,00	240,00	120	30	551,16 €	
ZG4-59	59	236,00	244,00	120	30	573,67 €	
ZG4-60	60	240,00	248,00	120	30	588,18 €	
ZG4-61	61	244,00	252,00	120	30	673,07 €	
ZG4-62	62	248,00	256,00	120	30	673,07 €	
ZG4-63	63	252,00	260,00	120	30	673,07 €	
ZG4-64	64	256,00	264,00	120	30	673,07 €	
ZG4-65	65	260,00	268,00	150	38	673,07 €	
ZG4-66	66	264,00	272,00	150	38	673,07 €	
ZG4-67	67	268,00	276,00	150	38	801,03 €	
ZG4-68	68	272,00	280,00	150	38	801,03 €	
ZG4-69	69	276,00	284,00	150	38	801,03 €	
ZG4-70	70	280,00	288,00	150	38	801,03 €	
ZG4-71	71	284,00	292,00	150	38	801,03 €	
ZG4-72	72	288,00	296,00	150	38	801,03 €	

Sur demande



Au choix : tout engrenage jusqu'à cette taille



ZG4-145 145 580,00 588,00 Dimensions : contactez-nous sur demande