


- Serrure avec indexation de la came dans les 3 positions

- Matières :

Inox 304

Finition : brut



Serrure et clef



REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Référence | A | B | C | W | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------|----|----|---|-----|-----------|--------|-----------------|
| SERB80-19/SS | 80 | 19 | 8 | 90° | 20 | ✓ | 18,97 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm


Clef universelle pour batteuse

Pour serrure SERB80-19/SS

SERB

- Matière :

Fonte



REMISES

| | | | | |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Qté | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Référence | A | B | Masse (g) | Stock* | Prix Uni. 1 à 5 |
|-----------|----|------|-----------|--------|-----------------|
| SERB-CLE | 90 | 63,5 | 58 | ✓ | 5,29 € |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm

Verrou 1/4 de tour pour agroalimentaire

SER69K

Inox




- Verrou quart de tour inox étanche IP69K
- Verrou hygiénique
- Matières :
Inox 304
Joint O ring silicone bleu

Avantages

- Idéal pour les applications agroalimentaires
- Pas de zone de rétention d'eau
- Evite les développements bactériologiques

Accessoires

- Voir clé SER69K-CLE (tome 5 p.205)



Pré-trou de montage

REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | H | Prix Uni. 1 à 5 |
|---------------------------|----|--------------------|
| Empreinte triangle | | |
| SER69K-18/T | 18 | 61,86 € |
| SER69K-20/T | 20 | 61,86 € |
| SER69K-22/T | 22 | 61,86 € |
| SER69K-24/T | 24 | 61,86 € |
| SER69K-26/T | 26 | 61,86 € |
| SER69K-28/T | 28 | 61,86 € |
| Empreinte arrondie | | |
| SER69K-18/R | 18 | 61,86 € |
| SER69K-20/R | 20 | 61,86 € |
| SER69K-22/R | 22 | 61,86 € |
| SER69K-24/R | 24 | 61,86 € |
| SER69K-26/R | 26 | 61,86 € |
| SER69K-28/R | 28 | 61,86 € |

Dimensions en mm

Verrou 1/4 de tour pour agroalimentaire



Clé

SER69K

- Clé pour verrou quart de tour inox SER69K
- 2 modèles :
Clé-T en plastique avec empreinte triangle
Clé-R en plastique et insert inox, avec empreinte arrondie

Avantages

- Idéal pour les applications agroalimentaires



REMISES

| Qté | 1+ | 6+ | 10+ | 15+ |
|-----------|-----|------|-------------|-----|
| Rem. Prix | -5% | -10% | Sur demande | |

| Références | Empreinte | Matière | Prix Uni. 1 à 5 |
|--------------|-----------|------------------------|--------------------|
| SER69K-CLE/T | Triangle | Plastique | 2,99 € |
| SER69K-CLE/R | Arrondie | Plastique, insert inox | 7,58 € |

Dimensions en mm